



フィリップス Signage Solutions

50 型 (49.5 インチ)
3840 x 2160 (4K UHD)
ウルトラ HD

SignageSolutions

50BDL3050Q

サイネージ体験を強化

最高の価値を実現する性能

Q Line ディスプレイでは、環境によりやさしい方式を採用、画像をクリアに再現します。消費電力を低く抑えると同時に、高い性能と信頼性も実現できるため、妥協を許さないプロジェクトに最適です。

パブリックな場所での使用に最適

- 4K ウルトラ HD : かつてない高解像度

あらゆるサイネージアプリケーションに対応する革新的なソリューション

- Android : アプリをインストールしてカスタマイズすることが可能です。
- SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生
- HTML5 ブラウザ搭載でコンテンツをクラウド管理

お客様のビジネスはもちろん、見る人にも配慮した機能

- 電力消費を抑える SmartPower

PHILIPS

特長

4K ウルトラ HD 解像度

従来のフル HD ディスプレイの 4 倍の解像度で、今までに経験したことのないようなサイネージソリューションを実現します。3840 x 2160 の解像度を実現し、緻密で真に迫る映像を提供します。まさに、新しい世界への窓となるでしょう。

Android 搭載

ディスプレイに Android OS を搭載。独自のアプリをディスプレイに直接インストールすることができます。

SmartBrowser



HTML5 ブラウザの搭載によりコンテンツをクラウド管理できます。サイネージコ


ンテンツをクラウド上でデザインした後に、ディスプレイに RJ-45 インターネットケーブルを差し込むか、ディスプレイを専用の URL アドレスでクラウドに接続すれば、コンテンツをいつでも再生できます。

SmartPlayer



お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ（ビデオ、オーディオ、写真）を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。

SmartPower



バックライトの強度を自動的に抑制、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。

仕様

画像/表示

- 画面サイズ (対角寸法): 49.5 インチ / 125.73 cm
- パネル解像度: 3840 x 2160
- 最適分解能: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ: 350 cd/m²
- コントラスト比 (標準値): 4000:1
- 応答時間 (標準値): 8 ms
- 縦横比: 16:9
- 視野角 (H/V): 178 / 178 度
- ピクセルピッチ: 0.2854 x 0.2854 mm
- 表示色数: 10 億 7000 万
- オペレーティングシステム: Android 5.0.1
- パネル技術: AMVA

対応解像度

コンピューター形式

解像度	リフレッシュレート
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70Hz
1024 x 768	60、75Hz
800 x 600	60、75Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60、72、75Hz
3840 x 2160	30、60Hz

ビデオ形式

解像度	リフレッシュレート
720p	50、60 Hz
1080p	50、60 Hz
1080i	25、30 Hz
480i	30、60 Hz
576i	25、50 Hz
480p	30、60 Hz
576p	25、50 Hz
2160p	30、50、60Hz

端子

- ビデオ入力: DVI-D, VGA (アナログ D-Sub), HDMI (x2), USB 2.0 (x2)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- オーディオ出力: オーディオ左/右 (RCA)
- 外部制御: RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック, RJ45

利便性

- スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト、低輝度
- キーボードコントロール: ロック可能
- ネットワーク制御: LAN (RJ45), RS232
- 省エネ機能: SmartPower
- 取付: 横 (18 / 7)
- リモートコントロール信号: ロック可能
- メモリ: 8GB eMMC
- その他の特長: Kensington ロック, VESA マウント (400x400mm)
- 信号ループスルー: IR ループスルー, RS232

質量/寸法

- ベゼル幅: 11.8 (上部/左側/右側)、14.3 (底部) mm
- セットのサイズ (W x H x D): 1123.6 x 646.7 x 67.8 mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 44.24 x 25.5 x 2.67 インチ
- 本体重量: 12.8 kg
- 本体重量 (ポンド): 28.16 ポンド
- VESA マウント: 400 x 400 mm、M6

動作条件

- 高度: 0 ~ 3000 m
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- 相対湿度: 20 ~ 80% (動作時)、5 ~ 95% (保管時) %
- MTBF: 50,000 時間

電源

- 主電源: 100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 省電力機能: SmartPower
- 消費 (最大): 180 W
- 消費電力 (標準値): 140 W

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

付属

- 付属アクセサリ: RS232 デイジーチェーンケーブル, D-sub ケーブル (4 m)
- スタンド: BM02542 (オプション)

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB 再生画像: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, M4A, MP3, WMA

その他

- 本体保証: 3 年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。
- 画面の表示言語: アラビア語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, 日本語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, ノルウェー語, ポルトガル語, スウェーデン語
- 規制認可: CE, UL/cUL, CB, FCC, Class B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECP

内蔵プレイヤー

- 保管: 8GB eMMC
- CPU: ARM クアッドコアプロセッサ
- メモリ: 2GB DDR3



発行日 2021-08-13

バージョン: 10.0.1

12 NC: 8670 001 53882
EAN: 87 12581 75218 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com