



Philips
Profesionální televize

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Převezměte kontrolu

Využívá systém CMND

Samostatný profesionální televizor, který nezatíží váš rozpočet, vám umožní ukázat více. Intuitivní systém CMND usnadňuje nasazení a správu připojených displejů. Využijte výhod jednoduché, rychlé instalace a snadno programovatelné úvodní stránky na obrazovce.

Jednoduché nastavení. POKROČILÝ výkon

- CMND and Control: Snadná správa vašich televizorů
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view
- Buďte vidět. Uživatelské rozhraní televizoru označte svým logem
- Funkce Instant Initial USB Cloning. Rychlá konfigurace Pro televizorů
- Smíšená mapa kanálů kombinuje analogové a digitální kanály
- Automatické přehrávání přes USB. Hudba, filmy a další

Cenově dostupné řešení

- Třiletá záruka, rozšiřitelná na 5 let
- Mnohojazyčná zákaznická podpora

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie

PHILIPS

Přednosti

CMND&Control

Funkce CMND and Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

Vestavěné řešení pay-to-view

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup

k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu nebo karty.

Značky na uživatelském rozhraní

Televizor Philips Professional TV nabízí přehledné a na orientaci snadné uživatelské rozhraní (UI), které si můžete přizpůsobit prostřednictvím vlastní značky. Jednoduše přidejte své logo nebo vlastní pozadí do nabídky a zvýšíte tak viditelnost své značky.

Instant Initial USB Cloning.

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato

funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Smišená mapa kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Automatické přehrávání přes USB.

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Specifikace

Obraz/displej

- Displej: LED Full HD, D-LED
- Úhlopříčka obrazovky: 50 palců / 126 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
- Reprodukce: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

Design

- Barva: Černá

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Analogový televizor: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Konektory vzadu

- Anténa: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Optický
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3.2
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Vylepšené možnosti připojení

- Rozhraní HDMI: ARC (HDMI1)
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Scart: Indikátor zapnutí konektoru Scart

Funkce

- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titulky
- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát obrazu, Nezávislé ovládání hlasitosti
- Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem,

- Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- CMND&Control: Vzdálená správa přes RF, Správa televizních skupin, Editor offline nastavení, Offline editor kanálů
- Vaše značka: Domovská obrazovka s možností přizpůsobení, Uvítací logo
- Generování výnosu: MyChoice
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF
- Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Hodiny: Hodiny na obrazovce, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů
- Ovládání napájení: Ekologické/rychlé zapnutí
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Styl obrazu, Styl zvuku, Hlasitost, Jazyk nabídky
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Podsvícené tlačítko hodin
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington
- Jazyky: Ovládání jazyka pro hosty

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru, Detekce sluchátek
- Bezpečnost: Dvojí izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Multimediální připojení: USB
- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Kontejnery: AVI, MKV
- Podporované formáty titulků: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz

Příslušenství


- Včetně: Stojan s okrajem, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Dálkový ovladač 22AV1904A/12
- Volitelné: Jednoduchý dálkový ovladač 22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní péči 22AV1604B/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Značka energetické třídy: A++
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 47 W
- Průměrná roční spotřeba: 69 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Automatický vypínač
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 1128 x 655 x 81/86 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 1128 x 679 x 214,5 mm
- Hmotnost výrobku: 11,3 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 11,6 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 200 mm, M6



Datum vydání 2020-04-30

Verze: 2.1.1

12 NC: 8670 001 63223
EAN: 87 18863 02193 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.