

飞利浦 9000 series
具有流光溢彩 3 和锐腾
核心技术的智能电视

50 英寸
4K2K UHD

50PFL9340



身临其境的动感体验！

飞利浦 PFL9340 具有流光溢彩和 3D 功能，可带来真实而令人沉醉的影院体验。智能电视将您的起居室置于网络世界的中心，令您的体验可以得以分享和丰富。

至佳画质

- PMR 400
- 4K2K
- 流光溢彩 3 带给您身临其境般的观赏体验
- 锐腾核心

便捷的连接

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容
- 内置 WiFi

卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

臻智

- 面部识别
- 手势控制
- 语音控制

PHILIPS

规格

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，3D 眼镜，4G USB x1，配电线，电源线，快速入门指南，遥控器，射频直流隔离 x2，桌架，用户手册，保修单
- 用户手册：简体中文

连接

- USB: USB 2.0 x 3
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机，系统信息（菜单语言），EasyLink
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频（背面）
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频（背面）
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频（背面）
- PC 输入：3.5 毫米迷你音频插孔（背面），D-sub（背面）
- 电视天线：75 欧姆（IEC 类）（背面）
- 侧面：HDMI x4
- AV 输出（侧面）：音频 L/R 输出
- 耳机：耳机输出 3.5 毫米插孔

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 时钟：定时关机
- 易于使用：自动音量调衡，EasyLink，灵智图像，灵智声音，屏幕显示，侧控
- 便于安装：自动存储，微调，PLL 数字调谐
- 屏幕显示语言：中文，简体中文
- 连接增强：捷联技术
- 遥控器：电视遥控器
- 屏幕格式调整：4:3，电脑扩展 14:9，电脑扩展 16:9，字幕缩放，超级变焦，宽银幕

尺寸

- 兼容的墙架：VESA 400 x 400 毫米

多媒体应用

- 多媒体连接：USB
- 播放格式：MP3，照片 (JPEG)，AVI，H.264/MPEG-4 AVC，MPEG1，MPEG2，MPEG4，RMVB（RealMedia 可变比特率）
- 存储卡类型：SD

图片 / 显示

- 画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉，2D/3D 降噪

，3D 梳状滤波器，数码降噪，动态对比度增强，清晰度调节，色彩增强，400 PMR，720p 50/60 赫兹处理

- 显示屏类型：主动式矩阵液晶显示
- 宽高比：16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸：55 英寸 / 140 厘米

功率

- 环境温度：5 ° C 至 40 ° C
- 主电源：220-240 伏； 50/60 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

声音

- 音效增强：自动音量调衡，超宽环绕立体声
- 声音系统：单声道，立体声
- 输出功率 (RMS)：2 x 8 瓦 + 10 瓦低音扬声器

支持的显示分辨率

• 电脑格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------------|-------|
| 640 x 480 | 60 赫兹 |
| 800 x 600 | 60 赫兹 |
| 1024 x 768 | 60 赫兹 |
| 1280 x 1024 | 60 赫兹 |
| 1920 x 1080 | 60 赫兹 |
| 1280 x 720 | 60 赫兹 |
| 1280 x 768 | 60 赫兹 |
| 1360 x 768 | 60 赫兹 |

• 视频格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------|-------------------|
| 480i | 60 赫兹 |
| 480p | 60 赫兹 |
| 576i | 50 赫兹 |
| 576p | 50 赫兹 |
| 720p | 50、60 赫兹 |
| 1080i | 50、60 赫兹 |
| 1080p | 24/25/30/50/60 赫兹 |

调谐器 / 接收 / 发送

- 电视制式：PAL I，PAL D/K
- 视频播放：PAL，NTSC
- 天线输入：75 欧姆（IEC 类）（背面）
- 调谐波段：UHF，VHF
- 预设频道数：200

产品亮点


PMR 400

400Hz 完美动态补偿率 (PMR) 可在快速动作影片中带来超清晰的动态效果和绚丽的图像。全新的飞利浦 PMR 标准将最快的面板刷新率、锐腾自然动感技术和独特的处理设计相结合，可带给您不一样的视觉效果，让您体验前所未有的清晰度。

4K2K

4K2K 高分辨率面板的清晰度是全高清电视的四倍，超高分辨率让您拥有最高标准的电视观赏体验。

流光溢彩 3



流光溢彩 3 让您感受到电视观赏体验的新境界。通过这项飞利浦专利技术，光源从电视屏幕背面将光环投射到周围墙壁上，进一步放大了屏幕。流光溢彩会根据画面变换来调整电视周围灯光的色彩和亮度，从而营造身临其境的感官效果。流光溢彩 3 技术令电影堪比真情实景！



Perfect 锐腾
Pixel 核芯



发行日期 2019-06-22

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 10037
EAN: 69 59033 85062 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com