



Philips 6000 series
Televizor LED 4K
ultrasubțire cu Pixel Plus
Ultra HD

126 cm (50")

Televizor LED 4K Ultra HD
Quad Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



50PUS6162

Smart TV LED 4K ultrasubțire cu Pixel Plus Ultra HD

Eleganța funcțională și conectivitatea inteligentă se reunesc. Televizorul Philips 6100 oferă imagini la calitate 4K Ultra HD, pentru detalii incredibile. Și datorită conectivității prin Smart TV, te vei bucura de divertisment la cerere fără efort.

Atenție superbă la detalii

- Suport central fațetat geometric

Pasionat de calitatea imaginii

- 4K Ultra HD este o rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată
- Descoperă calitatea imaginii Ultra HD cu Pixel Plus Ultra HD
- Bucură-te de un contrast, culori și o claritate mai bune cu HDR Plus

Conectează-te la o lume mai largă cu acest Smart TV

- Smart TV: o lume complet nouă pe care o puteți explora
- Galeria de aplicații Philips îți oferă divertisment

TV subțire - sunet puternic

- Procesare audio puternică pentru claritate fără compromisuri a sunetului

PHILIPS

Repere

Suport central nou

Am ales un finisaj negru foarte lucios ca bază pentru suportul nostru central fațetat geometric, apoi l-am asociat cu un gât înclinat ultrasubțire pentru a crea un design de televizor care se potrivește armonios cu orice interior modern.

Ultra HD 4K

Televizorul Ultra HD are o rezoluție de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obișnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conținutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune și rezoluția îmbunătățită. Beneficiază de claritate îmbunătățită, de percepția unei adâncimi sporite, contrast superior, mișcare naturală și detalii fără cusur.

Pixel Plus Ultra HD

Experimentează claritatea 4K Ultra HD cu motorul Philips Pixel Plus Ultra HD.

Optimizează calitatea imaginii pentru a beneficia de imagini line și fluide cu detalii și profunzime incredibile. Bucură-te de imagini 4K mai clare, cu nuanțe de alb mai strălucitoare și nuanțe de negru mai intense, de fiecare dată.

High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefinește divertismentul la domiciliu prin inovații în ceea ce privește contrastul și culoarea. Bucură-te de o experiență senzorială care surprinde bogăția și însuflețirea inițiale, redând totuși cu acuratețe intenția creatorului de conținut. Rezultatul final? Aspecte esențiale mai strălucitoare, contrast mai bun, o gamă mai largă de culori și detalii mai atractive ca niciodată.

Smart TV

Descoperă o experiență mai inteligentă care se află dincolo de televizorul tradițional. Închiriază și redă filme, clipuri video sau jocuri din magazinele video online. Vizionează programe de televiziune recuperate de pe canalele

preferate și bucură-te de o selecție din ce în ce mai bogată de aplicații online cu Smart TV.

Galeria Philips TV/STA

Galeria de aplicații Philips este o colecție largă de aplicații online pe care le poți accesa imediat ce Smart TV-ul este conectat la internet. Este cât se poate de ușor! Nu trebuie decât să pornești televizorul, să îl conectezi la internet și să savurezi o întreagă lume nouă de divertisment online.

Procesarea sunetului

O rafală de vânt, o frunză care atinge pământul, zgomotul pneurilor la coborârea în viteză pe un drum șerpuit. Micile detalii aduc imaginea la viață. Tehnologia Philips de procesare a sunetului reunește aceste detalii, oferind o claritate fără compromisuri a sunetului. Auzi totul așa cum a intenționat regizorul, cu mixaj audio la nivel profesional care respectă conținutul audio original și îmbunătățește sunetul când este cazul. Basul profund, dialogul clar și precizia uimitoare sunt doar începutul.

Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Dimensiune diagonală ecran: 50 inch / 126 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Luminositate: 350 cd/m²
- Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 700 PPI
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Client MultiRoom, SimplyShare, Certificat Wi-Fi Miracast*
- Televiziune interactivă: HbbTV
- Program de instalat: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browser-ul de Internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Ajustări format ecran: Înainte - Schimbare, Umplere ecran, Potrivire la ecran, Zoom, Extindere
- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, Sunet clar, Echilibrare automată a volumului, Smart Sound

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiuni wireless: Wi-Fi 11n 2x2 integrat, Wi-Fi Direct
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Conector prin satelit, Ethernet-LAN RJ-45, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Ieșire căști
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Legătură Pixel Plus (Philips)*, Redare la o singură atingere

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Suport formate subtitrării: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz, până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI2/3: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60Hz
- Intrări video pentru HDMI1: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz, până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI2/3: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Acceptă HEVC
- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Consum de energie în modul oprit: 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru deconectare automata, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Alimentare eticheta energetică UE: 61 W
- Consum anual de energie: 90 kWh
- Conținut de mercur: 0 mg
- Prezența plumbului: Da*

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasa (L x Î x A): 1330 x 770 x 150 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1128,4 x 653 x 83,2 mm

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1128,4 x 715,6 x 262,8 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 601,1 mm
- Greutate produs: 12,8 kg
- Greutate produs (+ stativ): 15,4 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 19,24 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm


Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru masă



Connections

Side



Rear



Bottom



Data apariției 2019-06-20

Versiune: 9.2.1

12 NC: 8670 001 44983
EAN: 87 18863 01228 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentația dispozitivului.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.