



Philips 6000 series
Izjemno tanek LED-
televizor 4K UHD Smart

126 cm (50 palcev)

Indeks kakovosti slike 800
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



50PUS6203

Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

s Pixel Precise UHD in sistemom Saphi

Uživajte v jasni ločljivosti 4K UHD pametnega televizorja z uporabniku prijaznim upravljanjem.

Tehnologija Pixel Precise Ultra HD poskrbi za gladko in ostro sliko, sistem SAPHI pa zagotavlja takojšen dostop do najljubše vsebine: privoščite si filmski večer s storitvijo Netflix s pritiskom gumba.

Čudovit videz. Tudi v stanju pripravljenosti.

- Elegantna plošča in stojalo.
- Tanko, a čvrsto zasnovano.

Opazite vse podrobnosti

- 4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resnične.
- Pixel Precise Ultra HD. Tekoče slike z neverjetno globino.

Bogate barve. Oster kontrast.

- HDR Plus. Še večji kontrast, izboljšane barve in ostrina.
- Micro Dimming Pro. Inteligentni kontrast za dinamične prizore.

SAPHI: intuitivna izbira vsebin aplikacij

- SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.
- Galerija aplikacij Philips. Dostopajte do portala Youtube, Netflix in drugih.

Tanek televizor. Jasen zvok.

- Globoki nizki toni in kristalno jasni dialogi.

PHILIPS

Značilnosti

Tanko stojalo

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

4K Ultra HD

Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

Pixel Precise Ultra HD

S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko

ločljivosti UHD. Uživate v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.

High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus je nov video standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom omogoča povsem novo domače razvedrilo. Privoščite si užitek z izvirno bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov in podrobnejša slika kot doslej.

SAPHI

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživate v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega

dostopate z enim gumbom. Televizor upravljate z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

Galerija aplikacij Philips

Philipsova galerija aplikacij je obsežna zbirka spletnih aplikacij, do katerih lahko dostopate, ko je pametni televizor povezan z internetom. Popolnoma enostavno! Vključite televizor, povežite ga z internetom in se prepustite popolnoma novemu svetu razvedrila v spletu.

DTS HD

DTS HD optimizira zvočno obdelavo z ohranjanjem izvirne zvočne vsebine, da lahko uživate v boljšem zvoku iz zvočnikov s kristalno jasnim dialogom.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 50 inch
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 50 palec / 126 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje stranic: 16:9
- Izboljšava slike: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Izjemno visoka ločljivost, 800 PPI

Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprti internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Napredno – premik, Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Povečava, raztegovanje
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejno uravnavanje glasnosti, Smart Sound
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 8 W zvočnik polnega razpona

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brezžične povezave: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
- Ostali priključki: Antena IEC75, Satelitski priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Standardni

- vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke
- Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni kanal (ARC), 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI
- Število priključkov CVBS: 1

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na priključku HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG
- Video vhodi pri HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora za HEVC
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)

- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 62 W
- Letna poraba energije: 91 kWh
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svınca: Da*

Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1240 x 800 x 150 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1127,5 x 655,3 x 85,9 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1127,5 x 679,0 x 241,4 mm
- Širina televizijskega stojala: 938,0 mm
- Teža izdelka: 11,2 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 11,4 kg
- Teža vključno z embalažo: 17,6 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 200 x 200 mm

Barva in površina

- Sprednja stran televizorja: Visoko bleščeča črna barva

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo



Connections

Side



Rear



Bottom



Datum izdaje 2021-04-04

Različica: 8.2.1

12 NC: 8670 001 54643
EAN: 87 18863 01657 2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si ogledajte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si ogledajte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- * Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si ogledajte v dokumentaciji naprave.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.