



Philips 6700 series
Smart TV LED 4K UHD
ultrasubțire cu Ambilight
pe 3 laturi

Televizor Ambilight de 126 cm
(50")

Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



50PUS6753

Smart TV LED 4K UHD ultrasubțire cu Ambilight pe 3 laturi

Relaxează-te și savurează calitatea bogată a rezoluției 4K UHD pe un televizor inteligent extraordinar de ușor de utilizat. Accesează conținutul preferat instantaneu cu SAPHI. Pixel Precise Ultra HD conferă fluiditate și claritate oricărui conținut. Iar Ambilight îmbină totul perfect.

Imagini clare. Luminoase. Frumoase.

- Ambilight. Duce emoția dincolo de ecran.
- Cadru ultrasubțire cu ramă și suport argintii.

Vezi fiecare detaliu

- Ultra HD 4K. Imagini atât de clare încât te transpun în mijlocul acțiunii.
- Pixel Precise Ultra HD. Imagini fluide cu o profunzime incredibilă.

Culori bogate. Contrast puternic.

- HDR Plus. Contrast, culori și claritate îmbunătățite.
- Micro Dimming Pro. Contrast inteligent pentru scene dinamice.

SAPHI: selectare intuitivă a conținutului din aplicații

- SAPHI. Modul inteligent de a te bucura de televizor.
- Galeria de aplicații Philips. Accesează YouTube, Netflix și altele.

Televizor subțire. Sunet clar.

- Bas adânc și dialog extrem de clar.

PHILIPS

Repere

Ambilight pe 3 laturi

Cu Philips Ambilight, filmele și jocurile sunt mai captivante. Muzica primește un spectacol de lumini. Iar ecranul va părea mai mare decât este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiectează culorile de pe ecran pe pereți și în cameră, în timp real. Obții iluminare ambientală perfect sincronizată. Și încă un motiv să-ți iubești televizorul.

Suport metalic înclinat

Designul european modern este vizibil în suporturile discrete din aluminiu cu finisaj argintiu închis, asortate cu rama ultrasubțire.

Ultra HD 4K

Cu o rezoluție de patru ori mai mare decât rezoluția Full HD convențională, Ultra HD îți aduce ecranul la viață cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution. Savurează imagini îmbunătățite indiferent de conținutul original și beneficiază de o imagine mai clară, cu adâncime, contrast, mișcare naturală și detalii vii de nivel superior.

Pixel Precise Ultra HD

Frumusețea televizorului 4K Ultra HD constă în savurarea fiecărui detaliu. Motorul de procesare Philips Pixel Precise Ultra HD convertește orice imagine de intrare în rezoluție UHD excepțională pentru ecranul tău. Bucură-te de imagini în mișcare line și clare, cu contrast excepțional. Descoperă un negru mai intens, alb mai strălucitor, culori vii și tonuri de piele naturale – de fiecare dată și din orice sursă.

High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefinește divertismentul la domiciliu prin inovații în ceea ce privește contrastul și culoarea. Bucură-te de o experiență senzorială care surprinde bogăția și însuflețirea inițiale, redând totuși cu acuratețe intenția creatorului de conținut. Rezultatul final? Aspecte esențiale mai strălucitoare, contrast mai bun, o gamă mai largă de culori și detalii mai atractive ca niciodată.

SAPHI

SAPHI este un sistem de operare rapid și intuitiv prin care utilizarea Philips Smart TV devine o adevărată plăcere. Beneficiezi de o calitate deosebită a imaginii și de acces printr-un singur buton la un meniu clar pe bază de pictograme. Operezi televizorul cu ușurință și navighezi rapid la aplicații Philips Smart TV populare, inclusiv YouTube, Netflix și altele.

Galeria de aplicații Philips

Galeria de aplicații Philips este o colecție largă de aplicații online pe care le poți accesa imediat ce Smart TV-ul este conectat la internet. Este cât se poate de ușor! Nu trebuie decât să pornești televizorul, să îl conectezi la internet și să savurezi o întreagă lume nouă de divertisment online.

DTS HD

DTS HD optimizează procesarea sunetului, păstrând conținutul de sunet original, astfel încât să te poți bucura de un sunet mai bun prin difuzoare și de un dialog extrem de clar.



Specificații

Ambilight

- Versiune Ambilight: cu 3 laturi

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inch): 50 inch
- Afisha: LED 4K Ultra HD
- Dimensiune diagonală ecran: 50 inch / 126 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Caracteristici superioare imagine: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Ultra rezoluție

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare, Certificat Wi-Fi Miracast*
- Televiziune interactivă: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browser-ul de Internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Ajustări format ecran: Înainte - Schimbare, Umplere ecran, Potrivire la ecran, Zoom, Extindere
- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, Sunet clar, Echilibrare automată a volumului, Smart Sound

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Număr de USB-uri: 2
- Număr de intrări componente (Y/Pb/Pr): 1
- Conexiuni wireless: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrat, Bandă dublă
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Conector prin satelit, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Intrare audio S/D, Ieșire căști
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel, 4K EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la

- o singură atingere
- HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Suport formate subtitrări: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI2/3: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pentru HDMI1: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz, până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI2/3: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Consum de energie în modul oprit: N/A W
- Funcții economisire energie: Cronometru deconectare automată, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 74 W
- Consum anual de energie: 109 kWh
- Conținut de mercur: 0 mg
- Prezența plumbului: Da*

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1240 x 800 x 160 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1128,4 x 663,0 x 83,2 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1128,4 x 717,6 x 266,3 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 780,0 mm
- Greutate produs: 12,8 kg
- Greutate produs (+ stativ): 13,6 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 18,1 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm

Culoare și finisaj

- Partea frontală a televizorului: Argintiu închis


Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru masă



Connections

Side



Rear



Bottom



Data apariției 2019-06-20

Versiune: 8.1.1

12 NC: 8670 001 52877
EAN: 87 18863 01594 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentația dispozitivului.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.