



Philips 7300 series
TV LED 4K UHD
ultrasubțire cu Android și
Ambilight pe 3 laturi

Televizor Ambilight de 126 cm
(50")

Picture Performance Index 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine



50PUS7383

Android TV LED 4K UHD ultrasubțire cu Ambilight pe 3 laturi

Delectează-te cu emisiunile, filmele și jocurile preferate cu un televizor 4K UHD care face conținutul din orice sursă să arate superb. Cu Android TV, conectivitate wireless și Ambilight, nu doar vei reda conținutul preferat. Te vei pierde complet în el.

Imagini clare. Luminoase. Captivante.

- Ambilight. Duce emoția dincolo de ecran.
- Ramă subțire și suport metalic.

Delectează-te cu frumusețea 4K

- Ultra HD 4K. Imagini atât de clare încât te transpun în mijlocul acțiunii.
- Procesor Philips P5. Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune.

Culori bogate. Contrast puternic.

- HDR Plus. Contrast, culori și claritate îmbunătățite.
- Micro Dimming Pro. Contrast inteligent pentru scene dinamice.

Android TV: inteligent și puternic

- Asistent Google integrat. Conținut și multe altele la îndemâna ta.
- Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips. Și mai multe beneficii.
- Procesor Quad Core și Android. Dă frâu liber conținutului tău.

PHILIPS

Repere

Ambilight pe 3 laturi

Cu Philips Ambilight, filmele și jocurile sunt mai captivante. Muzica primește un spectacol de lumini. Iar ecranul va părea mai mare decât este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiectează culorile de pe ecran pe pereți și în cameră, în timp real. Obții iluminare ambientală perfect sincronizată. Și încă un motiv să-ți iubești televizorul.

Ultra HD 4K

Cu o rezoluție de patru ori mai mare decât rezoluția Full HD convențională, Ultra HD îți aduce ecranul la viață cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution. Savurează imagini îmbunătățite indiferent de conținutul original și beneficiază de o imagine mai clară, cu adâncime, contrast, mișcare naturală și detalii vii de nivel superior.

P5 Perfect Picture Engine

Philips P5 Perfect Picture Engine oferă o imagine la fel de superbă precum conținutul care îți place. Detaliile au simțitor mai multă adâncime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii

arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simți toate detaliile. Iar mișcarea este atât de lină, încât nu vei pierde niciodată din vedere mingea, indiferent de cât de rapid este jocul.

High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefinește divertismentul la domiciliu prin inovații în ceea ce privește contrastul și culoarea. Bucură-te de o experiență senzorială care surprinde bogăția și însuflețirea inițiale, redând totuși cu acuratețe intenția creatorului de conținut. Rezultatul final? Aspecte esențiale mai strălucitoare, contrast mai bun, o gamă mai largă de culori și detalii mai atractive ca niciodată.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcție de condițiile de iluminat din cameră. În combinație cu un software special care analizează imaginea în 6400 de secțiuni diferite, vei beneficia de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.

Quad Core + Android

Procesorul Philips Quad Core întâlnește puterea Android pentru a-ți oferi o experiență de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicații și vei juca în mod super rapid, super intuitiv și super distractiv.

Asistent Google integrat

Controlează televizorul Philips Android TV folosind vocea. Vrei să încerci un joc, să te uiți pe Netflix sau să găsești conținut și aplicații în Magazinul Google Play? Spune televizorului ce vrei. Poți chiar să controlezi toate dispozitivele inteligente din locuință compatibile cu Asistentul Google: de exemplu, poți să reduci intensitatea luminilor sau să setezi termostatul pentru seara de filme. Fără a te ridica de pe canapea.

Conținut TV

Treci dincolo de programele TV tradiționale cu Magazinul Google Play și Galeria de aplicații Philips. Beneficiază de nenumărate filme, televiziune, muzică, aplicații și jocuri online. Și mai multe beneficii.



Specificații

Ambilight

- Versiune Ambilight: cu 3 laturi
- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge

Imagine/Ecran

- Afisha: LED 4K Ultra HD
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 50 inch
- Dimensiune diagonală ecran: 50 inch / 126 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Raport Pixel: P5 Perfect Picture Engine
- Caracteristici superioare imagine: Ultra rezoluție, Micro Dimming Pro, 1600 PPI

Android

- OS: Android™ 8.0 (Oreo)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Muzică Google Play*, Căutare Google, YouTube
- Dimensiune memorie: 16 GB

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare
- Televiziune interactivă: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browser-ul de Internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Meniu Smart complet, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, Extindere
- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere
- Telecomandă: cu voce, cu tastatură

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Caracteristici superioare sunet: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, Compatibil cu Dolby Atmos, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Configurație difuzor: 2 difuzoare gamă completă de

10 W

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de USB-uri: 2
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Conexiuni wireless: Bandă dublă, Wi-Fi 802.11n 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Conector prin satelit, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Intrare audio S/D, Ieșire căști
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz, HDR acceptat, HDR10/HLG
- Intrări pentru computer pe HDMI3/4: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI1/2: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz, HDR acceptat, HDR10/HLG
- Intrări video pe HDMI3/4: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Acceptă HEVC
- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Consum în standby: <0,3
- Consum de energie în modul oprit: N/A W

- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Funcții economisire energie: Cronometru deconectare automata, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 78 W
- Consum anual de energie: 114 kWh
- Conținut de mercur: 0 mg
- Prezența plumbului: Da*

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1240 x 800 x 160 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1128,4 x 663 x 83,2 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1128,4 x 717,6 x 266,3 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 780 mm
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm
- Greutate produs: 12,8 kg
- Greutate produs (+ stativ): 13,6 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 18,1 kg

Culoare și finisaj

- Partea frontală a televizorului: Plastic argintiu


Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 x baterii AA, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Cablu mini-jack - S/D, Cablu mini-jack - YPbPr, Suport pentru masă



Connections

Side



Bottom



Data apariției 2021-02-19

Versiune: 10.1.1

12 NC: 8670 001 52496
EAN: 87 18863 01552 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni "Free to air". Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmisiilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
* Reține că s-ar putea ca aplicațiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în țara ta (în prezent, aplicațiile Amazon funcționează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).
* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de excepție ale directivei RoHS.
* Funcționalitatea sa depinde de aplicațiile ChromeCast încorporate și de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.
* Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.