



Philips Standard  
Señalización e interior  
convencional

Tipo de lámpara: WY 5 W

Pack de: 10  
12 V, 5 W  
W2,1x9,5d



53002473

## Conduzca con seguridad

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

# PHILIPS

# Especificaciones

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 5 W

## Datos del empaque

- EAN1: 8711559530024
- EAN3: 8711559530048
- Tipo de empaque: CP

## Descripción del producto

- Aplicación: Indicador frontal, Indicador trasero
- Alcance: Estándar
- Tecnología: Convencional
- Tipo: WY5W
- Denominación: WB-12396NA-CI
- Base: W2,1x9,5d

## Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,400 kg
- Alto: 11,6 cm
- Longitud: 16,9 cm

- Peso neto por unidad: 226 g
- Ancho: 10,4 cm

## Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 1,13 g
- Alto: 3,2 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
- Peso neto por unidad: 1,13 g
- Cantidad por paquete: 1
- Ancho: 2,4 cm

## Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12396NACP
- Código de solicitud: 53002473

## Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Fabricación de equipos originales

# Destacados

## Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

## La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

## Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.



Fecha de publicación  
2019-08-04

Versión: 6.1.1

12 NC: 8670 001 44708

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)