



Philips Signage Solutions
Videoseinä näyttö

55"

Direct LED -taustavalo
Full HD
500 cd/m²

Signage Solutions

55BDL1005X

Kun haluat näkyä

Monikäyttöinen videoseinä näyttö.

Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla videoseinä näyttöllä.

Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat (1,8 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

Tehokas järjestelmä ratkaisu

- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

PHILIPS

Videoseinä näyttö
55" Direct LED -taustavalo, Full HD, 500 cd/m²

Kohokohdat

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiiriin (SoC) Philipsin ammattilais-tason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritus-teho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

CMND

Hallitse Philipsin ammattilais-tason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa

samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittämiseen käyttöön.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create




Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista

55BDL1005X/00

omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilais-tason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 54,6 tuumaa / 138,7 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 1 400:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomitusten poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomitusten poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformaatit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
3 840 x 2 160	30Hz

Liitännät

- Videotulo: Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA), DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2)
- Videolähtö: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-I:n kautta)

- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
- Muut liitännät: OPS

Käyttömukavuus

- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Kortti OPS RS232, Yksi johto (HDMI-CEC)
- Sijoittaminen: Vaakaasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10
- Hallintaohjelmisto: SICP / CMND&Control
- RJ45-keskitin: 2 porttia

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 1,8 mm (A-A)
- Näytön reunan leveys: 0,9 mm (tasainen näytön reuna)
- Laitteen mitat (L x K x S): 1211,4 x 682,2 x 98,5 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 47,69 x 26,86 x 3,88 tuumaa
- Laitteen paino: 24,35 kg
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- MTBF: 50 000 tuntia

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 133 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ääni


- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, RS232-johto, Pikaopas, Reunan tasaustasat, Reunan tasauslevyt
- Lisätarvikkeet: Reunan viimeistelypaketti, HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25), Värien kalibrointipaketti

Yleistä

- Näyttökielekset: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, turkki
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
- Takuu: 3 vuoden takuu



Julkaisupäivä 2020-08-31

Versio: 5.1.2

12 NC: 8670 001 41169
EAN: 87 12581 74190 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com