



Philips Signage Solutions
Zaslon za video-zid

55 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje
Full HD
700 cd/m²

SignageSolutions

55BDL1007X

Prigrbite velike dimenzije

Svestrani videozid.

Privucite pažnju uz profesionalne zaslone za videozid X-Line. Oštar kontrast i tanki okviri omogućuju jasnu sliku bez smetnji, bilo da upravljate zračnom lukom ili vodite konferenciju.

Briljantna slika. Beskonačne mogućnosti.

- Full HD monitori. Briljantna slika. Oštar kontrast
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Izuzetno uski okviri (1,8 mm). Za slike bez izobličenja

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50
- Upravljanje daljinskim sustavom uz CMND
- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

Moćno sistemsko rješenje

- Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

PHILIPS

Istaknute značajke

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

Dodatni modul CRD50

Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

CMND

Preuzmite kontrolu nad svojom mrežom profesionalnih zaslona tvrtke Philips. CMND omogućava upravljanje, ažuriranje, održavanje i

reprodukciju putem jednog jednostavnog sučelja. Od montaže do svakodnevne upotrebe.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.


CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez

obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

OPS utor



Integrirajte punokrvo računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 54,6 inča / 138,7 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m²
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
- Boje zaslona: 1,07 B
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1

Podržana rezolucija zaslona

Formati računala	
Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Video formati	
Rezolucija	Brzina osvježavanja
480i	60Hz
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA), DVI-D, HDMI (x2), VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort (1.2)

- Video izlaz: DisplayPort, DVI-I, VGA (putem DVI-I)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm, Audio lijevi/desni (RCA)
- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA), Priključak vanjskog zvučnika
- Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
- Ostali priključci: OPS

Praktičnost

- Prijenos signala (petlja): RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR prienos signala (petlja)
- Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjjetljenje, Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45, Kartica OPS RS232, One Wire (HDMI-CEC)
- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Modularni: Do 10 x 10
- Upravljački softver: SICP / CMND i kontrola
- RJ45 čvorište: 2 priključka

Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 1,8 mm (A-A)
- Širina prednje ploče: 0,9 mm (okvir iste debljine)
- Dimenzije kompleta (Š x V x D):
1211,4 x 682,2 x 98,5 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D):
47,69 x 26,86 x 3,88 inča
- Masa proizvoda: 24,35 kg
- VESA postolje: 400 x 400 mm

Radni uvjeti


- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 sat(i)

Napajanje

- Potrošnja (dok je uključen): 168 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (RMS)



Datum izdavanja
2022-05-16

Verzija: 4.0.1

12 NC: 8670 001 41174
EAN: 87 12581 74191 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com