



Philips Signage Solutions
Afișaj pentru pereți video

55''

Iluminare de fundal cu LED direct
Full HD
700 cd/m²

SignageSolutions

55BDL1007X

Alege un afișaj mare

Afișaj versatil pentru pereți video.

Atrage atenția cu un afișaj X-Line profesional pentru pereți video. Contrastul clar și ramele subțiri asigură imagini clare, fără distragerea atenției. Indiferent dacă administrezi un aeroport sau găzduiești o conferință.

Imagini superbe. Posibilități nelimitate.

- Monitoare Full HD. Imagini uimitoare. Contrast clar
- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Rame extrem de înguste (1,8 mm). Pentru imagini fără distragerea atenției

Instalare fără efort. Control total.

- Aduagă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50
- Administrare de la distanță a sistemului prin CMND
- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut

Soluție de sistem puternică

- Mod de aliniere. Creează pereți video 4K de orice dimensiune
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie

PHILIPS

Afișaj pentru pereți video
55" Iluminare de fundal cu LED direct, Full HD, 700 cd/m²

Repere

Mod de aliniere

Conectează două sau mai multe afișaje profesionale Philips pentru a crea un perete video fără a avea nevoie de dispozitive externe. Un singur player are grijă de conținut, indiferent dacă ai patru ecrane sau 40. Conținutul 4K este acceptat integral, iar dacă îl afișezi pe patru ecrane, obții cea mai bună rezoluție punct cu punct.

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

CMND

Preia controlul rețelei tale de afișaje profesionale Philips. CMND îți permite să gestionezi, să actualizezi, să întreții și să redai

conținut prin intermediul unei singure interfețe ușor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

CMND & Create




Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este

55BDL1007X/00

vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 54,6 inch / 138,7 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 700 cd/m²
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63 mm
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Raport de contrast (nominal): 1200:1

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz

Conectivitate

- Intrare video: Component (RCA), Compozit (RCA), DVI-D, HDMI (x2), VGA (D-Sub analogic), DisplayPort (1.2)

- Ieșire video: DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-I)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm, Audio stânga/dreapta (RCA)
- Ieșire audio: Audio stânga/dreapta (RCA), Conector boxă externă
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm
- Alte conexiuni: OPS

Confort

- Retransmitere a semnalului: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR Loophthrough
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Sensor de lumină ambiantă, Smart Power
- Controlare în rețea: RS232, RJ45, Card OPS RS232, Un cablu (HDMI-CEC)
- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Perete de monitorare: Până la 10 x 10
- Software de control: SICIP / CMND&Control
- Hub RJ45: 2 porturi

Dimensiuni

- Grosime ramă: 1,8 mm (A-A)
- Lățime ramă: 0,9 mm (ramă uniformă)
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1211,4 x 682,2 x 98,5 mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 47,69 x 26,86 x 3,88 inch
- Greutate produs: 24,35 kg
- Suport VESA: 400 x 400 mm

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 ore

Alimentare

- Consum (modul pornit): 168 W
- Consum în standby: <0,5 W

SUNET


- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W (RMS)

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Ghid de inițiere rapidă, Bolțuri de aliniere a marginilor, Plăci de aliniere a marginilor
- Accesorii opționale: Kit de finisare a marginilor, Kit de calibrare a culorilor
- Suport: BM05462 (opțional)

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă
- Reglementări și standarde: CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT, FCC, clasa B
- Garanție: 3 ani garanție



Data apariției 2022-05-18

Versiune: 4.0.1

12 NC: 8670 001 41174
EAN: 87 12581 74191 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com