



Philips Signage Solutions
Videoseinä näyttö

55"

Direct LED -taustavalo
Full HD
500 cd/m²

Signage Solutions

55BDL3005X

Kun haluat näkyä

Monikäyttöinen videoseinä näyttö.

Herätä huomiota Philipsin X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitettulla videoseinä näyttöllä. Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

Tehokas järjestelmä ratkaisu

- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

PHILIPS

Videoseinä näyttö
55" Direct LED -taustavalo, Full HD, 500 cd/m²

Kohokohdat

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaikäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla

saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten

55BDL3005X/00

hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 54,6 tuumaa / 138,7 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 1 400:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
3 840 x 2 160	30 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
2160p	30 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Liitännät

- Videotulo: DVI-D, VGA (analoginen D-Sub), Komponentti BNC x 3, Komponentti (jakokomponentti Y), DisplayPort, HDMI 1.4 x 2

- Videolähtö: DisplayPort, DVI-I
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
- Muut liitännät: OPS

Käyttömukavuus

- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkko kautta: RS232, RJ45
- Sijoittaminen: Vaakaasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 3,5 mm
- Näytön reunan leveys: Ylhäällä/vasemmalla: 2,3 mm, alhaalla/oikealla: 1,2 mm
- Laitteen mitat (L x K x S):
1 213,4 x 684,2 x 107,65 mm
- Laitteen paino: 26,5 kg
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm
- Laitteen paino (lb): 58,42 lb
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S):
47,77 x 26,93 x 4,23 tuumaa

Käyttöolosuhteet


- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- MTBF: 60 000 tuntia

Virta

- Verkkovirta: Yleisvirta (AC 100–240V): 2,5 A
- Virrankulutus (käynnissä): 155 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Kulutus (Enintään): 320 W

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)



Julkaisupäivä 2020-10-01

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 59253
EAN: 87 12581 75865 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com