



Philips Signage Solutions  
Display video wall

55"

Retroilluminazione LED diretta  
Full HD  
500 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**

55BDL3005X

## Pensa in grande

Display videowall versatile.

Cattura l'attenzione con un display videowall professionale X-Line Philips. Il contrasto nitido e la cornice sottile assicurano immagini chiare, senza pericolo di distrazioni, sia che tu gestisca un aeroporto o tenga una conferenza.

### **Immagini nitide. Infinite possibilità.**

- Monitor Full HD: immagini nitide e contrasto chiaro
- Pannello IPS: profondità del colore inalterata da ogni angolazione
- Cornici ultra sottili (3,5 mm) per immagini senza distrazioni

### **Configurazione semplice. Controllo totale.**

- Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale
- CMND & Control. Utilizza, monitora ed esegui la manutenzione

### **Sistema potente**

- Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione
- FailOver. Assicurati che il tuo display non mostri mai uno schermo nero
- Slot OPS. Integra un PC completo. Nessun cablaggio necessario
- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

# PHILIPS

Display video wall  
55" Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m<sup>2</sup>

55BDL3005X/00

## In evidenza

### Modalità affiancata

Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.

### Modulo CRD50 opzionale

Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di

elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).


### CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello

stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

### Slot OPS



Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 54,6 pollici / 138,7 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 1400:1
- Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
- Pixel Pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Colori display: 1073 M
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement

## Risoluzione display supportata

### Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
3840 x 2160	30 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
2160p	30Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576p 50 Hz	
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

## Connettività

- Ingresso video: Component (RCA), Composite (RCA), DVI-D, HDMI (x 2), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2)

- Video output (Uscita video): DisplayPort, DVI-I, VGA (tramite DVI-I)
- Ingresso audio: Jack da 3,5 mm, Audio L/R (RCA)
- Uscita audio: Audio L/R (RCA), Connettore altoparlante esterno
- Controllo esterno: Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
- Altri collegamenti: OPS

## Funzioni utili

- Signal Loop Through: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, Loop through IR
- Facilità di installazione: Maniglie di trasporto
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Controllabile via rete: RS232, Card OPS RS232, RJ45, One Wire (HDMI-CEC)
- Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Matrice affiancata: Fino a 10 x 10

## Dimensioni (lpxa)

- Spessore cornice: 3,5 mm
- Ampiezza della cornice: Superiore/sinistro: 2,3 mm; Inferiore/destro: 1,2 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 1213,4 x 684,2 x 107,65 mm
- Peso del prodotto: 26,5 Kg
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm
- Peso prodotto (lb): 58,42 lb
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 47,77 x 26,93 x 4,23 pollici

## Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Umidità relativa: 20 ~ 80 %
- MTBF: 60.000 ore

## Assorbimento

- Tensione di rete: 110-240 V
- Consumo (durante l'accensione): 110 W (metodo di rilevazione EnergyStar 6.0)
- Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

## Audio


- Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W (RMS)

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo IR, Cavo sensore IR (1,8 m), Cavo RS232 a margherita, Adattatore cavo RS232, Vite a testa zigrinata
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Pin allineamento margine, Piastre allineamento margine, Cavo DVI-D
- Accessori opzionali: Kit finitura margine, ColourCalibrationKit (CCK4602), Sensore di movimento a luce IR (CRD41)

## Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Turco
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
- Garanzia: Garanzia di 3 anni



Data di rilascio  
2019-06-07

Versione: 1.0.1

12 NC: 8670 001 59253  
EAN: 87 12581 75865 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)