



Philips Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı

55 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Full HD
500 cd/m²

SignageSolutions

55BDL3005X

Büyük tasarım

Çok yönlü video duvarı ekranı.

Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın
- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

Güçlü sistem çözümü

- Döşeme modü. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

PHILIPS

Özellikler

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan

Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.


CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir

ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 54,6 inç / 138,7 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayırıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayırıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
3840 x 2160	30 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
2160p	30 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Bağlantı

- Video girişi: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), Komponent BNC (x3), Kompozit (Paylaşım bileşeni Y), DisplayPort, HDMI 1.4 (x 2)

- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: 3,5mm jak
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: OPS

Kullanılabilirlik

- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort, IR Loopthrough
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Döşeme Matrisi: 10 x 10'a kadar

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 3,5 mm
- Çerçeve genişliği: Üst/Sol: 2,3 mm, Alt/Sağ: 1,2 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1213,4 x 684,2 x 107,65 mm
- Ürün ağırlığı: 26,5 kg
- VESA Montaj: 400 x 400 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 58,42 lb
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 47,77 x 26,93 x 4,23 inç

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- MTBF: 60.000 saat

Güç

- Şebeke elektriği: Evrensel (AC 100 - 240 V) Akım: 2,5 A
- Tüketim (Açık modu): 155 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Tüketim (Maks.): 320 W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Aksesuarlar


- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR kablosu, IR sensör

- kablo (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, Kenar Hizalama Seti (1) - 1 adet, Kenar Hizalama Seti (2) - 2 adet, Kanatlı vida (8 adet)
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, DVI-D kablosu, Kenar hizalama pimleri, RS232 kablosu

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
- Garanti: 3 yıl garanti

Philips 55BDL3005X
Version: 1.0
Release Date: 2019/02/22



Yayın tarihi 2022-04-21

Sürüm: 4.0.1

12 NC: 8670 001 59253
EAN: 87 12581 75865 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com