



„Philips“ Signage Solutions
„Q-Line“ ekranas

55 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas
„Ultra HD“

SignageSolutions

55BDL3010Q

Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line 4K Ultra HD“ ekranu. Šį paprastą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia, be papildomos aparatinės įrangos.

Puikus vaizdas. Patikimas veikimas

- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

PHILIPS

Ypatybės

„CMND & Control“




Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

„FailOver“



Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 54,6 in / 138,7 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Atsako laikas (tipinis): 8 ms
- Kraštinių santykis: 16:9
- Stebėjimo kampas (H / V): 178 / 178 laipsniai
- Pikselio dydis: 0,315 x 0,315 mm
- Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
- Klinikinis vaizdas: „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

• Kompiuterio formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 870	75 Hz
1680 x 1050	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz

• Vaizdo įrašų formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
1080i	50 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz

Prijungimo galimybės

- Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), HDMI (x 4), USB, VGA (per DVI)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA)
- Išorinis valdymas: RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas),

2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

Patogumas

- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Matricos išklotinė: Iki 15 x 15
- Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną, Paleisti šaltinį
- Paleidimo langas: įjungti / išjungti „Philips“ logotipą
- Klaviatūros valdymas: Užrakinamas, Paslėptas
- Valdomas tinklu: RS232, RJ45
- Signalo praleidimas: RS232, „IR Loophthrough“

Matmenys

- Rėmo plotis: 12,9 (V / K / D) / 14,7 (A) mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Rinkinio matmenys coliais (W x H x D): 48,79 x 28,02 x 2,43 in
- VESA tvirtinimo įranga: 400 x 400 mm / 400 x 200 mm, M6
- Gaminio svoris: 15,82 kg
- Gaminio svoris (svarais): 34,88 svarų

Eksploatavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % SD (be kondensato)
- Aukštis: 0–3000 m

Maitinimas

- Suvartojimas (įjungtu režimu): 125 W
- Elektros energija: 100–240 V KS
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Suvartojimas (maks.): 180 W
- Suvartojimas (tipinis): 140 W

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: MPEG, H.264, JPEG
- USB atkūrimas, vaizdas: JPEG, BMP, PNG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, HEAAC, MPEG,

WMA


Priedai

- Priedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Greitos pradžios vadovas
- Priedami priedai: USB dangtelis ir 1 varžtas, IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), RS232 nuoseklosios grandinės sujungimo laidas
- Stovas: Stalinis stovas (BM02542, BM05922)

Kita

- Garantija: 3 metų garantija
- Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, turkų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, tradicinė kinų
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CB, FCC, B klasė

Philips 55BDL3010Q
Versija: 1.0
Release Date: 2018/1/06



Išleidimo data 2020-12-16

Versija: 4.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com