



Philips Signage Solutions
P-Line kijelző

55"-es
UHD panel
750cd/m²

SignageSolutions



55BDL3117P

Teljesítmény és rugalmasság

Nagyobb fényerejű tartalom a nap 24 órájában.

A nonstop működésre készült, robusztus Philips P-Line digitális signage kijelző kiállja az idő próbáját. A tiszta UHD képmínőség és a nagy fényerő tökéletes a nagy igényeket támaztó környezetekhez, mint például a kiskereskedelem, a szállítás, az étel- és italforgalmazás.

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

Ragyogó képmínőség. Erőteljes kialakítás.

- D-kép: klinikailag pontos képalkotás
- Robusztus fém ház

Robusztus rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Kifinomultság és intelligencia SDM-L funkcióval

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 54,6 hüvelyk / 138,7 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 750 cd/m²
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képfórmátum: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,315 x 0,315 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Paneltechnológia: VA
- Kontrasztarány (tipikus): 5000:1
- Pára: 25%

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1152 x 864	75 Hz
1152 x 870	75 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), USB 2.0 (1 db), HDMI 2.0 (3 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, Környezetifény-érzékelő
- Egyéb csatlakozások: Micro SD (1 db), SDM-L, Hőérzékelő

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, csökkentett fényerő

- Jel áthurokolása: DisplayPort, RS232, HDMI, IR áthurokolás
- Könnyen telepíthető: Hordfogatnyúk
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Tápellátás

- Fogyasztás (tipikus): 150 W
- Fogyasztás (max.): 300 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Energiaméretezés: G

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tartozékok

- Állvány: BM05922 (opcionális)
- Mellékelt tartozékok: Hálózati kapcsoló fedele, Philips logó (1 db), Tápkábel, 3 db, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel (3 m) (1 db), RS232 soros összekötőkábel (1 db), USB-fedél (1 db), Huzalszorító (3 db), Szegélyillesztő készlet (2 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, holland, dán, angol, francia, finn, német, olasz, japán, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA
- Jótállás: 3 év garancia

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiólejátszás: AAC, MPEG, HEAAC

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1241,80 x 712,60 x 76,80 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 48,89 x 28,06 x 3,02 hüvelyk
- Keretvastagság: 13,9 mm (egyenletes szélességű keret)

- Fali tartó: 400 x 400 mm, M6
- Termék tömege: 20,66 kg
- Termék tömege (fontban): 45,55 lb

4K
Ultra HD



Kiadás dátuma
2022-07-22

Verzió: 4.0.1

12 NC: 8670 001 78324
EAN: 87 12581 77873 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com