



フィリップス Signage  
Solutions

55 型 (54.5 インチ)  
ダイレクト LED バックライト  
フル HD  
700 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**



55BDL3207X

## 見る人に強い印象を与えるビデオウォール

チームやゲストにインスピレーションを与えましょう

プレゼンやコーポレートブランディングをレベルアップ。フィリップス X-Line ビデオウォールディスプレイは、Pure Colour Pro によりコンテンツに命を吹き込み、すべての設定において見る人を魅了します。

### 簡単なセットアップ。トータルコントロール。

- CMND & Control により、操作、監視、メンテナンス

### コスト効率の高いシステムソリューション

- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

### 鮮やかな画像。無限の可能性。

- フル HD モニター。鮮明な画像。クリアなコントラスト
- IPS パネル：あらゆる角度から豊かな色を実現
- 超薄型ベゼル。見る人を惹きつける画像

### パワフルなシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合
- タイリングモード。ディスプレイを組み合わせで任意のサイズの 4K ビデオウォールを構成

**PHILIPS**

## 仕様

### 画像/表示

- 画面サイズ (対角寸法): 54.6 インチ / 138.7 cm
- パネル解像度: 1920 x 1080p
- 最適解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 明るさ: 700 cd/m<sup>2</sup>
- ダイナミックコントラスト比: 500,000:1
- 応答時間 (標準値): 8 ms
- 縦横比: 16:9
- 視野角 (H/V): 178 / 178 度
- ピクセルピッチ: 0.63 x 0.63 mm
- 表示色数: 1.07 B
- コントラスト比 (標準値): 1100:1
- ヘイズ: 28%

### 対応解像度

#### コンピュータ形式

解像度	リフレッシュレート
640 x 480	60、72、75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60、75Hz
1024 x 768	60、75Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

#### ビデオ形式

解像度	リフレッシュレート
720p	50、60 Hz
1080i	25、30 Hz
1080p	50、60 Hz

### コネクティビティ

- ビデオ入力: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (アナログ D-Sub) (x1), ディスプレイポート 1.3 (x1)
- オーディオ入力: 3.5 mm ミニジャック (x1)
- ビデオ出力: DisplayPort 1.3 (x1)
- オーディオ出力: 3.5 mm ミニジャック (x1)
- 外部制御: IR (入力) 3.5 mm ジャック, LAN RJ45 (x2), 信号ループスルー RJ45 (x2)
- その他の接続端子: OPS, USB 2.0 (x1), 熱センサー

### 利便性

- 取付: 横 (24/7), 縦 (24/7)
- タイルマトリックス: 最大 15 x 15
- スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト
- 信号ループスルー: DisplayPort, RJ45
- 設置の為の便利機能: キャリングハンドル, スマートインサート
- 省エネ機能: SmartPower
- ネットワーク制御: LAN (RJ45)

### 動作条件

- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- 高度: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50,000 時間
- 動作相対湿度範囲: 20 ~ 80% (結露なし)
- 保管相対湿度範囲: 5 ~ 95% (結露なし)

### 電源

- 消費電力 (標準値): 170 W
- 消費 (最大): 340 W
- スタンバイ消費電力: 0.50 W 未満

### サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W (RMS)

### アクセサリ

- 付属アクセサリ: D-sub ケーブル (4 m), ギャップパッド x3, HDMI ケーブル (1.8 m) (x1), IR センサーケーブル (1.8 m) (x1), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2), クイックスタートガイド (x1), リモートコントロール & 単 4 形電池, RJ45 / RS232 コンバーター, つまみネジ, ワイヤークランパー (x3), 電源コード, DP ケーブル (x1), エッジ調整ピン (x2), RJ45 ケーブル (x1)

### その他

- 画面の表示言語: アラビア語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, 簡体字中国語, トルコ語, 繁体字中国語
- 規制認可: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, BSMI, PSE, ETL
- 本体保証: 3 年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品 (新品ではありません。) を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。

### 質量/寸法

- スマートインサートマウント: 100 x 100mm、6xM4xL6
- セットのサイズ (W x H x D): 1213.4 x 684.2 x 98.2 mm (壁取り付け時の奥行き) / 99.35 mm (ハンドルを含む奥行き) mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 47.77 x 26.94 x 3.87 (壁取り付け時の奥行き) / 3.91 (ハンドルを含む奥行き) インチ
- ベゼル幅: 2.3mm (T/B) / 1.2mm (L/R) (B to B=3.5mm)
- ウォールマウント: 400mm x 400mm、M6
- 本体重量: 26.17 kg

発行日 2022-09-23

バージョン: 3.0.1

12 NC: 8670 001 84771  
EAN: 87 12581 79574 0


## 特長

### CMND & Control




ローカル (LAN) 接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND & Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。

### フェイルオーバー



待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

### OPS スロット



OPS 規格のミニ PC を直接ディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。

### タイリングモード

複数のフィリップスプロフェッショナルディスプレイを接続し、外部デバイスを使用せずにビデオウォールを構成できます。たとえ 4 画面でも 40 画面でも、画面数にかかわらず、1 つのプレイヤーでコンテンツを制御できます。4K コンテンツもフルサポートされており、コンテンツを 4 画面で表示している場合でもドット単位で最高解像度を実現します。

### Pure Colour Pro

Pure Color Pro が高画質を実現。カスタムの色温度設定と高度なガンマキャリブレーションによって輝度を高め、コンテンツをくっきり明るくリアルに見せます。



Philips Japan, Ltd.