


Philips Signage Solutions
D-Line-scherm

55 inch

LED-achtergrondverlichting
Full HD
450 cd/m²

SignageSolutions



55BDL4031D

Informeer moeiteloos.

Slim, krachtig 24/7-display.

Maak het duidelijk met een professioneel, krachtig Philips D-Line Full HD-display. Deze responsieve oplossing biedt uitstekende beeldkwaliteit, eenvoudige bediening en betrouwbare connectiviteit.

Fantastisch beeld. Geweldige processorsnelheid.

- Full HD. Heldere beelden. Scherp contrast
- IPS-scherm: rijke kleurconsistentie vanuit elke hoek
- Kies voor een liggende of staande weergave

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

PHILIPS


Kenmerken

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver



Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content

wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiameter: 54,6 inch / 139 cm
- Schermsresolutie: 1920 x 1080p
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 1100:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Beeldformaat: 16:9
- Responstijd (normaal): 12 ms
- Pixelpitch: 0,630 x 0,630 mm
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing
- Panel-technologie: IPS
- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)

Connectiviteit

- Video-ingang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI (x2)
- Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
- Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz

480p	60 Hz
480i	60 Hz

Afmetingen

- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 48,56 x 27,96 x 1,79 inch
- Afmetingen van set (B x H x D): 1233,4 x 710,3 x 45,5 mm
- Randbreedte: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Gewicht van het product (lb): 39,68 lb
- Gewicht van het product: 18,0 kg
- VESA-standaard: 400 x 400 mm, M6

Comfort

- Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Signaal is doorlusbaar: DisplayPort, IR-doorlus, DVI
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, RS232
- Schermbewiligingsfuncties: Pixelverschuiving
- Picture in Picture: PIP

Vermogen

- Verbruik (indien ingeschakeld): 150 W (max.)
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Netspanning: AC (100 ~ 240 V) , 2,5 A
- Verbruik (normaal): 85 W

Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 uur
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Accessoires


- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, AC-netsnoer, Snelstartgids, RS232-kabel
- Meegeleverde accessoires: Randbevestigingsset (1)-2 stuks, Randbevestigingsset (2)-1 stuk, M3-schroef x1, RS232 daisy-chain-kabel, Bedekking Sd-

- kaart (x1), Schroef (x8)
- Standaard: BM05922 (universele standaard-L)(optie)

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Turks, Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans
- Officiële goedkeuringen: CE, BSMI, CB, EAC, FCC, klasse A, PSB, UL/cUL, EMV, EnergyStar 8.0
- Garantie: 3 jaar garantie

Philips 55BDL4031D
Version: 1.0
Release Date: 20190527



Publicatiedatum
2020-11-05

Versie: 5.0.1

12 NC: 8670 001 57457
EAN: 87 12581 75600 0

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com