



Philips Signage Solutions
Afișaj cu atingeri multiple

55"

Dotat cu Android
Cu atingeri multiple

SignageSolutions

55BDL4051T

Captează-le atenția

Afișaj cu 10 de puncte cu atingere multiplă.

Inspiră colaborarea. Oferă informații. Acest afișaj Philips Full HD profesional, cu viteză mare de reacție și atingeri multiple, este ideal pentru aplicații cu mai mulți utilizatori și utilizare cu mai multe degete, de la orientare la prezentări. Până la 10 de puncte tactile pot fi activate simultan.

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Full HD. Imagini clare. Contrast clar
- Afișaj plug-and-play cu 10 puncte cu atingere multiplă
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web

Instalare fără efort. Control total.

- CMND & Deploy. Instalează și lansează aplicații de la distanță
- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut

Soluție de sistem versatilă

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Memorie internă. Încarcă conținut pentru redare instantanee

PHILIPS

Repere

Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

CMND & Deploy

Instalează și lansează rapid orice aplicație, chiar și când nu ești la sediu și lucrezi de la distanță. CMND & Deploy îți permite să adaugi și să actualizezi propriile aplicații, precum și aplicațiile din Magazinul de aplicații pentru afișajul profesional Philips. Pur și simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin și fă clic pe aplicația pe care dorești să o instalezi. Aplicația este descărcată și lansată automat.

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Failover



Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 54,64 inch / 138,8 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1100:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Tratament al suprafeței: Strat antireflexie
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Timp de răspuns (nominal): 12 ms
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63 mm
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Tactil infraroșu
- Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte
- Plug and play: Compatibilitate HID
- Sticlă de protecție: Sticlă securizată calitate de 5 mm, Antireflex

Conectivitate

- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Ieșire video: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Control extern: RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm
- Alte conexiuni: micro SD, Micro USB (tip B) x1

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator
- | Rezoluție | Rată de reîmprospătare |
|-------------|------------------------|
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 800 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |
| 1366 x 768 | 60 Hz |
| 1440 x 900 | 60 Hz |

1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz

Confort

- Poziționare: Peisaj, Portret
- Retransmitere a semnalului: IR Loopthrough, DisplayPort, DVI, RS232
- Controlare în rețea: RS232, RJ45, HDMI (Un singur cablu)
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Picture-in-Picture: PIP
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Alte avantaje: Mânere pentru transport
- Memorie: eMMC de 16 GB

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 1271,0 x 741,8 x 91,4 mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 50,04 x 29,20 x 3,60 inch
- Greutate produs: 31 kg
- Greutate produs (lb): 68,34 lb
- Suport VESA: 400 x 400 mm, M6
- Lățime ramă: 29,2 mm

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C (peisaj)/

- 0 - 35 °C (portret) °C
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %
- MTBF: 50.000 ore
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în standby: <0,5 W
- Consum (nominal): 76 W
- Funcții economisire energie: Smart Power
- Clasă de etichetare energetică: F

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Suport: Suport universal (dimensiune mare) (opțional)
- Accesorii incluse: Ghidul siglelor

Diverse


- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Reglementări și standarde: BSMI, CB, CE, EAC, FCC, clasa B, PSE, CCC, PSB, RoHS, UL
- Garanție: 3 ani garanție

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Redare USB pentru audio: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- Redare USB pentru video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Player intern

- Procesor: Quad Core Cortex A9, 1,6 G
- Memorie: DDR3 de 2 GB
- Stocare: EMMC de 16 GB



Data apariției 2021-03-08

Versiune: 8.0.1

12 NC: 8670 001 37352
EAN: 87 12581 73966 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com