



Philips Signage Solutions  
H-sorozatú kijelző

55"-es  
2500 cd/m<sup>2</sup>  
Full HD

**SignageSolutions**

55BDL6002H

# Nyűgözze le az embereket

Nagy fényerejű szünetmentes kijelző.

Tűnjön ki a nap minden percében egy Philips H-Line Full HD panellel. A lenyűgöző képtisztaság és kontraszt révén tökéletes megoldást jelent az erős környezeti fénynek kitett forgalmas helyeken történő alkalmazáshoz. A repülőterektől kezdve a bevásárlóközpontokig terjedően bárhol.

## **Ragyogó képminőség. Nagy fényerő.**

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt
- Nagy fényerő (2500 cd/m<sup>2</sup>). Félkültéri használata alkalmas
- Automatikus fénykibocsátás opcionális külső fényérzékelővel

## **Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.**

- Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel
- Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével
- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

## **Sokoldalú rendszermegoldás**

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

# PHILIPS

# Fénypontok

## Opcionális CRD50 modul

Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

## CMND

Írnyítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomelértárást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

## CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a


kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

## CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.


## FailOver (biztonsági védelem meghiúsodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges

és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

## OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátást is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

## Nagy fényerő (2500 cd/m<sup>2</sup>)

Nyűgözze le az embereket a világos vagy félkültéri helyszíneken. Ez az ultra nagy, 2500 cd/m<sup>2</sup> fényerejű kijelző tökéletesen magára vonja a figyelmet a nagy és zsúfolt, erős környezeti fénynek kitett helyeken.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 54,6 hüvelyk / 138,7 cm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 2500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 4000 : 1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000 : 1
- Képfórmátum: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képpont-osztásköz: 0,63 x 0,63 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Panel felbontása: 1920 x 1080p

## Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: Kompozit (közös Y-komponens), Display Port 1.2 (1 db), DVI-D (1 db), HDMI 1.4 (2 db), VGA (Analog D-Sub) (1 db), Komponens (3 db BNC)
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), DVI-I (1 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack, Audió bal/jobb (RCA)
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz, Külső hangszóró-csatlakozó
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, RJ45, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS, USB 2.0 (1 db)

## Méretek

- Keretvastagság: 13,6 mm (egyenletes szélességű keret)
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1243,2 x 714 x 137,7 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 48,9 x 28,1 x 5,42 hüvelyk
- Falí tartó: 400 x 400 mm, M6
- Termék tömege: 31,84 kg
- Termék tömege (fontban): 70,20 lb
- Smart insert betét magassága: 200 mm
- Smart Insert szerelvény: 100 mm x 100 mm osztásköz, 6 db M4L6

## Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő, Álló
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás, DisplayPort, IR, RJ45
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Távezérlőjel: Zárható
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható

- Könnyen telepíthető: Hordfogatnyúk, Smart Insert
- Egyéb kényelmi jellemzők: Hordfogatnyúk
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, alacsony fényerő
- Képteljesítmény: Fejlett szín szabályozás

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 295 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Fogyasztás (max.): 420 W

## Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

## Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, RS232 kábel, Távezérlő és AAA elemek
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, Szegélyillesztő készlet (1) – 1 részes, Szegélyillesztő készlet (2) – 2 részes, Philips logó (1 db), Szárnyas csavar (8 db)

## Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, portugál, holland
- Előírt jóváhagyások: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, A osztály, PSB, PSE, VCCI
- Jótállás: 3 év garancia

## Multimédiás alkalmazások

- USB audiólejátszás: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB videolejátszás: ISM, M2TS, M4V, Manifest,

- MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB


## Támogatott képernyőfelbontás

### • Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

### • Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz



Kiadás dátuma  
2022-11-05

Verzió: 4.1.1

12 NC: 8670 001 68694  
EAN: 87 12581 76871 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)