



Philips Signage Solutions
C-sorozatú kijelző

55"-es

Android rendszerrel
350 cd/m²



55BDL6051C

Interaktív tárgyalótermi kijelző

csúcskategóriás kapacitív többérintéses technológia

Az interaktív Philips C-Line kijelzővel maximalizálhatja az elkötelezettséget, és ösztönözheti az együttműködést. Az Android rendszerű, akár 10 érintőpontot tartalmazó kijelzők a kialakításuknak köszönhetően képesek megfelelni a jelentős napi szintű igénybevételnek. Továbbá szélíg terjedő üveggel és süllyesztett kialakítással rendelkeznek.

Intelligens és hatékony

- Tükröződésmentes edzett üveg
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Beépített tábla-üzemmód
- Gyors és egyszerű videokonferencia-kezelés
- Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat
- Crestron Connected tanúsítvány

Interaktív és együttműködést segítő

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- HID kapacitív érintőképernyő USB Plug & Play opcióval
- Vezeték nélküli képernyőmegosztás és fejlett együttműködés

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli képernyőmegosztás

Jelenítsen meg egy képernyőn egyszerre négy képet. A vezeték nélküli képernyőmegosztás lehetővé teszi egyidejűleg több eszköz csatlakoztatását, hogy szükség esetén gyorsan lehessen váltani a különböző tartalmak között. Használja a meglévő Wi-Fi hálózatot az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, vagy a választható HDMI Interact dongle segítségével vetítsen közvetlenül a képernyőre, anélkül, hogy csatlakoznia kellene a biztonságos/védett hálózathoz.

HID kapacitív érintőképernyő


A kapacitív érintőképernyő a keret nélküli üveg csúcstechnológiás megjelenését biztosítja, hiszen a keret mindössze 1,5 mm széles! Hozzon létre emlékezetes interaktív élményt akár egyszerre 10 érintési ponttal. A kijelző tökéletes megoldás az együttműködésen alapuló és versenyszellemet erősítő alkalmazásokhoz, hiszen segítségével Ön bármilyen tartalmat a közönsége elé tárhat. Így ideális eszköz oktatási eseményekhez, nyilvános helyszínekhez vagy vállalati, vendéglátási és kiskereskedelmi helyzetekhez.

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a

kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített tábla-üzemmód

Használja a tábla-üzemmódot az agilis együttműködés ösztönzésére. A funkció aktiválásával a kijelzőt üres vászonná tudja alakítani, amelyre egyszerre több felhasználó

rajzolhat akár kézzel, akár az erre szolgáló tollakkal. A képernyőn látható összes kép elmenthető a könnyű nyomtatás vagy fájlmegosztás érdekében.

Gyors és egyszerű videokonferencia

A használatra kész videokonferencia-szoftver minden eddiginél egyszerűbbé teszi a négyesemközti és a csoportos videohívásokat. Egyszerűen használja saját kameráját, vagy adja hozzá az opcionális Logitech Meetup csomagot egy többfunkciós ConferenceCam megoldás létrehozásához.

Crestron Connected tanúsítvány

Csatlakoztassa ezt a Philips professzionális kijelzőt a Crestron-hálózathoz, és teljes körű távvezérlésre lesz képes a laptopján, asztali számítógépén vagy mobilkészletén keresztül. Kapcsolja be és ki a kijelzőt, ütemezzen be tartalmakat, kezelje a beállításokat, és csatlakoztasson egyszerűen külső eszközöket. A Crestron Connected® gyors, megbízható és biztonságos vállalati szintű megoldást kínál a rendszervezelés terén.

Tükröződésmentes edzett üveg

Tükröződésmentes edzett üveg

Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat

Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság


- Hangkimenet: 3,5 mm-es jack csatlakozó (2 db)
- Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (4 db), DVI-I (1 db), USB-C, USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS, micro SD
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), DVI-D (1

- db), HDMI 2.0 (2 db)
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 138.78 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 54.64 hüvelyk
- Képfóratum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160

- Képpont-osztásköz: 0,315 (H) × 0,315 (V) mm
- Optimális felbontás: 3840 × 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (típus): 1 300:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (típus): 9 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok



Műszaki adatok

- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Operációs rendszer: Android 9

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, csökkentett fényerő
- Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, RS232
- DPMS energiatakarékos rendszer

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 20 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 135 W
- Fogyasztás (max.): 300 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K; 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz
- UHD formátumok: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Méreték

- Smart Insert szerelvény: 6*M4*L6, 100 mm-es távolság, Max. méret: 240 mm x 150 mm
- Készülék szélessége: 1264,40 mm
- Termék tömege: 33 kg
- Készülék magassága: 735,20 mm
- Készülék mélysége: 87,9mm (a fali rögzítésnél) / 97,8mm (a fogantyúnál) mm

- Készülék szélessége (hüvelyk): 49,78 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 28,94 hüvelyk
- Fali tartó: 400 (H) x 400 (V) mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,46 mm (a fali rögzítésnél)/3,85 mm (a fogantyúnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 1,50 mm (egyenletes)
- Termék tömege (fontban): 72,75 lb

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20~80% (üzemi), 5~95% (tárolási) %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audiorejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA

Belső lejátszó

- CPU: MTK5680
- Micro SD kártya: Támogatás 1 TB-ig
- Tárhely: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)
- RAM: DDR4 4GB

Interaktivitás a Multi-touch technológiával

- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Philips logó (1 db), Tisztítókendő (1 db), DVI - I kábel (1,8 m) (1 db), HDMI kábel (3 m) (1 db), IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Tápkábel, 3 db, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), Érintőceruza (2 db), USB A-B kábel (3 m) (1 db), USB-fedél (1 db), AAA elem (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távezérlő (1 db), RS232 kábel (3 m) (1 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, A osztály, VCCI, ETL



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 5.1.1

EAN: 87 12581 76736 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com