



Philips Signage Solutions
Afişaj C-Line

55"

Dotat cu Android
415 cd/m²

SignageSolutions



55BDL6051C

Afişaj interactiv pentru şedinţe

tehnologie multi-touch capacitivă de vârf

Creşte la maximum implicarea şi inspiră colaborarea cu un afişaj interactiv Philips C-Line. Aceste afişaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă şi au până la 10 puncte tactile, sticlă de la o margine la alta şi design cu instalare la nivel.

Interactiv şi colaborativ

- Partajare wireless a ecranului şi colaborare avansată
- Tehnologie HID tactilă capacitivă cu plug & play prin USB
- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

Inteligent şi puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web
- Instalează şi utilizează aplicaţiile şi funcţiile preferate
- Modul tablă interactivă încorporat
- Videoconferinţe rapide şi uşoare
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Certificat Crestron Connected

PHILIPS

Repere

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi mai multe dispozitive în același timp pentru comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI interact pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.

Tehnologie HID tactilă capacitivă


Tehnologia tactilă capacitivă oferă un aspect de ultimă generație al sticlei de la o margine la alta, cu o lățime a ramei de doar 1,5 mm! Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul.

Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații

Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Videoconferință rapidă și ușoară

Cu software-ul pentru videoconferințe gata de utilizare, apelurile video cu doi participanți sau în grup sunt mai ușoare ca niciodată. Utilizează propria cameră sau adaugă pachetul opțional Logitech Meetup pentru o soluție ConferenceCam universală.

Certificat Crestron Connected

Integrează acest afișaj Philips profesional în rețeaua Crestron pentru control complet de la distanță, de pe laptop, computerul desktop sau dispozitivul mobil. Pornește și oprește afișajul, programează conținut, gestionează setările și conectează cu ușurință dispozitive externe. Crestron Connected® oferă o soluție rapidă, fiabilă și sigură la nivel de întreprindere pentru controlul sistemului.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 54,64 inch / 138,78 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1.300 :1
- Rată dinamică de contrast: 500.000 :1
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Timp de răspuns (nominal): 9 ms
- Distanță între pixeli: 0,315 (H) x 0,315 (V) mm
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
- Sistem de operare: Android 9

Conectivitate

- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)
- Alte conexiuni: OPS, micro SD
- Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reimprospătare
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60,70 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024 x 768	60, 70 Hz
960 x 720	75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reimprospătare
1080i	50 Hz
1080i	60 Hz
1080p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
4K x 2K	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

- Formate UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A):
1264,40 x 735,20 x 87,9 mm (A la suportul de perete)/97,8 mm (A la mâner) mm
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A):
49,78 x 28,94 x 3,46 (A cu suport de perete)/3,85 (A cu mâner) inch
- Lățime ramă: 1,50 mm (uniform)

- Greutate produs (lb): 72,75 lb
- Greutate produs: 33 kg
- Suport VESA: 400 (H) x 400 (V), M6
- Suport cu inserare inteligentă: 6*M4*L6 (240 x 150)

Confort

- Poziționare: Peisaj
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, RJ45
- Controlare în rețea: RJ45, RS232
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă
- Sistem DPMS de economisire a energiei

Alimentare

- Consum în standby: <0,5 W
- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): 135 W
- Consum (max.): 300 W

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 30.000 ore

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu RS232, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA
- Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-I (1,8 m) (x1), Cablu HDMI (3 m) (x1), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Șurub M2 (x2), Șurub M3 (x2), Cablu de alimentare (x3), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Stilou tactil (x2), Cablu USB A-B (3 m) (x1), Capac USB (x1)

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Reglementări și standarde: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Clasa A, VCCI
- Garanție: 3 ani garanție


Player intern

- Procesor: MTK5680
- Depozitare: eMMC de 32 GB
- Wifi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)
- GPU: DDR4 de 4 GB
- Card Micro SD: Acceptă 1 TB

Interactivitate cu atingeri multiple

- Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte

Philips 55BDL6051C
Versiune 2.0
Release Date: 2020/12/17



Data apariției 2020-12-16

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 001 67639
EAN: 87 12581 76736 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com