

飞利浦 6000 series  
具有逐点晶晰技术的数字电视一体机

55 英寸  
全高清

55HAL6808



## 享受美好的电视之夜

借助此款 55 英寸全高清电视

借助此款纤盈的 55 英寸液晶电视，为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能，有了它，您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

### 最佳整体成本

- VESA 安装兼容
- 开机状态
- 智能复制

### 出众的观赏体验与客人舒适度

- 逐点晶晰技术，可获得出众的细节、层次和清晰度

### 高级酒店功能，极具前瞻性

- 音量限制
- 显示屏上出现欢迎信息
- 外置扬声器接口

### 高级商业功能

- 打开频道编程
- 本地键盘锁定
- Xpress™ 串行控制接口

# PHILIPS

## 规格

### 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸: 55 英寸 / 140 厘米
- 宽高比: 16:9
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 3:2 下拉, 3D 梳状滤波器, 黑电平延伸, 色温调节, 数码梳状滤波器, 数码晶彩技术, 数码降噪, 动态对比度, 灵智图像, 晶彩, 2D/3D 降噪, 3D MA 去隔行, 动态对比度, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕
- 视角 (水平 / 垂直): 176 / 176 度

### 连接

- 连通性增强: RJ45 连接器, 快速红外循环, RS232 Xpress 串行接口, 外置扬声器: 1/8 英寸 插孔
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, VGA 输入 D-Sub 15HD
- 侧面: HDMI, USB 2.0, CVBS 输入 + 音频 L/R, 3.5 毫米音频插孔, RS232, S/PDIF 数字同轴, 外置扬声器输出
- 背面连接: HDMI, TV 输入 75 欧姆 (IEC 类), VGA 电脑接口, YPbPr + L/R 音频, 天线 IEC75, CVBS + L/R 音频, VGA 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 数字电视: DTMB

### 支持的显示分辨率

- 视频格式
- 分辨率
- 刷新率
- 480i 60 赫兹
- 480p 60 赫兹
- 576i 50 赫兹
- 576p 50 赫兹
- 720p 60 赫兹
- 1080p 24、25、50、60Hz
- 视频格式
- 分辨率
- 刷新率
- 1920 x 1080p

### 电脑格式

- 分辨率
- 刷新率
- 640 x 480 60 赫兹
- 800 x 600 60 赫兹
- 1024 x 768 60 赫兹
- 1366 x 768 60 赫兹
- VGA 640x480: 60 赫兹
- XGA 1024x768: 60 赫兹
- SXGA 1280x1024: 60 赫兹

### 声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声

### 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 宽银幕

### 功率

- 主电源: 220 伏; 50/60 赫兹
- 功耗: 140 瓦
- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 待机功耗: < 0.5 瓦

### 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 719 x 1241 x 82.21 毫米
- 产品重量: 16.85 千克
- 产品重量 (含桌架): 17.69 千克
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 957 x 610 x 243 毫米

### 附件

- 随附的附件: 遥控器电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文

### 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, JPEG 静态数码照片, H.264/MPEG-4 AVC

## 产品亮点

### 打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道, 因为它允许在电视打开时显示预设频道。

### 外置扬声器接口

放大音频接口用于轻松安装外置扬声器 (例如用于浴室), 从而免除了将额外开销用于外置设备的需要。

### Xpress™ 串行控制

Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服务兼容。此协议可使电视连接至外置编解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和 RS232 协议。



发行日期 2014-12-16

版本: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24374  
EAN: 69 59033 85211 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com