

Philips  
Професионален  
телевизор

**55" Studio**

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

**55HFL2879T**



## Доставете удоволствие на вашите гости

### С ЧИСТ ВКУС

Покажете на гостите си колко значат за вас с този достъпен професионален телевизор.

Ще се насладите на специални функции за хотели, като брандирана приветствена страница, инсталация чрез USB и заключване на менюто и управлението.

#### **Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите**

- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали никога преди
- Ниско потребление на енергия
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

#### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Поздравете гостите си с персонализируема приветствена страница
- Клонирание на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Заключване на менюто за инсталиране
- Предотвратяване на непозволеното използване чрез местно заключване на управлението
- Усвършенствано управление на силата на звука, за да избегнете смущаването на гостите

**PHILIPS**

## Акценти

### 4K Ultra HD разделителна способност


Гледайте телевизия като никога досега благодарение на четири пъти по-високата разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. 3840 x 2160 пиксела предоставят толкова фин, толкова реалистичен образ, че той се превръща в прозорец към един нов свят.

### Приветствена страница



При всяко включване на телевизора се показва приветствена страница. Тя може да бъде брандирана и персонализирана лесно по време на инсталирането чрез обикновено приветствено изображение във формат .png.

### Клониране през USB



Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки

и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

### Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

### Усъвършенствано управление на силата на звука

С усъвършенстваното управление на силата на звука можете да инсталирате силата на звука на телевизора при стартиране и да определите предварително диапазона на силата на звука, с която е позволено да

работи телевизорът, така че да предотвратите прекаленото регулиране на силата на звука, което би смущавало гостите в съседната стая.

### Местно заключване на управлението

Като деактивира или активира местното заключване на управлението, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез бутоните за управление, спестявайки разходи на хотела.

### Заключване на менюта за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни разходи за преинсталиране.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 139 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840x2160p
- Яркост: 350 кандела/м<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 4000
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Аудио

- Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: Еквилайзер, Баланс, AVL, Incredible Surround, Динамични басы, Dolby MS10

## Дизайн

- Цвят: Черно

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)
- Аналогов телевизор: PAL, SECAM

## Свързаност от задната страна

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- LNA - антена: IEC-75
- Цифров аудио изход: Оптичен
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
- VGA вход: 15-пинов D-sub

## Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- Изход за слушалки: Минижак
- AV вход: CVBS+L/R (Cinch)
- USB1: USB 2.0

## Повече възможности за свързване

- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване

## Характеристики

- Цифрови услуги: Субтитри, Телетекст, MHEG, Сега и след това, 8d EPG
- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
- Локално управление: Джойстик

## Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничение на силата на звука (вкл. HP), Заклучване на управлението с джойстик
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Вашата марка: Приветствено лого
- Клонирание и актуализация на фърмуера: чрез USB, Моментално първоначално клонирание
- Управление на включването: Канал/източник, Стил картина, Сила на звука (вкл. HP)
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане
- Канали: Комбиниран списък, Офлайн редактор за канали
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите
- Управление на мощността: Екологично/Бързо стартиране
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Защита срещу кражба: Ключалка "Кенсингтън"

## Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Комфорт: Изход за слушалки

## Мултимедийна

- Съединители за мултимедия: USB
- Поддържано възпроизвеждане на видео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@30 Hz

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- HDMI: До 3840 x 2160 p при 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz, Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz
- USB: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz, Други: до 1920x1080@60Hz

## Акcesoари



- Приложено: Дистанционно управление 22AV1407A/12, 2 x батерии AAA, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност, Настолна поставка
- Допълнителна: Настройка RC 22AV9573A, Дистанционно управление 22AV1601A/12

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 60 W
- Консумация на енергия годишно: 87 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: ECO режим
- Температура на околната среда: от 5°C до 45°C

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1248 x 730 x 62/96 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1248 x 767 x 220 мм
- Тегло на изделието: 13,8 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 14,7 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: M6, 400 x 200 мм



Дата на издаване  
2022-04-26

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 47634  
EAN: 87 18863 01384 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.  
\* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.  
\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).