



Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

MediaSuite 140 cm  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



55HFL5008D

## Connexion et contrôle

avec Philips OXIGEN et compatibilité système


Ce téléviseur LED pour hôtel basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

### Philips OXIGEN : une connectivité et une gestion inégalées

- Philips OXIGEN, pour une connectivité de pointe et un coût total de possession optimal
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- Secure SimplyShare pour transmettre des films et de la musique à votre téléviseur
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients
- Boîtier de connexion intégré



# PHILIPS

## Points forts

### Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### Téléviseur LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

### Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer

aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

### IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

### Philips OXIGEN

Philips OXIGEN est une solution complète répondant à tous vos besoins en matière de téléviseurs pour hôtel. Ses fonctionnalités innovantes permettent d'offrir aux clients comme aux professionnels une connectivité de pointe, tout en garantissant un coût de possession le plus bas possible. La connectivité OXIGEN offre un accès à des applications en ligne sur le cloud et permet aux appareils mobiles de communiquer avec le téléviseur, tandis que les outils de gestion à distance et les opportunités de recettes supplémentaires optimisent les revenus sur toute la durée de vie du produit.

### Secure SimplyShare

Grâce à Secure SimplyShare, vos clients auront toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, pour un système DLNA protégé qui évite que vos clients ne soient dérangés par leurs voisins. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de

musique, peut être partagé via SimplyShare sur le téléviseur !


### Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité. Les clients peuvent même utiliser des applications et profiter des services de rediffusion des émissions de télévision de leur pays. Les applications Smart TV sont à la pointe du divertissement.

### SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville par SmartUI. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.



# Caractéristiques

## Oxigen

- Applications Smart TV: applications sur le cloud pour téléviseurs pour hôtel
- Appcontrol: Plusieurs profils d'applications Smart TV
- Secure SimplyShare: DMP, Appariement sécurisé
- SmartInfo: avec navigateur, modèles interactifs
- SmartInstall: modification des chaînes hors ligne, modification des réglages hors ligne, installation à distance, Création SmartInfo, mise à niveau du logiciel

## Image/affichage

- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 55 pouces / 140 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 500 000:1
- Amélioration de l'image: 100 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

## Son

- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround
- Puissance de sortie (RMS): 20 W

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque, Sortie pour enceinte de salle de bain
- EasyLink (HDMI-CEC): Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Fonctions avancées de connectivité: Alimentation externe 12 V, 15 W, Boucle infrarouges rapide via, Émetteur infrarouge, Alimentation sur péritel, Connecteur RJ-48, Interface Serial Xpress, USB 2.0
- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3, AAC
- Formats de lecture de photos: JPEG
- Connexions multimédias: USB

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Praticité

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation

- automatique, Clonage des paramètres du téléviseur via RF, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Nom de programme, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Auto Volume Leveller (AVL), Commandes à l'arrière, Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Liste des programmes
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Réglage automatique du format
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par IP, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Horloge: Mise en veille programmable, Réveil, Affichage de l'horloge à l'écran
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Confort: Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, Fonctions spécifiques pour hôtel, Indicateur de message, Mise en veille programmable, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG sur IP, EPG « Now & Next »
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, Compatible avec le Connectivity Panel, MyChoice, SmartInfo Premium, SmartInstall, Theme TV, Vsecure
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Télécommande: protection contre le vol de la batterie, détection de batterie faible
- Type de télécommande: 22AV1109B/12 (RC6)
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Lecture sur IP: IGMP Multicast
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Consommation énergétique annuelle: 87 kWh
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique européenne: 60 W

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 254 x 742 x 40 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 254 x 812 x 330 mm
- Poids (emballage compris): 30 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 400 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 500 x 875 x 160 mm
- Poids du produit: 23 kg
- Poids du produit (support compris): 25 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Livret de garantie, Piles pour télécommande, Support de table
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Support de table pivotant

## Caractéristiques environnementales

- Mode veille permettant une faible consommation
- Sécurité: Châssis ignifugé
- SmartPower Eco

## Soins de santé

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II, Compatible avec appel de personnel soignant

## Applications Smart TV

- Contrôle: Contrôle IXP
- Net TV: Téléviseur pour hôtels, configurable, Applis en ligne
- Autre: HbbTV
- SimplyShare: DMP, couplage sécurisé



Date de publication  
2022-08-01

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 001 00117  
EAN: 87 12581 67724 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.