


„Philips“ OLED 9 series  
4K UHD OLED+  
„Android“ televizorius su  
B&W garsu ir 3 pusių  
„Ambilight“  
„Bowers & Wilkins“ garsas  
3 pusių „Ambilight“  
„P5 Perfect Picture Engine“  
„Android“ televizorius / valdymas  
balsu



55OLED934

## Kvapą gniaužiantis vaizdas. Erdvinis garsas.

„Dolby Vision Atmos“ | HDR10+

Patinka filmai? Pasinerkite į šio OLED+ televizoriaus kinematografines savybes. Su naujos kartos P5 vaizdo apdorojimu ir užvedančiais „Bowers & Wilkins“ garsiakalbiais pajusite tikrovišką vaizdą ir jaudinantį garsą. Matysite ir girdėsite kiekvieną detalę.

### Yra OLED ir yra OLED+

- 4K UHD OLED+ televizorius. Realus skirtumas.
- Prikaustantis garsas. „Bowers & Wilkins“ suderinta su „Dolby Atmos“.
- „Ambilight“. Perkelkite emociją anapus ekrano.

### Kinematografinės savybės. Kvapą užimantis tikroviškas vaizdas.

- Trečios kartos „P5 Engine“. Kad ir koks būtų šaltinis, visada tobula.
- „Perfect Natural Reality“. Daugiau gylio, daugiau detalių.
- „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“. Kinematografinis vaizdas ir garsas.
- HDR10+. Pamatykite daugiau to, ką norėjo parodyti režisierius.

### Prikaustantis geresnis „Bowers & Wilkins“ garsas

- „Dolby Atmos“ į viršų nukreipti garsiakalbiai. 2.1.2 garso sistema „soundbar“
- Integruotas žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbiai ir viso diapazono garsiakalbiai

### „Android“ televizoriaus turinys pagal jūsų komandą

- „Google Play Store“ ir „Philips App Gallery“. Daugiau mėgstamų dalykų.
- Valdymas balsu. Įdiegta „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“.


# PHILIPS

4K UHD OLED+ „Android“ televizorius su B&W garsu

„Bowers & Wilkins“ garsas 3 pusių „Ambilight“, „P5 Perfect Picture Engine“, „Android“ televizorius / valdymas balsu

## Ypatybės

### 3 pusių „Ambilight“



Su „Philips Ambilight“ filmai ir žaidimai labiau prikausto, muziką papildo šviesos, o ekranas atrodo didesnis, nei yra. Dėl išmaniojo LED apšvietimo aplink televizoriaus kraštus ekrane rodomos spalvos realiu laiku skleidžiamos ant sienos ir patalpoje. Mėgausitės idealiai suderintu aplinkos apšvietimu. Dar viena priežastis pamėgti savo televizorių.


### OLED+

„Philips“ OLED+ televizorius naujai perteiks OLED grožį. Mėgausitės naujais atspalviais ir detalėmis su mūsų P5 vaizdo apdorojimu. Atraskite jaudinančią „Bowers & Wilkins“ garsiakalbių garsą. Padarykite daugiau naudodami naujausias išmaniąsias funkcijas ir įsijauskite į mėgstamą turinį su „Ambilight“. Tai daugiau nei OLED. Tai – OLED+.

### „P5 Pro Perfect Picture Engine“


„Philips P5 Pro Perfect Picture Engine“ su visiškai naujos kartos „Picture Quality Processor“ vaizdinę patirtį perkelia į aukštesnį lygį. Pamatykite mūsų OLED televizorius, išsiskiriančius tikroviškiausiais judais atspalviais, realistiškiausiais natūraliais odos atspalviais ir neįtikėtinai tikroviškais judesiais. Dabar kiekvieną smulkmeną matysite pajusdami didesnį gylį, matydami aiškų ir ryškesnį vaizdą. Su mūsų „Philips“ OLED televizoriumi persikelsite į naują vaizdo kokybės realizmo erą.

### „Bowers & Wilkins“ garsas




Šiam tikroviškam vaizdui reikia tikro garso. Legendinių garso inžinierių „Bowers & Wilkins“ išskirtinis garsiakalbio dizainas išsiskiria jaudinančiu tikroviškumu. Su užvedančiais garsiakalbiais geriausiai išnaudosite „Dolby Atmos“. Pajuskite dramatišką garsą virš savęs ir aplink save, ar tai būtų virš galvų skrendantys kosminis laivas, ar minia arenoje.

### „Kvadrat“ garsiakalbio medžiaga



Garsas turėtų būti puikiai girdimas ir be trikdžių. Šio „Philips“ televizoriaus kolonėlė padengta aukščiausios kokybės garsiakalbių medžiaga, kurią sukūrė aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Ši graži medžiaga su vilna yra akustiškai laidi, tad kiekvienas mažiausias sklindantis garsas laisvai pateks iš garsiakalbių į patalpą.

### „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“



„Dolby“ aukščiausios kokybės garso ir vaizdo formatų palaikymas reiškia, kad žiūrimas HDR

55OLED934/12

turinys atrodys ir skambės neįtikėtinai tikroviškai. Ar tai būtų naujausias transliuojamas serialas, ar „Blu-Ray“ diskų rinkinys – mėgausitės režisieriaus ketinimus perteikiančiu kontrastu, ryškumu ir spalvomis. Taip pat aiškiai, su visomis smulkmenomis ir sodriai girdėsite erdvinį garsą.

### HDR10+



Žiūrint „Philips“ HDR10+ televizorių vaizdo kokybė dar labiau prikausto dėmesį ir yra tikroviškesnė. Su dinamiškais metaduomenimis televizoriuje galima reguliuoti ryškumą kiekviename kadre. Nuo ryškaus dangaus iki žvakėmis apšviestų šventyklų – spalvos atrodo tikroviškai. Išsaugomos originalios detalės. Kontrastas neprikaištingas.

### Valdymas balsu.

Valdykite „Philips Android“ televizorių balsu. Norite žaisti žaidimą, žiūrėti „Netflix“, rasti turinį ar programas „Google Play“ parduotuvėje? Tiesiog pasakykite televizoriui. Net galite duoti komandas visiems su „Google Assistant“ suderinamiems išmaniesiems namų prietaisams, pvz., galite pritemdyti šviesas ir nustatyti termostatą kino vakarui. Ir nereikės pakilti nuo sofos. Dienos, kai ieškojote nuotolinio televizoriaus valdymo pultelio, jau praityje. Dabar naudokite balsą, norėdami valdyti išmanųjį „Philips“ televizorių per su „Alexa“ veikiančius prietaisus, pvz., „Amazon Echo“. Įjunkite televizorių, perjunkite kanalą, įjunkite žaidimų valdymo pultą ir atlikite kitus veiksmus su „Alexa“.



OLED+



Sound by Bowers & Wilkins



Dolby Vision-Atmos

android tv



# 4K UHD OLED+ „Android“ televizorius su B&W garsu

„Bowers & Wilkins“ garsas 3 pusių „Ambilight“, „P5 Perfect Picture Engine“, „Android“ televizorius / valdymas balsu

## Specifikacijos

### „Ambilight“

- „Ambilight“ versija: 3 pusių
- „Ambilight“ funkcijos: Integruota „Ambilight+Hue“, „Ambilight“ muzika, Žaidimų režimas, Pristaiko priešienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas

### Vaizdas / ekranas

- Ekranas: 4K „Ultra HD OLED“
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 139 cm
- Ekranas įstrižainė (coliais): 55 coliai
- Skiriamoji ekrano gėba: 3 840x2 160
- Kraštinių santykis: 16:9
- „Pixel Engine“: „P5 Pro Perfect Picture Engine“
- Vaizdo išryškimas: „Ultra“ raiška, „Micro Dimming Perfect“, Plati spalvų gama 99 % DCI/P3, 5000 PPI, „Dolby Vision“, HDR10+, „Perfect Natural Motion“

### Palaikoma ekrano skiriamoji gėba

- Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz, Palaikoma HDR, HDR10+ / HLG
- Vaizdo įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz, HDR palaikymas, HDR10 / HLG (hibridinis gama logaritmas), HDR10+ / „Dolby Vision“

### Android TV

- OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)
- Iš anksto įdiegtos programos: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, „Google Paieška“, „YouTube“
- Atminties dydis (laikinosios): 16 GB\*

### „Smart TV“ funkcijos

- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: Pause TV, USB įrašymas\*
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, Ekranas naudotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranas formatu nustatymai: Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, Padidinimas, išplėtimas, Plačiaekranis
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą
- Nuotolinis valdymas: su klaviatūra, su balso funkcija
- Vartotojo sąveika: SimplyShare

### Apdorojimas

- Apdorojimo galia: Keturių branduolių

### Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- HEVC palaikymas
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalas stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Dvigubas imtuvas

### Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- USB jungčių skaičius: 2
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- Bevielės jungtys: „Bluetooth 4.2“, „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus CI“, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), „Ethernet“ LAN RJ-45, Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis, Palydovinio imtuvo jungtis
- HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- HDCP 2.2: Taip, visose HDMI

### Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA v2 iki v9.2, WMA-PRO (v9 ir v10)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 nuotrauka, HEIF

### Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma W
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: B
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 144 W
- Metinis energijos suvartojimas: 211 kW h
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
- Sudėtyje yra švino: Taip\*

### Garsas

- Garso įrašai: Išėjimo galia: 50 vatų (RMS), „Bowers &

## 55OLED934/12

- Wilkins“ garsas, 2.1.2 kanalas
- „Codec“: AC-4, Dolby Atmos, „Dolby Digital“ MS12 V2.3, DTS-HD(M6)
- Garsiakalbio konfigūracija: 6 W x 2 vidutinių ir aukštų dažnių garsiakalbis, 20 W žemų dažnių garsiakalbis, 9 W x 2 aukščio
- Garsumo gerinimas: 5 juostų išlyginimas, A.I. garsas, Aiškus dialogas, Dolby Atmos, „Dolby Bass“ sustiprinimas, „Dolby Volume“ lygintojas, Naktinis režimas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių patobulinimas

### Matmenys

- Dėžutės matmenys (W x H x D): 1400,0 x 953,0 x 174,0 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1227,8 x 705,6 x 52,3 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 1227,8 x 770,3 x 252,0 mm
- Gaminio svoris: 21,2 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 25,5 kg
- Svoris su pakuote: 25,8 kg
- Laikiklio matmenys (W x H x D): 880,0 x 64,7 x 252,0 mm
- Tinka VESA sieninis stovas: 300 x 300 mm

### Priedai

- Pridedami priedai: Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Mini jungtis L/R laidui, Mini jungtis YPbPr laidui, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Stovas su garso sistema
- Pridedami maitinimo elementai: 2 x AAA baterijos



\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausių sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).


\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesėdli jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.


\* Jo funkcionalumas priklauso nuo „ChromeCast“ integruotų programų ir išmaniųjų prietaisų. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite „ChromeCast“ integruotų produktų puslapyje.

## Connections

### Side



### Bottom



Išleidimo data 2021-07-15

Versija: 10.0.1

12 NC: 8670 001 57814  
EAN: 87 18863 01931 3

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)