



Philips OLED+
4K UHD Android TV –
Bowers & Wilkins -
äänentoisto

Äänen tekee Bowers & Wilkins

Ambilight neljällä sivulla
P5 AI -kaksoiskuvajärjestelmä
139 cm (55") Android TV



55OLED936

Hellii silmiäsi ja korviasi.

OLED+ 4K UHD Android TV

TV, joka kruunaa jokaisen olohuoneen. Lumoudu syivistä mustan sävyistä ja täyteläisistä OLED-väreistä sekä upeasta Bowers & Wilkins -äänentoistosta. Ambilight taas luo jännittävän tunnelman niin elokuvien katseluun kuin peleihin.

Suunniteltu vaikuttamaan.

- Ero on merkittävä. Philips OLED+ TV HDR-tekniikalla
- Ambilightin taikaa. Vain Philipsiltä.
- Upea 3D-ääni. Bowers & Wilkins sekä Dolby Atmos.
- Tyylikäs. Ensiluokkainen muotoilu jalustasta kaukosäätimeen.
- Erinomainen peleihin. Lyhyt viive kaikilla konsoleilla

Uskomaton kuva ja Bowers & Wilkins -ääni.

- P5 AI -kaksoisjärjestelmän ansiosta kuva tuntuu aina todenmukaiselta.
- 3.1.2-äänijärjestelmä. Ylöspäin suunnatut Dolby Atmos -kaiuttimet
- Integroitu bassokaiutin ja koko äänialueen kaiutinelementit
- Yläosaan sijoitetut diskanttikaiuttimet. Virheettömään toistoon.
- Elokuvasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.

Sisällöt helposti käyttöösi.

- Yksinkertaisesti älykäs. Android TV.
- Ääniohjaus. Google Assistant. Alexa-yhteensopiva.

PHILIPS

4K UHD Android TV – Bowers & Wilkins -äänentoisto

Äänen tekee Bowers & Wilkins Ambilight neljällä sivulla, P5 AI -kaksoiskuvajärjestelmä, 139 cm (55") Android TV

Kohokohdat

Palvelun tarjoaa Bowers & Wilkins



Takaa-ajo. Kuiskaus. Musiikki. Eksklusiivinen Bowers & Wilkins -äänentoisto on häkellyttävän todentuntuinen, mitä ikinä katsotkin. Yläosaan sijoitetut diskanttikaiuttimet toistavat vuoropuhelut selkeästi. Ylöspäin suunnattujen kaiuttimien ansiosta saat kaiken irti Dolby Atmos -kuuntelukokemuksesta.

P5 AI -kaksoisjärjestelmä



Tekoälyä hyödyntävien kaksoisprosessorien ansiosta kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisajvojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohtat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.

Philips OLED+ TV HDR-tekniikalla

OLED+

The difference is real.

Philips 4K UHD OLED+ TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-formaatteja. Olipa kyse suosikkisarjastasi tai uusimmasta videopelistä, jokainen kohtaus on täynnä yksityiskohtia. Jos katset tai pelaat kirkkaasti valaistussa


huoneessa, televisiosi säätää kuvan automaattisesti niin, että se näyttää edelleen upealta.

Dolby Vision ja Dolby Atmos.



Dolbyn ääni- ja videoformaattien tuki tarkoittaa, että katsottava HDR-sisältö näyttää ja kuulostaa upealta. Nauti kuvasta, joka ilmentää ohjaajan alkuperäistä ideaa, ja koe avara äänimaailma, joka on sekä selkeä että syvä. Uskomaton jokaiselle elokuvalle, ohjelmalle ja pelille.

Ensiluokkaiset materiaalit.



Ensiluokkaiset materiaalit erottavat OLED+ TV muista televisioista. Kvadratin villasekoitteisen kaiutinkankaan läpi ääni pääsee vapaasti virtaamaan tilaan. Taustavalaistun kaukosäätimen pinnassa on kestävästi tuotettua Muirhead-nahkaa.

55OLED936/12

Yksinkertaisesti älykäs. Android TV




Philips Android TV näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjosi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit.

HDMI 2.1 VRR ja lyhyt viive



Philips OLED+ TV:n avulla saat kaiken irti seuraavan sukupolven pelivälineistä. Kun käynnistät konsolin, televisio siirtyy automaattisesti erityiseen pelitilaan, joka takaa nopean, herkästi reagoivan pelaamisen ja uskomattoman sulavan grafiikan. Ambilightin pelitila tuo jännitystä huoneeseen.

DTS Play-Fi -yhteensopivuus



Philips-television DTS Play-Fi -toiminnolla voit yhdistää television yhteensopiviin kaiuttimiin missä tahansa huoneessa. Onko keittiössä langattomat kaiuttimet? Voit kuunnella elokuvaa, kun teet välipalaa, tai seurata urheiluselostusta, kun haet juotavaa.

4K UHD Android TV – Bowers & Wilkins -äänentoisto

Äänen tekee Bowers & Wilkins Ambilight neljällä sivulla, P5 AI -kaksoskuvajärjestelmä, 139 cm (55") Android TV

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-versio: 4 sivulla
- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight+hue vakiovarusteena, Ambilight Music, Pelitila, Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, AmbiSleep, Aamuherätys, AmbiWakeUp

Kuva/näyttö

- Näyttö: 4K Ultra HD OLED
- Ruudun halkaisija: 55 tuumaa / 139 cm
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kuvasuhde: 16:9
- Kuvatekniikka: P5 AI -kaksoskuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Ultra Resolution, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, A.I. PQ-tila, CalMAN-valmius, ISF-värihallinta, Micro Dimming Perfect

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI1/2: HDMI 2.1 -tuki, jopa 4K 120 Hz*, HDR-yhteensopiva, HDR10+/HLG
- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI3/4: HDMI 2.0 -tuki
- Videoon tuloliitännät, HDMI1/2: HDMI 2.1 -tuki, jopa 4K 120 Hz*, HDR-yhteensopiva, HDR10+/HLG
- Videoon tuloliitännät, HDMI3/4: HDMI 2.0 -tuki

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 10 (Q)
- Esiasennetut sovellukset: Google Play Elokuvat*, Google Play Musiikki*, Google-haku, YouTube, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video, Amazon instant video, Disney+, Fitness-sovellus, Spotify
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Smart TV -ominaisuudet

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitetävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitetävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Zoomaus, venytys, Laajakuva
- Kaukosäädin: ja äänikomennot, sisältää päävalon, sisältää Muirhead-nahkaa
- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare
- Äänivastaja*: Google Assistant vakiovarusteena, Kaukosäädin ja mikrofoni, Alexa-yhteensopiva

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core

Viritin/vastaanotto/signaaliinsiirto

- HEVC-tuki
- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- Videotoisto: PAL, SECAM
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmaisim
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 4
- USB-liitännöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoskaista, Bluetooth 5.0
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Kuulokelähtö, Satelliittiliitin, Palveluliitäntä
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
- HDMI ARC: Kaikissa porteissa
- HDMI eARC: Kyllä, HDMI2
- HDMI VRR: FreeSync Premium, Kyllä (HDMI1 ja HDMI2)

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Tekstitysmuodon tuki: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-valokuva, HEIF

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 779376
- Ruudun halkaisija (tuuma): 55
- Ruudun halkaisija (cm): 139
- SDR:n energialuokka: G
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 105 kWh/1000h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 104 kWh/1000h
- Verkon valmiustila: <2,0 W
- Virrankulutuksen laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Käytetty paneelitekniikka: OLED

Ääni

- Audio: Äänen tekee Bowers & Wilkins, 3.1.2-kanavainen, Lähtöteho: 70 W (RMS)
- Koodekki: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Kaiutinkokoonpano: 10 W x 2, 5 W x 1, bassokaiutin 20 W, korkeus 12,5 W x 2
- Äänenparannus: Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, A.I. EQ

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1400,0 x 953,0 x 174,0 mm

- Laitteen mitat (L x K x S): 1227,8 x 705,6 x 47,3 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1227,8 x 805,6 x 265,5 mm
- Laitteen paino: 17,8 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 25,9 kg
- Paino pakattuna: 33,1 kg
- Telineen mitat (L x K x S): 891,0 x 87,7 x 260,7 mm
- Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm
- Laitteen syvyys (seinäkiinnitys): 153,7 mm
- Laitteen korkeus (seinäkiinnitys): 869,7 mm
- Laitteen leveys (seinäkiinnitys): 1227,8 mm

Muotoilu

- Television värit: Kromatut kehukset
- Jalustamalli: Anodisoitu harmaa ääniratkaistu

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto, Pikaopas (x1), Teline ja ääniratkaistu, 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin


Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virransäätökajuaistin, Valosensori, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila



Connections

Side



Bottom



Julkaisupäivä 2022-10-26

Versio: 7.2.1

12 NC: 8670 001 76686
EAN: 87 18863 02941 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * 4K2K:n 120 hertsin tulomuoto skaalataan sisäisesti 4K1K-tarkkuuteen
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Storessa.
- * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksikohtainen suojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * Tässä televisiossa on liijyjä vain tietyissä osissa, joissa liijyjä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Liijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennettujen käyttöjärjestelmän mukaan
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot. Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestun kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.