



Philips 5500 series
Android™-iga õhuke Full
HD LED-teler Pixel Plus
HD-ga

139 cm (55")

Full HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/C



55PFH5500

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Kogege Androidi võimsust: Philipsi 5500-seeria Full HD õhuke LED-teler Pixel Plus HD-ga. Ülikiire töötlemine muudab navigeerimise lihtsamast lihtsamaks. Väljapeetud profiil tähendab seda, et teler näeb välja ja ka on tõeliselt kiire.

Funktsionaalne maitsekus

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.
- Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

Alati selge ja ere pilt

- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- 200Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Android: kiiremaks, rikkalikumaks, isiklikumaks telerielamuseks
- Google Play™: aken meelelahutusse
- Google Cast: kasutage kogu Smart TV potentsiaali



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Avatud alus

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu löid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööri.

Ülikitsas raam

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

Micro Dimming

Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või DVD-lt, naudite

heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt pilti.

200 Hz Perfect Motion Rate

Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tippasemel videotöötamise tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.

Dual Core + Android

Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

Android

Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile naudite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise

kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflix'i, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.

Google Play

Google Play™-ist leiате rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

Google Cast

Philipsi Smart TV võimsuse rakendamiseks kasutage Google Casti koos oma nutiseadmega*. See võimaldab lehitseda veebisaitide, sisu ja rakendusi ning seejärel edastada need oma telerisse ühe nupuvajutusega. Ja mis kõige parem, saate jätkata nutiseadme kasutamist muudeks asjadeks ka siis, kui teleris esitatakse edastatud sisu.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 55 tolli / 139 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate

Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google'i otsing, Häälega otsing, YouTube, Netflix*
- Mälu suurus: 8 GB, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline Smart Menu nupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumimine, Venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Dünaamiline bassiparandus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1

- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Wireless ühendused: Kahesüsteemne, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklappiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080 60 Hz juures, 60 Hz juures
- Videosisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüpertexti

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 63 W
- Aastane energiatarve: 91 kWh/a
- Energiamärgise klass: A+
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1431 x 825 x 131 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1239 x 726 x 79 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1239 x 770 x 266 mm
- Toote kaal: 15,1 kg
- Toote kaal (alusega): 17,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 24,3 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 400 x 200 mm


Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür




Connections

Side



Rear



Väljalaske kuupäev
2019-06-10

Versioon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 23735
EAN: 87 18863 00255 1

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.