



Philips 5000 series
Õhuke Full HD LED-teler
koos Smart TV ja Pixel
Precise HD-ga

140 cm (55")

Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



55PFK5709

Õhuke Full HD LED-teler

koos Smart TV-ga

Elage oma lemmikmeeskonnale kaasa selle Philips 5709-seeria Smart Full HD LED-teleriga. Pixel Precise HD mootor annab võimsust ja Digital Natural Motion tagab sujuvalt liikuvad detailid, mis on nii realistlikud, et saate osa igast mängust nii nagu oleksite ise kohapeal.

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Õhukesed mõõtmed sobivad teie interjööri
- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

Kõrgema klassi meelelahutus

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- Digital Natural Motion sujuvalt liikuvate piltide esitamiseks
- 400 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris
- Skype™ toob inimesed kokku (kaamera on lisavarustuses)
- Cloud Explorer ja Dropbox™: jaga otse suurele ekraanile
- Multiroom client—vaadake teleri otsepilti ja salvestisi mõnelt teiselt telerilt

 SmartTV



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Õhuke profiil

Philipsi õhukese profiiliga teler annab oma elegantsete ja väljapeetud mõõtmetega tunnistust heast maitsest. Sest miks ei peaks teie teler olema sama ilus kui funktsionaalne?

Ülikitsas raam

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele mustadele ja heledamatele valgetele toonidele, aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

Digitaalne Natural Motion

Te armastate märulfilme, spordiüritusi ja mängu, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Digital Natural Motion on Philipsi auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kahandab värinat ja pakub suurepärasest teravust ning kõige sujuvamat ja voolavat pildiesitust.

400 Hz Perfect Motion Rate

Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 400Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide sujuvat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Smart TV

Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosisid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

MyRemote*

Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmest. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmest oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare), digisaadete edastamine tahvelarvutisse (Wi-Fi Smart Screen) või värskeima teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

Wi-Fi Miracast™*

Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid,

mänge ja kõike muud oma nutitefonilt või tahvelarvutit suurele ekraanile.

Skype™ videokõned teleris*

Lisage oma kõnele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hää- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepärasest video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Cloud Explorer

Cloud Explorer muudab jagamise lihtsaks, võimaldades teil teleri kaudu oma Dropbox™-i kontosse siseneda. Lihtsalt tõmmake ja vaadake teleri ekraanil oma internetis hoiustatud sisu. Miks mitte rõõmu jagada? Lihtsalt laadige sisu oma jagatud Dropbox™-i kontole ja vaadake seda koos oma sõprade ja perekonnaga üle maailma.

Multiroomi klient

Mitmekordistage oma vaatamisrõõmu. Looge majasisene võrgustik, mis võimaldab teil Philipsi server-teleri signaali abil vaadata saateid ükskõik millises maja osas. Kui ühendus on loodud, saate te server-telerilt edastada digisaateid ja salvestisi klient-telerile, ilma et oleks vaja uusi juhtmeid vedada või raha mitmele liitumisele kulutada.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Tootealus: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 55 tolli / 140 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Digitaalne Natural Motion, 400 Hz Perfect Motioni Rate, Micro Dimming

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Nutikas interaktsioon

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, MultiRoom Client, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, Cloud TV* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadme, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Edenemine - nihutamine, Suumi, Stretch, Punkt-punktilt

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Wireless ühendused: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Satelliitühendus, Antenn IEC75, Audiosisend (DVI), Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhi (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Energiamärgise klass: A++
- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 50 W
- Aastane energiarave: 73 kWh/a
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine

- (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

Mõõtmed


- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1470 x 830 x 133 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1243 x 721 x 78 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1243 x 775 x 280 mm
- Toote kaal: 17,2 kg
- Toote kaal (alusega): 18,6 kg
- Kaal (koos pakendiga): 24,3 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 400 x 400 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Pööratav laua-alus, Kaugjuhtimispuhvel, 2 x AAA-patarei, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juridilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317



Connections



Väljalaske kuupäev
2015-06-30

Versioon: 2.0.1

12 NC: 8670 001 16739
EAN: 87 12581 72535 8

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaadi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimuste täitmine ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve on erinev sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.