

Philips 6000 series
Téléviseur LED Smart TV
ultra-plat 3D avec
Ambilight 2 côtés XL et
Pixel Precise HD

140 cm (55")

Easy 3D
DVB-T/C/S/S2

55PFL6198K



Design et innovation

Le téléviseur LED ultra-plat avec Ambilight

Donnez du relief à vos films avec le téléviseur LED Smart TV 3D Philips série 6008. Découvrez les dernières fonctionnalités des designs ultra-fins de la série 6008 : Skype™, la 3D, l'Ambilight 2 côtés, etc.

Faites l'expérience d'un design ultra-fin

- Les designs sans bord confèrent une ligne aérienne à nos téléviseurs.
- Finitions travaillées : des téléviseurs aussi beaux que performants

Un univers de contenus en ligne

- Skype™ pour des appels audio et vidéo en toute simplicité sur votre téléviseur
- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet
- Smart TV : tout un univers de divertissements en ligne

Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- La télécommande avec clavier permet de saisir du texte sur Smart TV en toute simplicité.
- Application MyRemote : contrôlez votre téléviseur à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette
- Wi-Fi Miracast™ : diffusion du contenu de vos appareils en mode miroir sur votre téléviseur
- Partagez simplement photos, musique et films via DLNA

Des divertissements plus riches

- Ambilight 2 côtés XL intensifie votre expérience visuelle
- Pixel Precise HD, pour des détails plus nets



NL/22/001



PHILIPS

Points forts

Design sans bord

Élégant. Minimaliste. Discret. Soigneusement fabriqué avec un panneau de verre ultra-résistant. Entouré d'un cadre métallique ultra-fin. Conçu pour s'intégrer parfaitement à votre intérieur.

Matériaux nobles

Choisissez le téléviseur qui vous convient. Nous avons choisi des couleurs et des finitions subtiles et sophistiquées combinées à des matériaux de qualité authentiques comme l'aluminium et l'acier dans nos conceptions, pour que nos télévisions s'intègrent parfaitement à votre intérieur.

Appels* vidéo Skype™ sur votre téléviseur

Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels et partagez votre vie avec vos proches, où qu'ils se trouvent. Avec Skype™ sur votre téléviseur, vous pouvez passer des appels audio et vidéo dans votre salon. Connectez simplement la caméra TV Philips (PTA317 en option) à votre téléviseur pour profiter d'une excellente qualité audio et vidéo sans quitter votre canapé.

Wi-Fi intégré

Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

Applications en ligne Smart TV

Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !

Télécommande avec clavier

Prenez le contrôle. Notre télécommande totalement intuitive présente tous les avantages habituels, comme le réglage du volume et les boutons raccourcis ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Retournez la télécommande pour accéder à un clavier complet et saisir du texte en toute simplicité dans n'importe quelle situation. Vous pouvez saisir du texte sans vous soucier des changements de chaînes car seules les touches orientées vers le haut sont actives.

Wi-Fi Miracast™*

Diffusez le contenu de vos appareils sur grand écran. Partagez les photos de votre smartphone, ordinateur portable et plus encore. Les connexions sont faciles à établir et la technologie fonctionne sur plusieurs appareils.

Téléviseur équipé de la fonction SimplyShare

Partagez photos, musique, vidéos et films via DLNA à l'aide de votre smartphone, tablette ou ordinateur, et profitez-en sur grand écran. Le partage en toute simplicité.

MyRemote*

Contrôlez votre téléviseur et enregistrez des contenus à distance sans télécommande avec une simple application. Transformez votre tablette ou votre smartphone en télécommande universelle avec toutes les options de votre télécommande d'origine et d'autres fonctionnalités comme la saisie de texte. La fonction SimplyShare envoie le contenu à votre téléviseur. Transférez le contenu de votre TV numérique sur vos appareils avec Wi-Fi Smart Screen. Enregistrez vos programmes favoris pendant vos déplacements avec l'enregistrement MyRemote. Consultez le Guide des programmes TV pour choisir les émissions que vous souhaitez voir et les regarder ultérieurement. Un téléviseur Smart TV mérite une application vraiment intelligente.



Smart TV

Smart TV : une vaste sélection d'applications en ligne, de vidéos à louer et de télévision à la demande. Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !



Éco-label de l'union Européenne

Le processus de conception écologique de Philips vise à fabriquer des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Nos efforts ont été récompensés et Philips a reçu l'éco-label européen (représenté par une fleur) pour la plupart de ses modèles, qui récompense leur haute efficacité énergétique, leur mode de veille très faible consommation (jusqu'à 50 % de moins que le niveau requis par l'éco-label européen), leur conception ne requérant pas l'utilisation de substances dangereuses (comme le plomb) et leur conception permettant un recyclage facile.



Caractéristiques

Ambilight

- Version Ambilight: XL 2 côtés
- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé

Image/affichage

- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 55 pouces / 140 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- 3D: Jeu à deux, en plein écran*, Ajustement de la profondeur 3D, Conversion 2D à 3D, Easy 3D
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m²
- Contraste dynamique: 500 000 : 1
- Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, Micro Dimming, 700 Hz Perfect Motion Rate, Perfect 3D Natural Motion

Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV*
- Applications Smart TV*: Télévision à la demande, Netflix*, Applis en ligne, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, YouTube
- Télévision connectée aux réseaux sociaux: Facebook, Skype, Twitter
- Programme télévisé*: Guide électronique de programmes 8 j.

Interaction intelligente

- Interaction de l'utilisateur: SimplyShare, MultiRoom client et serveur*, Télécommande de saisie intelligente, Wi-Fi certifié Miracast*, Moniteur avec PC intégré
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal

- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Application MyRemote*: Contrôle, Enregistrement MyRemote, SimplyShare, Guide TV, Wi-Fi Smart Screen

UC

- Type de processeur: Dual-Core

Son

- Puissance de sortie (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, 3D wOOx

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexions sans fil: Wi-Fi intégré 11n
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Sortie casque, Entrée audio G/D
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique européenne: 63 W
- Consommation énergétique annuelle: 87 kWh
- Consommation en veille: < 0,1 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: < 0,1 W


Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 376 x 904 x 158 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1235 x 721 x 32,5 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1235 x 792 x 280 mm
- Poids du produit: 19 kg
- Poids du produit (support compris): 21 kg
- Poids (emballage compris): 28,6 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 400 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Guide de mise en route, Brochure légale et de sécurité, Adaptateur péritel, Adaptateur câble composantes, Livret de garantie, 6 paires de lunettes Passive 3D
- Accessoires en option: Webcam PTA317 pour téléviseur Philips, Lunettes 3D PTA417, Kit de jeu et lunettes 3D PTA436

Connexions



Date de publication
2019-06-25

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 001 00599
EAN: 87 12581 67919 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * L'application MyRemote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.philips.com/TV.
- * La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast de votre appareil Android (version 4.2 ou ultérieure). Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
- * Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
- * Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- * L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.
- * Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * Mise à niveau du logiciel nécessaire pour HbbTV, Multiroom client et serveur, Netflix et l'application myRemote.
- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.