



Philips 5500 series  
Televizor LED Full HD  
subțire cu Android™ și  
Pixel Plus HD

**139 cm (55")**

LED TV Full HD  
Dual Core, 8 GB extensibili  
DVB-T/T2/C



**55PFT5500**

## LED TV Full HD subțire cu Android™

cu Pixel Plus HD

Experimentează puterea Android: Televizorul LED Full HD subțire Philips seria 5500 cu Pixel Plus HD. Procesarea super rapidă face ca navigarea pe televizorul tău să fie floare la ureche. Profilul rafinat înseamnă că acesta arată la fel de bine precum funcționează.

### Eleganță funcțională

- Rama extrem de îngustă îți oferă plăcerea unei imagini mai mari
- Suportul cu design deschis creează un efect ușor de plutire

### O imagine clară, vie, de fiecare dată

- Micro Dimming îmbunătățește contrastul televizorului tău
- Pixel Plus HD pentru imagini minunate pe care le veți adora
- PMR 200 Hz pentru imagini în mișcare clare

### Cu Android, televizorul tău poate face totul

- Procesare Dual Core și SO Android pentru performanță puternică
- Android: pentru o experiență de vizionare mai bogată, mai personală și cu procesare mai rapidă
- Google Play™: fereastra ta către distracție
- Google Cast: deblochează potențialul complet al televizorului tău Smart TV



# PHILIPS

# Repere

## Suport deschis

Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.

## Ramă extrem de îngustă

Televizoarele tradiționale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă și subțire, astfel încât să te bucuri de o imagine mai mare.

## Micro-regl.lumin.

Mulțumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secțiuni diferite și o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă.

## Pixel Plus HD

Motorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast frumos. Astfel că, indiferent dacă vizualizezi un DVD sau transmiți conținut

online, te vei bucura de imagini mai clare, mulțumită albului mai strălucitor și negrului mai intens.

## Perfect Motion Rate 200Hz

Perfect Motion Rate combină tehnologia de afișare Philips și tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăți calitatea fiecărui cadru. Dacă îți plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acțiune, vei experimenta imagini în mișcare line și de claritate maximă.

## Dual Core + Android

Având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicații și vei juca în mod super rapid, super intuitiv și super distractiv. Robotul Android eliberează puterea procesorului Dual Core pentru a-ți termina sarcinile cu viteză și ușurință.

## Android

Disponând de Android pe Smart TV, vei avea parte de un procesor rapid și de o interfață simplă de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre conținut infinit: de la Google

Play™, la Netflix, la un browser de internet... și multe altele. Meniul este simplu de navigat, cu legături directe la preferințele tale.

## Google Play

Google Play™ are un catalog bogat de jocuri de calitate superioară pentru toate vârstele. Optimizate pentru a fi utilizate pe televizor, acestea arată la fel de bine pe cât de distractiv este să le joci, și nu este nevoie să îți aglomerezi casa cu încă o consolă de joc; având o comandă universală USB pentru jocuri, te poți juca și poți naviga cu ușurință.

## Google Cast

Utilizează Google Cast cu dispozitivul tău inteligent\* pentru a folosi puterea televizorului Philips Smart TV. Acesta îți permite să navighezi pe site-uri, conținut web și în aplicații și le „transmite” pe televizorul tău prin apăsarea unui buton. Cel mai interesant este că poți continua utilizarea dispozitivului tău inteligent pentru alte lucruri, chiar și atunci când conținutul transmis este redat pe televizor.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 55 inch / 139 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Luminozitate: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus HD, Micro-regl.lumin., Perfect Motion Rate 200Hz

## Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play\*, Muzică Google Play\*, Căutare Google, Căutare vocală, YouTube, Netflix\*
- Dimensiune memorie: 8 GB, extensibil prin stocare USB

## Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Client și server Multiroom, SimplyShare, Certificat Wi-Fi Miracast\*
- Televiziune interactivă: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Aplicații SmartTV\*: Magazine video online, Deschide browser-ul de Internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Meniu Smart complet, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, Extindere
- Aplicația Philips TV Remote\*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, Sunet clar, Dynamic Bass Enhancement, Smart Sound

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 3

- Conexiuni wireless: Bandă dublă, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11n 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Leșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Intrare audio (DVI), Leșire căști, Conector pentru servicii, Conector prin satelit
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz, la 60 Hz
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la FHD 1920 x 1080p, la 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Alimentare eticheta energetică UE: 63 W
- Consum anual de energie: 91 kW h
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Consum în standby: < 0,5 W
- Consum de energie în modul oprit: < 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru deconectare automată, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

## Dimensiuni


- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1431 x 825 x 131 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 1239 x 726 x 79 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1239 x 770 x 266 mm
- Greutate produs: 15,1 kg
- Greutate produs (+ stativ): 17,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 24,3 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 200 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță



## Connections



Data apariției 2019-06-17

Versiune: 4.1.1

12 NC: 8670 001 23734  
EAN: 87 18863 00254 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- \* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- \* Funcționalitatea Google Cast depinde de aplicațiile și dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
- \* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: [www.philips.com/smartv](http://www.philips.com/smartv).
- \* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- \* Compatibilitatea USB depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentația dispozitivului.