



Philips OLED 9 series  
Сверхтонкий UHD  
OLED-телевизор 4K с ОС  
Android TV, 3-сторонней  
фоновой подсветкой  
Ambilight и процессором  
P5 Perfect Picture  
Picture Performance Index 3800  
HDR Perfect, расширенная  
палитра 99 %  
Процессор P5 Perfect Picture

## Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

В телевизорах Philips 9000 OLED TV продумана каждая деталь: вы можете наслаждаться более глубокими оттенками черного и выразительными цветами при разрешении 4K Ultra HD. Android TV и процессор P5 предоставляют бесконечные возможности.

### Безупречная яркость

- Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight
- Гармоничные пропорции металлического корпуса

### Точное соответствие задумке режиссера

- OLED TV: для отличной передачи цвета требуются идеальные оттенки черного
- Идеальное качество изображения с процессором Philips P5 Perfect Picture
- Потрясающие впечатления благодаря сертифицированному качеству UHD
- Идеальные цвета, контрастность и четкость благодаря HDR Perfect
- Оттенки черного еще глубже и насыщеннее с телевизорами OLED TV Perfect Contrast

### Все возможности ОС Android для безграничных развлечений

- Магазин Google Play и галерея приложений Philips: безграничные развлечения на вашем телевизоре
- Наслаждайтесь просмотром видео от Netflix

### Непревзойденное звучание

- Технология Philips Triple Ring для улучшенного мощного звучания
- DTS HD Premium Sound — воспроизведение мельчайших деталей



55POS9002

# PHILIPS

Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
139 см (55") Ambilight TV Picture Performance Index 3800, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

## Особенности

### 3-сторонняя подсветка Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по двум сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

### OLED TV

Телевизоры Philips OLED созданы на основе технологии нового поколения. В отличие от обычных светодиодных телевизоров, телевизорам OLED не требуется подсветка. Каждый пиксель отвечает за собственный цвет и свет. При выключении все они становятся совершенно черными. Благодаря таким глубоким оттенкам черного достигаются улучшенная передача цвета и невероятная контрастность — оцените непревзойденное, самое реалистичное изображение среди всех моделей телевизоров Philips.

### Процессор P5 Perfect Picture



Новая технология Philips P5 преобразует любой контент, который вы просматриваете, при помощи современного цифрового алгоритма. Благодаря высокой производительности процессора P5 обеспечивается качественное изображение, улучшенное на 50 %. Теперь вы можете

оценить глубокие оттенки черного, наиболее яркие оттенки белого цвета, насыщенные и живые цвета, а также передачу естественного цвета кожи. В любое время и при любом источнике — невероятно четкое изображение с поразительной детализацией и глубиной для любых жанров, независимо от того, смотрите ли вы спортивную программу или художественный фильм.

### Ultra HD Premium

Благодаря нашим сертифицированным телевизорам Philips Ultra HD Premium вы можете наслаждаться новейшим контентом, снятым в расширенном динамическом диапазоне (HDR). Оцените удивительную четкость и невероятную глубину высококонтрастного изображения от Philips. Прекрасное освещение и богатая палитра цветов поражают воображение.

### High Dynamic Range Perfect

Расширенный динамический диапазон HDR Perfect — стандарт качества, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на различных системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре фильмов с естественным отображением цветов — в точном соответствии с задумкой режиссера. Теперь светлые участки становятся еще ярче, повышается контрастность, обеспечивается превосходная цветопередача и непревзойденный уровень четкости и реалистичности — вот чем отличается стандарт HDR Perfect. Качество телевизоров поднимается на новый уровень!

### Perfect Contrast

Оттенки черного еще глубже и насыщеннее с телевизорами OLED TV. Пиксели органических светодиодов обладают

55POS9002/12

уникальной способностью самостоятельно излучать свет и полностью отключаться, не пропуская его, благодаря чему достигается передача наиболее глубокого оттенка черного цвета. При этом обеспечивается поразительный диапазон контрастности и реалистичность теней и цветовых оттенков, с которой не сравнится технология LED.

### Контент на телевизоре

Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр. 16 ГБ расширяемой памяти позволяют сохранять избранный контент и устанавливать приложения, не беспокоясь о нехватке свободного места.

### Технология Triple Ring

Усовершенствованная технология Philips Triple Ring еще больше увеличивает подвижность динамика в сабвуфере — а следовательно, гарантирует более мощное и насыщенное звучание басов в тонком корпусе телевизора Philips.

### DTS HD Premium Sound

Для оптимальной работы качественных AC телевизора используется мощный процессор обработки, что позволяет сохранить чистоту оригинального звука. DTS HD Premium Sound создан для тех пользователей, которые знают, чего ожидать от высококачественной обработки звука: пространственного звучания с глубокими, насыщенными басами и кристально чистого воспроизведения голоса при максимальной громкости. Все это — без колебаний, клиппинга и других искажений.



Сверхтонкий 4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
139 см (55") Ambilight TV Picture Performance Index 3800, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

- Версия Ambilight: С трех сторон
- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge

## Изображение/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Диагональ экрана: 55 (дюймы) / 139 см
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Формат изображения: 16:9
- Процессор Pixel: Процессор P5 Perfect Picture
- Улучшение изображения: Perfect Natural Motion, Разрешение Ultra, Micro Dimming Perfect, 3800 пикселей на дюйм
- Пиковое отношение яркости: 65 %

## Android

- ОС: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы\*, Google Play Музыка\*, Поиск Google, YouTube
- Объем памяти: 16 ГБ, возможность увеличения памяти через USB

## Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Приложения SmartTV\*: Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote\*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу
- Пульт ДУ: с клавиатурой

## Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 30 Вт
- Характеристики звука: Технология с применением трех колец
- Улучшение звука: Clear Sound, Функция Smart Sound,

DTS-HD Premium Sound

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество разъемов USB: 2
- Количество компонентных выходов (YPbPr): 1
- Беспроводное соединение: Двухдиапазонный, Встроенный модуль Wi-Fi 11ac 2x2
- Другие подключения: Разъем для спутниковой приставки, Общий интерфейс CI+, Антенна, IEC75, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульт ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Видеовходы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Поддержка HEVC: Да
- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

## Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Энергопотребление в выключенном состоянии: 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
- Маркировка класса энергоэффективности: B

55POS9002/12

- Маркировка энергоэффективности ЕС: 150 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 219 кВт/ч
- содержание ртути: 0 мг
- Наличие свинца: Да\*

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1400 x 880 x 190 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1230 x 715 x 47,5 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1230 x 768,6 x 227,5 мм
- Ширина подставки: 766,1 мм
- Вес продукта: 16,81 кг
- Вес изделия с подставкой: 17,21 кг
- Вес, включая упаковку: 22,93 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 300 x 300 мм


## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 2 аккумулятора типа AA, Шнур питания, Мини-разъем к кабелю L/R, Мини-разъем к кабелю YPbPr, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка



## Connections

Side



Bottom



Дата выпуска 2019-03-12

Версия: 18.3.1

12 NC: 8670 001 45315  
EAN: 87 18863 01235 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
- \* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- \* Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условия доступа и подписки. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
- \* Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Для саундбара, акустических систем и других аудиоустройств требуется подключение по HDMI.