

飞利浦 6000 series
具有 4K 逐点精晰图像引擎的 LED 背光源液晶电视

55 英寸
4K2K UHD

55PUF6256



身临其境的动感体验

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

至佳画质

- 4K 逐点精晰图像引擎
- 逐点精晰技术

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备
- 3 路 HDMI 输入

音质不凡

- 2 x 8 W 的清晰音质
- 可增强音响享受的超宽环绕声

PHILIPS

LED 背光源技术的液晶电视
55 英寸 4K2K UHD

55PUF6256/T3

产品亮点

2 x 8W 音响功率

2 x 8 W 的清晰音质

4K 逐点精晰图像引擎

4K 逐点精晰图像引擎

EasyLink

EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备和电视机之间共享功能。借

助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。

EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。

USB 照片、音乐和视频

USB 照片、音乐和视频

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络，即可享受智能电视的各种好处，无线操控，简单快捷。

HDMI x3 输入

更多的 HDMI 输入端可以让用户连接各种外接设备

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 面板分辨率: 3840x2160p
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理
- 屏幕对角线尺寸: 55 英寸 / 140 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清, LED 全高清显示屏
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

声音

- 输出功率 (RMS): 16 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

调谐器 / 接收 / 发送

- 视频播放: NTSC, PAL
- 数字电视: DTMB
- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K

连接

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, EasyLink, 系统信息 (菜单语言)
- AV 1: 音频 L/R 输入, CVBS 带 L+R 音频 (背面), YPbPr
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- AV OUT: 音频 L/R 输出 (背面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.4
- HDMI 2: HDMI v1.4
- HDMI 3: HDMI v1.4
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- USB: USB 2.0 x 3, USB 3.0 x1
- 无线连接: Wi-Fi (内置)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 待机功耗: <=0.5 瓦
- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 130 瓦

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 1234 x 768 x 258 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 1234 x 709 x 44 毫米
- 产品重量 (含桌架): 17 千克
- 产品重量: 16.5 千克
- 重量 (含包装): 21 千克
- 兼容的墙架: VESA 400x200 毫米, M6*4

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 快速入门指南, 桌架, 2 节 AAA 电池, 保修单, 用户手册
- 用户手册: 简体中文

支持的显示分辨率

电脑格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------------|-------|
| 1024 x 768 | 60 赫兹 |
| 1366 x 768 | 60 赫兹 |
| 1600 x 900 | 60 赫兹 |
| 1920 x 1080 | 60 赫兹 |
| 640 x 480 | 60 赫兹 |
| 720 x 400 | 70 赫兹 |
| 800 x 600 | 60 赫兹 |

视频格式

| 分辨率 | 刷新率 |
|-------|-------------|
| 1080i | 50、60 赫兹 |
| 2160i | 24 赫兹、30 赫兹 |
| 2160p | 24 赫兹、30 赫兹 |
| 480i | 60 赫兹 |
| 480p | 60 赫兹 |
| 576i | 50 赫兹 |
| 576p | 50 赫兹 |
| 720p | 50、60 赫兹 |
| 1080p | 50、60 赫兹 |

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MP3


便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: 捷联技术
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 操作简易: 自动音量调衡 (AVL), EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 4:3, 全屏, 电脑扩展 16:9, 字幕缩


放, 超级变焦, 宽银幕, 缩放 1, 缩放 2

Connections

Side



Rear



发行日期 2016-09-21

版本: 2.1.5

12 NC: 8670 001 36863
EAN: 69 59033 85422 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com