



Philips 6000 series
Tanek LED-televizor 4K
UHD s programom
Android™ in Pixel Plus
Ultra HD

139 cm (55 palcev)

LED-televizor 4K Ultra HD
Dvojedrni procesor, 8 GB in
razširljiv
DVB-T/C



55PUH6400

Tanek LED-televizor 4K UHD s programom Android s Pixel Plus Ultra HD

Televizor Ultra HD serije 6400 s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD, dvojednim procesorjem in zmogljivim programom Android zagotavlja čudovito in tekočo sliko. Tanke linije, elegantno odprto stojalo in številne funkcije še polepšajo doživetje.

Funkcionalna eleganca

- Z vrtljivim stojalom lahko televizor gledate z vsakega kota

Slika je vedno čista in živahna

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli
- Natural Motion za tekočo in ostro sliko
- Micro Dimming Pro za neverjeten kontrast
- Izjemno visoka ločljivost vse vsebine poviša na ločljivost Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: odkrijte kakovost slike Ultra HD

Televizor s programom Android zmore vse

- Dvojedrni procesor in OS Android za visoko zmogljivost
- Google Play™: vaše okno v svet zabave
- Google Cast: izkoristite vse možnosti televizorja Smart



PHILIPS

Značilnosti

Odprto kovinsko vrtljivo stojalo

Televizor sodobnih in prefinjenih linij si zasluži stojalo, ki ga postavi na posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno odprto kovinsko stojalo, ki čudovito dopolni opremo prostora in vam omogoča, da televizor zavrtite in gledate pod zelenim kotom.

4K Ultra HD

Televizorji Ultra HD predvajajo sliko 4-krat višje ločljivosti kot običajni televizorji Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo boljšo sliko ne glede na izvorno vsebino. Uživate v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.

Natural Motion

Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša tehnologija za izboljšavo slike Natural Motion odpravlja tresenje za tekočo sliko. Filmi so posneti z omejenim številom 24 sličic na sekundo, zato prihaja do tresenja. Natural Motion podvoji število sličic na 50

sprememb gibanja na sekundo. S tem odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in ostrejša.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimira kontrast televizorja glede na osvetlitev prostora. Svetlobni senzor in posebna programska oprema analizirata sliko na 6400 različnih delih, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju – podnevi ali ponoči.

Izjemno visoka ločljivost

Izjemno visoka ločljivost sliko pri vseh vsebinah poviša na ločljivost Ultra HD. Napredno višanje ločljivosti in Philipsovi edinstveni algoritmi za tanjšanje črt izboljšajo originalne slikovne pike. Rezultat tega je vidno bolj prefinjena, natančnejša in podrobnejša slika.

Pixel Plus Ultra HD

Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, neverjetno podrobna in globoka. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate DVD, vedno in iz vsakega vira uživate v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Dvojedni procesor + Android

Program Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov. Robot Android z zmogljivim dvojednim procesorjem zagotavlja hitro in enostavno uporabo.

Google Play

Google Play™ nudi bogato izbiro visokokakovostnih iger za vse starosti. Ker so optimirane za televizor, je igranje vedno prijetno in zabavno. Ni vam treba uporabljati ločene igralne konzole; univerzalni igralni upravljalnik USB omogoča enostavno igranje.

Google Cast

Google Cast uporabljajte s pametno napravo* in izkoristite vse možnosti televizorja Philips Smart. Omogoča vam brskanje po spletnih straneh, vsebinah in aplikacijah, ki jih lahko s pritiskom gumba prenašate na televizor. Pametno napravo lahko še naprej uporabljate v druge namene, tudi kot televizor predvaja prenesene vsebine.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 55 palec / 139 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje stranic: 16:9
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion, 700Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Izjemno visoka ločljivost

Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Itekanje Google, Glasovno iskanje, YouTube, Netflix*
- Velikost pomnilnika: 8 GB, Razširljivo s pomnilnikom USB

Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: Odjemalec in strežnik za več prostorov, SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za hitro odpiranje menija Smart, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdela programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdela programske opreme, Nadgradnja vdela programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdela programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Povečava, raztegovanje
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Okrepitev zvoka Dynamic Bass, Smart Sound

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 3
- Brežične povezave: Dvopasovni, Wi-Fi Direct, Vgrajen Wi-Fi 11n 2 x 2
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni zvočni izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklon sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.2: Da, na HDMI1

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160
- Video vhodi pri HDMI2/3/4: pri 24, 25, 30 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160p
- Video vhodi pri HDMI1: pri 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C

- Moč na energetski oznaki EU: 67 W
- Letna poraba energije: 98 kWh
- Razred na energetski oznaki: A+
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)

Dimenzije


- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1413 x 825 x 131 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1239 x 712 x 79 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1239 x 773 x 266 mm
- Teža izdelka: 15,3 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 17,8 kg
- Teža vključno z embalažo: 24,3 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 400 x 200 mm

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami



Connections



Datum izdaje 2019-06-10

Različica: 6.3.1

12 NC: 8670 001 23628
EAN: 87 18863 00238 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- * Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave za podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- * Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.