



飛利浦 8200 series  
4K UHD LED 顯示器

139 公分 (55")

支援主要 HDR 格式  
P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎  
Android



55PUH8255

## 4K UHD LED Android 顯示器

夢寐以求的選擇。卓越畫質。優雅設計。絕佳音效。AI 語音控制。

### 流暢動作。真實色彩。驚人深度。

- 飛利浦 P5 引擎。無論來源，總是完美。
- Dolby Vision 與 Dolby Atmos。劇院級視聽效果。
- 支援 HDR10+。深入探索導演想呈現的內容。
- DTS Play-Fi。多室聆聽音訊。

### 清晰音效。聽見每個字。

- 均衡的音效。清晰乾淨的對話。震撼十足的效果。
- 底座高度可隨 Soundbar 調整。

### 精彩震撼、無限可能。採用 Android

- 語音控制。內建 Google 助理。可與 Alexa 搭配使用。
- Android 顯示器。智慧如此簡單。
- Google 助理

### 纖薄設計。絕美光線。

- 飛利浦 4K UHD TV。生動的 HDR 畫面。

# PHILIPS

## 焦點

**P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎**  
飛利浦 P5 引擎呈現的出色影像，與您鍾愛的內容不相上下。細節的深度明顯增強。色彩生動，膚色自然。對比銳利，足以感受每個細節。動作極度平順流暢。

### Dolby Vision 與 Dolby Atmos

支援 Dolby 的優越音效與影片格式，讓您觀賞的 HDR 內容呈現真實的臨場感。無論是最新串流影集或藍光光碟組合，您都能享受與導演初衷一致的對比、亮度和色彩。聆聽寬闊無際的音效，感受清晰、細膩且深沉的效果。

### 大型顯示器和 Soundbar

底座高度可隨 Soundbar 調整。

### 語音助理

用聲音控制飛利浦 Android 顯示器。想要玩遊戲、觀賞 Netflix 或在 Google Play 商店中尋找內容和應用程式嗎？只要告訴您的顯示器即可。您甚至可以命令所有與 Google

助理相容的智慧型住家裝置，例如調暗燈光和在電影之夜設定恆溫器。完全無需離開沙發。尋找顯示器遙控器的日子已經過去了。現在，您可以透過 Amazon Echo 等具備 Alexa 功能的裝置，使用語音控制飛利浦智慧型顯示器。利用 Alexa 就能開啟顯示器、變換頻道、切換到遊戲主機，以及執行更多功能。

### Android 顯示器

打造屬於您自己的飛利浦 Android 顯示器。這週選擇享受 Amazon 與 YouTube 的內容，下週接著 Netflix 也沒問題。清楚、直覺式的介面讓您可以把喜愛的內容放在前方和中央的位置。輕輕鬆鬆掌握最新劇集的進度，或是查看新推出的電影。

### Google 助理

具備 Google 助理的飛利浦 Android 顯示器，可讓您用聲音控制顯示器及其他功能。想在螢幕上尋找內容和應用程式、玩遊戲或取得解答嗎？直接詢問即可。您甚至可

以控制與 Google 助理相容的智慧型住家裝置。

### 支援 HDR10+

飛利浦顯示器能充份利用 HDR10+ 影片格式。對比、色彩和亮度等級會在每個畫面之間進行調整。無論是必看影集或是全新強檔，陰影會加深、明亮表面更亮、色彩更真實。

### 4K UHD HDR

飛利浦 4K UHD 顯示器與所有主要 HDR 格式相容，包含 HDR10+ 和 Dolby Vision。無論是必看影集或最新電玩遊戲，陰影會加深、明亮表面更亮、色彩更真實。

### DTS Play-Fi

飛利浦顯示器搭載 DTS Play-Fi，可讓您連接至任何房間內的相容喇叭。廚房有無線喇叭嗎？您可以在製作點心時聆聽電影對白，或者一面收聽體育報導，一面為所有人準備飲料。

## 4K UHD LED 顯示器

139 公分 (55") 支援主要 HDR 格式, P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎, Android

55PUH8255/96

# 規格

### 畫面 / 顯示

- 顯示器: 4K Ultra HD LED
- 面板解析度: 3840x2160
- 長寬比: 16:9
- Pixel 引擎: P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
- 畫面增強: 超高解析度, HDR10+, Micro Dimming Pro

### 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 所有 HDMI: 支援 HDR: HDR10/HLG, 高達 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 視訊輸入: 所有 HDMI: 高達 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### 處理技術

- 處理能力: 四核心

### 連線

- HDMI 連接頭數量: 4
- USB 數量: 2
- 無線連接: 藍牙 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2x2, 雙頻
- 其他連接: 數位音訊輸出 (光纖), 乙太網路 - LAN RJ-45, 耳機輸出
- HDMI 功能: 4K, 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機, 單鍵播放
- HDCP 2.2: 是: 所有 HDMI

### 多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- 字幕格式支援: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- 音樂播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度相

片, HEIF

### 功率

- 主電源: AC 110V~ 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 省電功能: 自動關閉計時器, 畫面靜音 (適用於收音機)

### 音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效: 自動音量調整器, Dolby Atmos, 清晰音效, Smart Sound
- 喇叭設定: 8W x2 全音域喇叭

### 尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 1360 x 860 x 160 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 1226.8 x 718 x 86.4 mm
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 1226.8 x 780 x 275 mm
- 產品重量: 11.5 kg
- 產品重量 (+ 機座): 11.8 kg
- 產品含包裝重量: 17.1 kg
- 符合 VESA 標準掛架: 200 x 200 公釐

### 配件


- 附配件: 快速入門指南, 法律和安全手冊, 電源線, 桌上型立架

### Android


- 記憶體容量 (快閃式): 16GB\*
- 作業系統: Android™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google 搜尋, NETFLIX, YouTube

## Connections

Side



Down



發行日期 2021-07-15

版本: 7.0.1

12 NC: 8670 001 73391  
EAN: 87 18863 02751 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
- \* Android 應用程式的提供項目依國家 / 地區而異。如需更多詳細資料, 請造訪您當地的 Google Play 商店。
- \* 記憶體容量 (快閃式): 16G, 實際可用硬碟空間可能有所不同 (將視 (預先) 安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定)。
- \* 請注意, 您的國家 / 地區可能不一定會提供 Amazon 應用程式。(目前 Amazon 應用程式僅適用於英國、德國、奧地利)。
- \* 其功能依 Chromecast 內建應用程式與智慧型裝置而定。如需更多詳細資料, 請造訪 Chromecast 內建產品頁面。
- \* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。
- \* 飛利浦遙控應用程式 (Philips Remote app) 與相關功能依顯示器型號、業者、國家 / 地區、智慧型裝置機型和作業系統而異。如需更多詳細資料, 請造訪: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)。
- \* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售店或商店銷售的顯示器。