




Philips 6500 series  
Ультратонкий  
светодиодный телевизор  
4K Smart LED TV

**139 см (55")**

4K Ultra HD LED TV  
Четыре ядра  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**55PUS6503**

## Ультратонкий светодиодный телевизор 4K Smart LED TV

### с Saphi и Pixel Precise Ultra HD

Оцените четкость разрешения 4K UHD телевизора с простой системой управления Smart TV. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi: всего одно касание — и вы проведете незабываемый вечер кино с Netflix.

#### **Красота в деталях. Даже в режиме ожидания.**

- Тонкая рамка и подставка.
- Элегантная, но надежная конструкция.

#### **Увидеть каждую деталь**

- 4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.
- Pixel Precise Ultra HD: плавная передача сцен с невероятной детализацией.

#### **Яркие цвета. Оптимальная контрастность.**

- HDR Plus: более контрастное, яркое и детализированное изображение.
- Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

#### **Saphi: удобный интерфейс для доступа к приложениям**

- SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием
- Галерея приложений Philips: доступ к Youtube, Netflix и многому другому.

# PHILIPS

## Особенности

### Эргономичная подставка

Новая эргономичная подставка в отличие от традиционных позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

### 4K Ultra HD

Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

### Pixel Precise Ultra HD

Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое исходное изображение в картинку с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная

цветопередача — в любое время и с любого источника.

### High Dynamic Range Plus

Расширенный динамический диапазон HDR Plus — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на различных системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с оригиналом. Благодаря установленному стандарту светлые участки изображения становятся еще ярче, повышается контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.

### SAPHI

SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям

Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

### Галерея приложений Philips

Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.

### DTS HD

Технология DTS HD оптимизирует звучание без потери нюансов исходной звуковой дорожки, чтобы вы могли насладиться превосходным звучанием акустической системы и кристально чистым воспроизведением голоса.

### Технология Micro Dimming

Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете наслаждаться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Диагональ экрана: 55 (дюймы) / 139 см
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Формат изображения: 16:9
- Улучшение изображения: Технология Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Разрешение Ultra, 900 пикселей на дюйм
- Пиковое отношение яркости: 65 %

## Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: MultiRoom Клиент, SimplyShare, Сертификация Wi-Fi Miracast\*
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Приложения SmartTV\*: Сетевые видеомгазины, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote\*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу

## Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Авторегулировка громкости, Функция Smart Sound

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n 2x2, Двухдиапазонный
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Ethernet-LAN RJ-45, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/

- правый, Выход для наушников
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц, до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц
- Компьютерные входы для HDMI2/3: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Видеовходы для интерфейса HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц, до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы для интерфейса HDMI2/3: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддержка HEVC: Да
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

## Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Энергопотребление в выключенном состоянии: 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио)

- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 86 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 126 кВт/ч
- содержание ртути: 0 мг
- Наличие свинца: Да\*

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1360 x 845 x 170 миллиметра
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1244,2 x 719 x 83,2 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1244,2 x 783,5 x 262,8 миллиметра
- Ширина подставки: 601,1 миллиметра
- Вес продукта: 15,1 кг
- Вес изделия с подставкой: 15,3 кг
- Вес, включая упаковку: 15,8 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 300 x 200 мм

## Цвет и отделка

- Передняя панель телевизора: Black High Gloss


## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка



## Connections

### Side



### Rear



### Bottom



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 001 53281  
EAN: 87 18863 01600 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.  
\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.  
\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.  
\* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.  
\* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).  
\* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).  
\* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.  
\* Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.