



Philips 7300 series  
Ultratenký televizor 4K  
UHD LED se systémem  
Android TV a 3strannou  
funkcí Ambilight

139 cm (55") televizor Ambilight

Index dokonalého obrazu 1600  
HDR Plus  
Engine P5 Perfect Picture



55PUS7363

## Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android s 3strannou funkcí Ambilight

Dopřejte si oblíbené pořady, filmy a hry s televizorem 4K UHD, díky kterému vypadá obsah z jakéhokoli zdroje dokonale. Pomocí systému Android TV, bezdrátovému připojení a technologii Ambilight nezůstanete jen u streamování svého oblíbeného obsahu. Pohltí vás.

### **Ostrý. Lehký. Pohlcující.**

- Technologie Ambilight. Emoce, které překračují hranice obrazovky.
- Elegantní rámeček a kovový stojan.

### **Užijte si krásu rozlišení 4K**

- Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.
- Engine Philips P5. Dokonalost bez ohledu na zdroj.

### **Syté barvy. Ostrý kontrast.**

- Technologie HDR Plus. Zlepšení kontrastu, barev i ostrosti.
- Technologie Micro Dimming Pro: Inteligentní kontrast pro dynamické scény.

### **Systém Android TV – výkonný a chytrý**

- Vestavěná funkce Google Assistant. Obsah a mnoho dalšího ve vašich rukou.
- Obchod Google Play a galerie aplikací Philips. Ještě více obsahu, do kterého se můžete zamilovat.
- Čtyřjádrový procesor a systém Android. Osvobodte svůj obsah.

# PHILIPS

# Přednosti

## Ambilight, třístranný

Díky funkci Philips Ambilight vás filmy i hry ještě více pohltnou. Hudba získá svou vlastní světelnou show a obrazovka vám bude připadat větší, než ve skutečnosti je. Inteligentní světla LED na okrajích televizoru vrhají promítané barvy na zdi a do místnosti v reálném čase, takže dostanete dokonale vyladěné okolní osvětlení – další důvod, proč milovat svůj televizor.

## 4K Ultra HD

Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.

## Engine P5 Perfect Picture

Engine Philips P5 Perfect Picture poskytuje obraz, který je stejně dokonalý jako váš oblíbený obsah. Detaily mají zřetelně větší hloubku, barvy jsou živé, bílé tóny pleti jsou přirozenější. Kontrast je tak ostrý, že ucítíte

každý detail, a pohyb je tak plynulý, že nikdy neztratíte míč z očí, ať už je hra jakkoli rychlá.

## High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus je nový standard videa. Díky pokroku v oblasti kontrastu a barev přináší revoluci v domácí zábavě. Užijte si smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost a zároveň věrně odráží záměr tvůrce. Jaký je výsledek? Výraznější jas, vyšší kontrast, širší barevné spektrum a lepší detaily než kdy dřív.

## Micro Dimming Pro

Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek ve vašem pokoji. Díky jejímu spojení se speciálním softwarem, který analyzuje obraz v 6 400 různých zónách, si můžete vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku ve dne i v noci.

## Čtyřjádrový procesor + Android

Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na

vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.

## Vestavěná funkce Google Assistant

Ovládejte televizor Philips se systémem Android pomocí svého hlasu. Chcete si něco zahrát, podívat se na Netflix nebo najít obsah a aplikace v obchodě Google Play? Prostě to televizoru řekněte. Takto můžete ovládat dokonce všechna chytrá domácí zařízení kompatibilní s funkcí Google Assistant, například ztlumení světel nebo nastavení termostatu při filmovém večeru. Ani nemusíte vstát z pohovky.

## Televizní obsah

Překročte hranice tradičního televizního programu pomocí obchodu Google Play a galerii aplikací Philips. Vychutnejte si nekonečný výběr online filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. Ještě více obsahu, do kterého se můžete zamilovat.



# Specifikace

## Ambilight

- Verze Ambilight: 3 strany
- Funkce Ambilight: Vestavěná funkce Ambilight+hue, Hudba s funkcí Ambilight, Herní režim, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge

## Obraz/displej

- Displej: 4K Ultra HD LED
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců
- Úhlopříčka obrazovky: 55 palců / 139 cm
- Rozlišení panelu: 3840x2160
- Poměr stran: 16:9
- Pixel Engine: Engine P5 Perfect Picture
- Vylepšení obrazu: Ultra rozlišení, Micro Dimming Pro, 1600 PPI

## Android

- OS: Android™ 8.0 (Oreo)
- Předinstalované aplikace: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Vyhledávání Google, YouTube
- Kapacita paměti: 16 GB

## Funkce Smart TV

- Interakce s uživatelem: SimplyShare
- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Aplikace SmartTV\*: Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV, TV on Demand, YouTube
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Univerzální tlačítko Smart Menu, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Pokročilé – Posun, Zoom, roztažení
- Aplikace Philips TV Remote\*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání
- Dálkový ovladač: s funkcí hlasu, s klávesnicí

## Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound, Prvotřídní zvuk DTS-HD, Studiový zvuk DTS, DTS TruSurround
- Konfigurace reproduktorů: 2 x 10W širokopásmový

reproduktor

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Počet portů USB: 2
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- Bezdrátová připojení: Dual Band, Integrované Wi-Fi 802.11n 2x2
- Další připojení: Anténa IEC75, Satelitní konektor, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- HDCP 2.2: Ano na všech HDMI

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Podpora formátu titulků: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové vstupy na HDMI1/2: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/ HLG
- Počítačové vstupy na HDMI3/4: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz
- Vstupy videa na HDMI1/2: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/ HLG
- Vstupy videa na HDMI3/4: až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz

## Tuner/přijem/vysílání

- Podpora HEVC: Ano
- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Průvodce televizními programy\*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

## Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuti: Neuveдено W
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Vypnutí

- obrazu (u rádia), Světelný senzor
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 86 W
- Průměrná roční spotřeba: 126 kWh
- Obsah rtuti: 0 mg
- Přítomnost olova: Ano\*

## Rozměry

- Rozměry krabice (Š x V x H): 1 360 x 890 x 160 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 1244,2 x 729,0 x 78,2 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 1244,2 x 691,0 x 225,0 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 691 mm
- Kompatibilita s montáží na stěnu VESA: 300 x 200 mm
- Hmotnost výrobku: 18,4 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 21,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 24,0 kg

## Barva a povrch

- Přední strana televizoru: Plast, stříbrná


## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2 x baterie AA, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, Kabel minikonektor na L/R, Kabel minikonektor na YPbPr, Stojan na nábytek




## Connections

### Side



### Bottom



Datum vydání 2021-02-19

Verze: 12.0.1

12 NC: 8670 001 52501  
EAN: 87 18863 01554 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku).

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

\* Tato funkce je závislá na vestavěných aplikacích ChromeCast a chytrých zařízeních. Více informací naleznete na stránkách vestavěných aplikací ChromeCast.

\* Vestavěná funkce Google Assistant bude dostupná jako aktualizace softwaru pro televizory Android TV z roku 2018.