




Philips 6000 series
Izuzetno tanki 4K Smart
LED TV

139 cm (55")

4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni procesor
DVB-T/T2/C



55PUT6262

Izuzetno tanki 4K Smart LED TV

s tehnologijom Ambilight s 2 strane

Uživajte u funkcionalnoj eleganciji i pametnim mogućnostima povezivanja. Serija Philips 6200 može se pohvaliti 4K Ultra HD kvalitetom slike za vrhunske detalje. Štoviše, njezin ugrađeni Smart TV lako se koristi, što je čini odličnim izborom za zabavu bez napora

Strast prema kvaliteti slike

- 4K Ultra HD je rezolucija kakvu do sada niste vidjeli
- Otkrijte Ultra HD kvalitetu slike uz Pixel Plus Ultra HD
- Uživajte u boljem kontrastu i oštrijim bojama zahvaljujući tehnologiji HDR Plus

Povežite se s većim svijetom uz ovaj Smart TV

- Smart TV: cijeli novi svijet koji treba istražiti
- Philips galerija aplikacija donosi zabavu vama

Nevjerojatna pažnja posvećena detaljima

- Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore
- Postolje otvorenog okvira stvara dojam laganog dizajna

Tanki televizor – snažni zvuk

- Snažna obrada zvuka za beskompromisnu jasnoću zvuka

PHILIPS

Izuzetno tanki 4K Smart LED TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED televizor, Četverojezgreni procesor, DVB-T/T2/C

55PUT6262/12

Istaknute znač.

Ambilight s 2 strane



Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslom mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.

Novo postolje otvorenog dizajna

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

4K Ultra HD

Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrocini, većoj

percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, uglađenim prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.

Pixel Plus Ultra HD

Iskusite 4K Ultra HD oštrocinu uz Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizira kvalitetu slike i omogućuje reprodukciju uglađenih slika s nevjerojatnim detaljima i dubinom – uživajte u oštrocijoj 4K slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama, svaki put.

HDR Plus



HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

Smart TV



Otkrijte napredniji doživljaj koji leži iza tradicionalnog televizora. Poslušajte i usmjeravajte filmove, videozapise ili igre iz trgovina videosadržaja na mreži. Gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala i uživajte u sve većem izboru aplikacija na mreži uz Smart TV.

Philips TV/STA galerija

Philips galerija aplikacija bogata je kolekcija internetskih aplikacija kojoj možete pristupiti čim Smart TV povežete s internetom. Tako je jednostavno! Samo uključite televizor, povežite ga s internetom i doživite cijeli novi svijet zabave na mreži.

Obrađena zvuka

Nalet vjetra, list koji pada na tlo, zvuk guma na vjetrovitoj cesti. Upravo detalji oživljavaju sliku. Obrađena zvuka tvrtke Philips spaja te detalje uz beskompromisnu jasnoću zvuka. Čut ćete sve onako kako je to redatelj zamislio uz miksanje zvuka studijske kvalitete koja podržava originalni zvučni sadržaj, a poboljšava zvuk kada je to potrebno. Duboki bas, jasan dijalog i nevjerojatna preciznost tek su početak.



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight verzija: s 2 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 55 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 139 cm
- Zaslon: 4K Ultra HD LED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 900 PPI
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

Podržana rezolucija zaslona

- Videoulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Računalni ulazi na HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Računalni ulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Videoulazi na HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare, Wi-Fi Miracast certifikat*
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- SmartTV aplikacije*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

- Prilagođavanje formata zaslona: Napredno – pomak, Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Pixel Plus veza (Philips)*, Reprodukcija jednim dodirnom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2 integrirano, Wi-Fi Direct
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq 0,3 W$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 63 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,3
- Godišnja potrošnja energije: 92 kW/h
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol


Dimenzije

- Širina uređaja: 1244,2 mm
- Visina uređaja: 730,74 mm
- Dubina uređaja: 78,2 mm
- Masa proizvoda: 15,4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1244,2 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 775,4 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 261,8 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 16,3 kg
- Širina kutije: 1360 mm
- Visina kutije: 893 mm
- Dubina kutije: 160 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 20,96 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 200 mm
- Širina TV postolja: 791,1 mm



Connections

Side



Rear



Bottom



Datum izdavanja
2023-10-17

Verzija: 11.2.1

EAN: 87 18863 01160 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

* Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

* Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.