




Philips myLiving  
Встраиваемый  
светильник акцентного  
освещения

Sculptor  
белый  
светодиодный

myLiving



57963/31/16



## Великолепная комбинация света и дизайна

Плоский круглый светильник акцентного освещения Philips идеально вписывается в дизайн потолка. Нажмите на его край, и он повернется — в том направлении, где вам необходим свет.

### Превосходный светодиодный свет

- Высокая световая отдача
- Невероятная гибкость
- Эффект теплого белого света
- регулировка яркости

### Стильные светильники для акцентного освещения

- Элегантный и компактный дизайн
- Качественный материал, создан для долгой службы

### Долговечные системы освещения

- Очень долгий срок службы
- Экономит до 80% электроэнергии
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер



product  
design award



2012

asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Особенности

### Высокая световая отдача

Высококачественный светильник с мощной световой отдачей. Угол светового луча составляет 40°, что идеально подходит для акцентного освещения.

### регулировка яркости



Регулируйте интенсивность освещения с помощью диммера. Благодаря этой функции с помощью светильников Philips SmartSpot можно подчеркнуть любую деталь интерьера или создать атмосферу для любого случая, будь то романтический ужин или отдых с семьей и друзьями в гостиной или функциональное освещение, например, в коридоре.

### Очень долгий срок службы



Очень долгий срок службы при безотказном функционировании. В основе Philips SmartSpot используются мощные светодиоды, срок службы которых составляет до 20 000 часов, а мощность светового потока не имеет равных.

### Невероятная гибкость



Philips SmartSpot представляет собой дополнительный источник света, который позволяет полностью управлять освещением в доме. Различные элементы свободно вращаются, позволяя осветить именно то место, где требуется больше света.

### Качественный материал



Светильники Philips SmartSpot изготовлены из высококачественных материалов, например литого алюминия.

### Экономит до 80% электроэнергии




Каждый светильник Philips SmartSpot экономит электроэнергию, позволяя

экономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

### Элегантный и компактный дизайн

Эти современные встраиваемые светильники имеют элегантный и компактный дизайн, а также идеально монтируются в потолок без выступающих краев или несимметричных форм, нарушающих гармонию интерьера комнаты.

### Эффект теплого белого света



В светодиодных светильниках Philips SmartSpot используется передовая технология на базе мощных светодиодов теплого белого света, излучающих свет цветовой температуры 2700 градусов Кельвина.

### 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

- Материал: алюминиевый
- цвет: белый

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- регулировка яркости: ДА
- Встроенные светодиоды: ДА
- Легко поворачивается в любом направлении: ДА
- Строго определенные лучи света: ДА
- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: ДА

## Размеры и вес изделия

- Длина: 12,2 см
- ширина: 12,2 см
- Вес нетто: 1,800 кг
- Глубина встраивания: 10,5 см
- Габаритная длина: 11 см
- Габаритная ширина: 11 см

## Технические характеристики

- Электропитание: Диапазон 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- Технология производства ламп: светодиодный, Безопасное сверхнизкое напряжение
- Количество ламп: 3
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6 Вт

- Цветовая температура: Теплый белый
- ширина светового пучка: 35°
- Общий световой поток светильника: 880 лм
- Светильник с регулируемой яркостью: Да
- светодиодный: Да
- Срок службы до: 20 000 часов
- Код IP: IP23, защита от предметов размером более 12,5 мм, защита от водных брызг
- Класс защиты: III – безопасное сверхнизкое напряжение
- Источник света соответствует традиционной лампе: 56 Вт

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Размеры и вес упаковки

- высота: 47,8 см
- Длина: 13,8 см
- ширина: 11,8 см
- Вес: 2,100 кг

## Прочее

- Специально созданы для: Гостиная и спальня, Кухня
- Стиль: Работа
- Тип: Встраиваемый светильник акцентного освещения



Дата выпуска 2018-03-19

Версия: 4.0.1

12 NC: 9150 021 88501  
EAN: 87 17943 00284 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)