

飞利浦 6000 series  
具有锐腾核芯技术的智  
能电视

58 英寸  
4K2K UHD

58PUF6750



## 身临其境的动感体验！

飞利浦 PUF6750 具有 3D 功能，可带来真实而令人沉醉的影院体验。智能电视将您的起居室置于网络世界的中心，令您的体验可以得以分享和丰富。

### 至佳画质

- PMR 400
- 4K2K
- 锐腾核芯

### 便捷的连接

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容
- 内置 WiFi

### 卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

# PHILIPS

## 产品亮点

### PMR 400

400Hz 完美动态补偿率 (PMR) 可在快速动作影片中带来超清晰的动态效果和绚丽的图像。全新的飞利浦 PMR 标准将最快的面板刷新率、锐腾自然动感技术和独特的处理设计相结合，可带给您不一样的视觉效果，让您体验前所未有的清晰度。

### 4K2K

4K2K 高分辨率面板的清晰度是全高清电视的四倍，超高清分辨率让您拥有最高标准的电视观赏体验。

### 内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络，即可享受智能电视的各种好处，无线操控，简单快捷。

# 规格

## 附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，电源线，快速入门指南，遥控器，桌架，用户手册，保修单
- 用户手册：简体中文

## 连接

- USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机, 系统信息 (菜单语言), EasyLink, 单键式播放
- AV 1: YPbPr
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- AV 输出 (侧面): 音频 L/R 输出
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- HDMI 1: HDMI v1.4
- HDMI 2: HDMI v1.4
- 无线连接: Wi-Fi (内置)

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 操作简单: 自动音量调衡 (AVL), EasyLink, 灵智图像, 灵智声音, 屏幕显示, 侧控
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 连接增强: 捷联技术
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕

## 尺寸

- 兼容的墙架: VESA 400 x 400 毫米

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, 照片 (JPEG), AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 存储卡类型: SD

## 图片 / 显示

- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 色彩增强, 400 PMR, 720p 50/60 赫兹处理
- 显示屏类型: LED 全高清显示屏

- 宽高比: 16:9 宽屏幕

- 屏幕对角线尺寸: 58 英寸 / 147.3 厘米
- 面板分辨率: 3840x2160p

## 功率

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏; 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 功耗: 185 瓦

## 声音

- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 输出功率 (RMS): 2 个 10 瓦

## 支持的显示分辨率

### • 电脑格式

| 分辨率         | 刷新率   |
|-------------|-------|
| 640 x 480   | 60 赫兹 |
| 800 x 600   | 60 赫兹 |
| 1024 x 768  | 60 赫兹 |
| 1280 x 1024 | 60 赫兹 |
| 1920 x 1080 | 60 赫兹 |
| 1280 x 720  | 60 赫兹 |
| 1280 x 768  | 60 赫兹 |
| 1360 x 768  | 60 赫兹 |
| 1600 x 900  | 60 赫兹 |
| 720 x 400   | 70 赫兹 |

### • 视频格式


| 分辨率   | 刷新率               |
|-------|-------------------|
| 480i  | 60 赫兹             |
| 480p  | 60 赫兹             |
| 576i  | 50 赫兹             |
| 576p  | 50 赫兹             |
| 720p  | 50、60 赫兹          |
| 1080i | 50、60 赫兹          |
| 1080p | 24/25/30/50/60 赫兹 |
| 2160i | 24 赫兹、30 赫兹       |
| 2160p | 24 赫兹、30 赫兹       |

## 调谐器 / 接收 / 发送


- 电视制式: PAL I, PAL D/K
- 视频播放: PAL, NTSC, SECAM
- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 预设频道数: 200
- 数字电视: DTMB

## Connections

### Side



### Rear



发行日期 2016-09-19

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 29969  
EAN: 69 59033 85312 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com