



Philips myLiving  
Foco empotrable

Nash  
blanco  
LED

myLiving

59270/31/16



## La perfecta combinación de luz y diseño

Philips SmartSpot proporciona una solución de iluminación inteligente que complementa la apariencia del interior de su hogar con un diseño elegante. Los focos proporcionan una luz cálida en una variedad de diseños minimalistas y empotrados, que encajarán a la perfección en cualquier interior.

### Avanzada luz LED

- Luz blanca cálida
- Potente emisión de luz
- Fabulosa flexibilidad

### Focos empotrables con un elegante diseño

- Diseños elegantes y discretos
- Materiales de alta calidad, creados para durar
- Iluminación con focos diseñada para tu interior

### Soluciones de iluminación sostenible

- Hasta un 80% ahorro de energía
- Vida útil extralarga

**PHILIPS**

Foco empotrable  
Nash blanco, LED

## Destacados

### Luz blanca cálida



Esta luz utiliza la tecnología de iluminación más avanzada de Philips con los nuevos LED blancos cálidos de última generación y gran potencia, que proporcionan un haz de luz con una temperatura del color de 2700 Kelvin.

### Potente emisión de luz

Iluminación de alta calidad con una fuerte potencia de luz. La luz brilla en un ángulo de luz de 40°, el ángulo perfecto para un foco.

### Fabulosa flexibilidad

SmartSpot de Philips es una fuente de luz avanzada que te otorga el control total de la iluminación de tu hogar. Muchas piezas pueden girarse completamente, lo que te permite dirigir la luz donde más lo necesites.

### Material de alta calidad



Los dispositivos de iluminación SmartSpot de Philips están fabricados con materiales de alta calidad como aluminio fundido.

### Diseños elegantes y discretos

Estas modernas lámparas son elegantes y discretas, y encajan perfectamente en el techo sin salientes o formas poco elegantes que no combinen con la decoración de tu habitación.

### Vida útil extralarga

Una fuente de iluminación en la que puedes confiar. Las bombillas PowerLED GU10 de Philips ofrecen una duración extrema de al menos 25.000 horas. Resulta tan cómodo pensar que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento de tus bombillas LED mientras disfrutas de la iluminación ambiental perfecta en tu hogar.

### Hasta un 80% ahorro de energía



La tecnología de iluminación LED utilizada en los dispositivos de iluminación de Philips tiene una alta eficiencia energética (un módulo de 7,5 W produce 350 lúmenes). Como resultado, cada dispositivo de iluminación ahorra energía, lo que permite a los consumidores ahorrar dinero en sus facturas de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente. Para una iluminación del hogar de bajo consumo y que proporcione una luz espléndida, elige productos LED de Philips.

### Solución de iluminación inteligente

Si buscas una iluminación con una extraordinaria calidad y una solución de iluminación inteligente que complemente la apariencia del interior de tu hogar con un diseño elegante, prueba los focos SmartSpot de Philips. Proporcionan una amplia variedad de diseños minimalistas y empotrados, que encajarán a la perfección en cualquier interior.

592703116

## Especificaciones

### Diseño y acabado

- Material: aluminio
- Color: blanco

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable: Sí
- Bombillas LED incluidas: Sí
- Haces de luz definidos: Sí
- Foco con cabezal ajustable: Sí

### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 8,4 cm
- Anchura: 8,4 cm
- Peso neto: 0,175 kg
- Distancia empotrada: 10 cm
- Longitud reducida: 7,4 cm
- Anchura reducida: 7,4 cm

### Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Vataje de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
- Color de la luz: blanca cálida
- Lámpara regulable
- LED
- LED integrado: NO
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- Vida útil de hasta: 15 000 horas
- Código IP: IP23, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, protección frente a agua pulverizada
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Dimensiones y peso del embalaje

- Altura: 14,3 cm
- Longitud: 11,8 cm
- Anchura: 9,3 cm
- Peso: 0,257 kg

### Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco empotrable



Fecha de emisión  
2018-02-16

Versión: 2.0.1

12 NC: 9150 039 98101  
EAN: 87 18291 42994 4

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)