

Philips 6000 series
Сверхтонкий
светодиодный 3D Smart
LED TV с 2-сторонней
фоновой подсветкой
Ambilight XL и Pixel
Precise HD
152 см (60")
Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL6008S



Красота с умом

Сверхтонкий LED-телевизор с подсветкой Ambilight

LED-телевизор Philips 3D Smart TV серии 6008 открывает новое измерение кино- и телепросмотра. Несмотря на тонкий дизайн, телевизор оснащен полным набором полезных функций, среди которых Skype™, 3D, 2-сторонняя подсветка Ambilight и многое другое.

Мир онлайн-контента в вашем распоряжении

- Приложение Skype™ позволяет с легкостью совершать видео- и голосовые звонки на телевизоре
- Встроенный модуль Wi-Fi для удобного подключения к сети Интернет
- Smart TV — мир онлайн-развлечений

Управление показом и записью на большом экране

- Пульт ДУ с клавиатурой упрощает ввод текста
- Приложение MyRemote — управляйте телевизором с помощью смартфона или планшетного ПК
- Wi-Fi Miracast™ — передавайте контент со своих устройств сразу на ТВ
- SimplyShare: простая передача фотографий, музыки и фильмов через DLNA

Расширенные возможности для развлечений

- 2-сторонняя фоновая подсветка Ambilight XL для более ярких впечатлений от просмотра
- Технология Pixel Precise HD для дополнительной четкости деталей в динамичных сценах



PHILIPS

Особенности

Видеозвонки через Skype™ на ТВ*

Расширьте границы телефонной связи и общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ в вашем телевизоре вы сможете совершать голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной. Просто подключите к телевизору дополнительную камеру для ТВ Philips (PTA317) и наслаждайтесь превосходным качеством видео и звука, не вставая с дивана.

Встроенный модуль Wi-Fi

Встроенный модуль Wi-Fi телевизора Philips Smart TV обеспечивает быстрое и простое подключение к домашней сети, позволяя получить доступ к различному контенту и выполнять потоковую передачу в беспроводном режиме.

Онлайн-приложения Smart TV

Получите от своего телевизора больше, чем могут дать традиционные модели. Пользуйтесь прокатом фильмов и включайте потоковую передачу кино, видеороликов, игр и других материалов непосредственно на телевизор из онлайн-магазинов. Смотрите передачи "вслед за эфиром" и пользуйтесь разнообразными онлайн-приложениями Smart TV. Общайтесь с родными и друзьями по Skype™ или в социальных сетях. Больше того... на телевизоре можно даже просматривать веб-сайты!

Пульт ДУ с клавиатурой

Простое управление. Пульт ДУ оснащен всеми привычными, интуитивно понятными кнопками навигации, быстрого доступа и регулировки громкости. Переверните пульт, чтобы получить доступ к полноформатной клавиатуре для удобного ввода текста в любой ситуации. Пульт оснащен гироскопическими датчиками, благодаря которым неактивная сторона пульта блокируется, а значит при вводе текста случайное переключение канала невозможно.

Wi-Fi Miracast™*

Смотрите, что хотите, когда хотите и где хотите. Передавайте разнообразный контент со своих устройств на большой экран. Можно, например, посмотреть на телевизоре фотографии со смартфона или ноутбука. Технология позволяет легко и быстро настроить подключение самых разных устройств.

ТВ с SimplyShare

Организируйте передачу фотографий, музыки, видеозаписей и фильмов со смартфона, планшета ПК или компьютера через сеть DLNA и наслаждайтесь просмотром на большом экране. Теперь это так просто!

MyRemote*

С легкостью управляйте телевизором и выполняйте запись без использования пульта ДУ с помощью одного удобного приложения. Превратите ваш планшетный ПК или смартфон в универсальный пульт ДУ. Помимо привычных элементов управления, вы сможете воспользоваться дополнительными функциями, такими как ввод текста. Благодаря функции SimplyShare контент можно передать на экран ТВ. Выполняйте передачу программ цифрового телевидения на устройства с помощью Wi-Fi Smart Screen. Приложение MyRemote позволит вам всегда быть в курсе событий с помощью функции записи программ. Просто "пролистайте" гид телепередач и выберите программы, которые необходимо записать, чтобы посмотреть их позже. Телевизор Smart TV заслуживает настоящего умного приложения!

2-сторонняя фоновая подсветка Ambilight XL

Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену по двум сторонам проецируется увеличенный световой шлейф — в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой

подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки можно менять по вашему вкусу.



Smart TV

Smart TV предлагает целый мир онлайн-приложений, видео для проката и функцию просмотра телепередач "вслед за эфиром"

Получите от своего телевизора больше, чем могут дать традиционные модели. Пользуйтесь прокатом фильмов и включайте потоковую передачу кино, видеороликов, игр и других материалов непосредственно на телевизор из онлайн-магазинов. Смотрите передачи "вслед за эфиром" и пользуйтесь разнообразными онлайн-приложениями Smart TV. Общайтесь с родными и друзьями по Skype™ или в социальных сетях. Больше того... на телевизоре можно даже просматривать веб-сайты!



Двухъядерный процессор

Двухъядерный процессор для сверхбыстрой работы. Двухъядерный процессор телевизора Philips обеспечивает быструю и плавную работу Smart TV. Он повышает общую скорость работы программ и позволяет параллельно использовать различные приложения. Теперь на телевизоре вы можете одновременно выполнять видеозвонки, смотреть передачи и общаться в чате!



Характеристики

Подсветка Ambilight

- Версия Ambilight: 2-сторонняя XL
- Возможности режима Ambilight: Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света

Изображение/дисплей

- Экран: LED Full HD
- Диагональ экрана: 60 дюйма / 152 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- 3D: Полноэкранный режим для двух игроков*, Регулировка глубины 3D, Преобразование 2D в 3D, Easy 3D
- Формат изображения: 16:9
- Яркость: 400 кд/м²
- Динамическая контрастность экрана: 500 000 : 1
- Улучшение изображения: Pixel Precise HD, Технология Micro Dimming, Perfect Motion Rate 500 Гц

Smart TV

- Интерактивное телевидение: HbbTV*
- Приложения SmartTV*: Просмотр прошедших телепрограмм, Netflix*, Интернет-приложения, Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Продуманный интерфейс

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, Удобный пульт ДУ с функцией ввода текста, Сертификация Wi-Fi Miracast*, MultiRoom клиент и сервер, Монитор с входом для ПК
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенного ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Автозаполнение, Автомасштабирование, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Не в масштабе,

Широкий экран

- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Приложение My Remote*: Управление, Запись MyRemote, Simply Share, Телегид, Wi-Fi Smart Screen

ЦП/процессор

- Тип процессора: Dual-Core

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, 3D wOOx

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 3
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 11n
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Выход для наушников, Аудиовход — левый/правый
- Возможности HDMI: 3D, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Добавление Plug & play на главный экран, Автоматический сдвиг субтитров (Philips), Pixel Plus link (для Philips), Запуск воспроизведения одним нажатием

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WMA версии 2 до версии 9.2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C/S/S2
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 95 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 132 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,1 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим Эко, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,1 Вт


Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1465 x 965 x 198 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1352 x 786 x 33,5 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1352 x 857 x 280 мм
- Вес продукта: 25 кг
- Вес изделия с подставкой: 27 кг
- Вес, включая упаковку: 35 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 400 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка на шарнире, Краткое руководство, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Адаптер SCART, Адаптер компонентного видеосигнала, Гарантийный талон, 3D-очки с пассивной технологией 4 шт.
- Дополнительные аксессуары: Камера для ТВ Philips PTA317, 3D-очки PTA417, Игровые 3D-очки PTA436

Connections



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 8.0.13

12 NC: 8670 000 96675
EAN: 87 12581 66374 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com



* Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.

* Совместимость зависит от сертификации Wi-Fi Miracast Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

* Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.