

Philips Ultinon LED
Luz interior para vehículos

6411W, LED BLANCO

Cantidad de focos: 1
Efecto de luz diurna de 12 V,
6000 K
Disfruta de más luz



6411ULWX1

Iluminación brillante para interiores

Ve más con la iluminación LED

Nunca vuelvas a perder tus llaves gracias a la iluminación para interiores brillante, elegante y duradera Philips 6411WLED (Festoon de 43 mm). La potente luz ilumina el interior de tu auto, sin molestar la vista.

Apariencia elegante

- Luces brillantes para interiores que te permiten ver todo dentro de tu automóvil
- Actualiza tus luces, mejora tu estilo

Luces LED brillantes para interiores

- Iluminación LED resistente y duradera

Luces LED duraderas

- Rendimiento inmediato
- Buena distribución de la luz para una mejor visibilidad

Buena difusión de la luz

- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad

Calidad duradera de Philips

- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles
- Iluminación LED resistente y duradera

PHILIPS

Destacados

Elegante luz interior

Es posible que tus necesidades de iluminación y estilo varíen según la aplicación. Para el interior de tu vehículo, puedes escoger entre una variedad de colores de lámparas LED Philips Ultinon con un aspecto más elegante. Puedes escoger entre luz azul fría o luz blanca brillante de 6000 K. Tu vehículo expresa quién eres, así que muestra tu estilo con las luces LED para interiores de Philips.

Ve más dentro de tu automóvil

Ya sea tu teléfono, las llaves o el zapato perdido de tu hijo, en algún momento todos hemos tenido que buscar un objeto extraviado en un vehículo con poca luz. Gracias a la iluminación LED para interiores de Philips, disfrutarás de una luz brillante, blanca y propagada en forma uniforme. Por lo tanto, la próxima vez que busques algo en el maletero, la guantera o el suelo del vehículo, podrás ver exactamente lo que haces y encontrarlo todo con facilidad.

Iluminación LED duradera

Buscas luces brillantes y elegantes para vehículo, pero no deseas seguir reemplazando las lámparas malas. Este es un gran defecto de las luces convencionales: mientras más potente es la luz, menor es su vida útil. Con la misma intensidad de la luz, las LED duran mucho más. Además, las luces LED Philips Ultinon son más resistentes al calor y la vibración, lo que las hace perfectas para generar un rendimiento prolongado, con una vida útil de hasta 8 años.

Buena difusión de la luz

La gama de iluminación LED para interiores de Philips está diseñada para garantizar que la luz se distribuya en forma pareja en el interior del vehículo.

Podrás ver con más facilidad y rapidez lo que hay en el interior.

Calidad de nivel automotriz

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran siguiendo estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compras, obtienes calidad, iluminación brillante y potente, un desempeño de haz preciso y un estilo de alta tecnología.

¡Preparado, listo, instalado!

Ya que se diseñaron para instalarse fácilmente en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán cambiar las luces compatibles sin problemas.

Iluminación LED duradera

Tu vehículo expresa quién eres. Muestra tu estilo y haz que los demás te vean gracias a los LED Philips Ultinon resistentes y duraderos. Son un reemplazo directo de los focos convencionales, fáciles de instalar y están disponibles para una amplia variedad de aplicaciones en interiores y exteriores.

Excelente distribución de la luz

La salida brillante y el color intenso aportan más que solo estilo; proporcionan una distribución superior de iluminación, con un haz de ángulo amplio en la carretera, a fin de que puedas ver y ser visto con más claridad.

Especificaciones

Datos del empaque

- EAN1: 46678721731
- EAN3: 50046678721736
- Tipo de empaque: x1

Descripción del producto

- Tecnología: LED
- Aplicación: Interior, cúpula, guantera, Maletero
- Alcance: LED Ultinon
- Tipo: Festoon de 43 mm
- Homologación ECE: NO
- Base: SV8,5
- Denominación del tipo LED: 6411W, LED BLANCO

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Disfruta de más luz
- Características destacadas del producto: Elegante luz interior

Características de la luz

- Temperatura color: Hasta 6000 K

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 6411ULWX1
- Código de solicitud: 78721736

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad [lb]: 1,32
- Altura [in]: 3,35
- Longitud [in]: 7,68
- Ancho [in]: 5,94

Información del producto embalado

- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10
- Cantidad por paquete: 1
- Peso bruto por unidad [lb]: 0,01
- Altura [in]: 3,62
- Longitud [in]: 2,68
- Ancho [in]: 1.1

Duración

- Duración: Hasta 8 años



Fecha de publicación
2019-02-05

Versión: 4.2.1

12 NC: 8670 001 50264

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Es responsabilidad del usuario garantizar que las lámparas LED Retrofit sean utilizadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables locales.