



Philips Signage Solutions
Q-Line zaslon

65 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje
Full HD

SignageSolutions

65BDL3000Q

Učinite doživljaj prikaza u javnim prostorima intenzivnijim

Uz neprocjenjivu učinkovitost

Prikazujte zapanjujuće jasne slike na ekološki prihvatljiviji način uz Q-Line zaslon. Ovaj zaslon odličnih radnih značajki i pouzdanosti, ali male potrošnje energije, idealan je za projekte u kojima kompromisi nisu prihvatljivi.

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima
- Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer
- Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz HTML5
- Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- Upravljajte postavkama za više zaslona uz CMND & Control
- FailOver osigurava neprekinut sadržaj
- SmartPower za uštedu energije
- Pojednostavite sastanke uz FailOver za konferencije


Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Full HD LED za savršenu sliku nevjerojatnog kontrasta

PHILIPS

Istaknute značajke

CMND



Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

CMND & Control



Značajka CMND & Control omogućit će vam lako upravljanje većim brojem zaslona sa središnje lokacije. Uz nadzor zaslona u stvarnom vremenu, postavljanje i ažuriranje softvera s udaljene lokacije te mogućnost prilagođavanja i konfiguracije više zaslona u isto vrijeme, primjerice videozida ili zaslona s ponudom jelovnika, upravljanje skupinom zaslona nikada nije bilo lakše.

SmartPlayer



Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj

putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

FailOver



Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

FailOver za sobe za sastanke

Koristeći FailOver, pojednostavite prezentacije i videokonferencije. Kada se soba za sastanke ili konferencije ne koristi, sadržaj u pozadini može se reproducirati iz bilo kojeg izvora. Kada sastanak započne i trebate podijeliti prezentaciju na zaslonu, jednostavno povežite računalo i zaslon će automatski odabrati odgovarajući ulaz i prikazati ono što je

na zaslonu računala, bez potrebe za ručnom promjenom ulaza.

Full HD LED tehnologija

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

SmartBrowser



Sa sadržajem se možete povezati i upravljati njime iz oblaka, putem integriranog HML5 preglednika. Sadržaj za prikaz u javnim prostorima možete dizajnirati na mreži te uspostaviti vezu s jednim zaslonom ili cijelom mrežom. Jednostavno priključite RJ45 internetski kabel za vezu s mrežom, povežite zaslon na namjensku URL adresu i možete reproducirati sadržaj iz oblaka.

CMND & Create

Dizajnirajte i kreirajte privlačan sadržaj uz CMND & Create, moćan alat za kreiranje sadržaja. Uz sučelje s mogućnošću povlačenja i ispuštanja, prethodno učitane predloške i integrirane widgete, zadiviti ćete kupce privlačnim sadržajem.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 65 inča / 163,9 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,74 x 0,74 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Tehnologija zaslona: VA

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: DVI-D, VGA (analogno, D-Sub), USB, Komponentni (BNC), Kompozitni (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm, Audio lijevi/desni

(RCA)

- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA), Priključak vanjskog zvučnika
- Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45
- Video izlaz: DisplayPort, DVI-I, VGA (putem DVI-D)
- Ostali priključci: OPS, USB

Praktičnost

- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45), RS232, One Wire (HDMI-CEC)
- Prijenos signala (petlja): DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Jednostavna instalacija: Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Položaj: Pejzažni (16/7)
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Modularni: Do 10 x 15

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 13,9 (gore/lijevo/desno) 14,9 (dolje) mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1458,7 x 834,7 x 52,20 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 57,43 x 32,86 x 2,06 inča
- Masa proizvoda: 24,8 kg
- Masa proizvoda (lb): 54,7 lb
- VESA postolje: 400 x 400 mm, M6
- Nosač za Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Radni uvjeti

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 sat(i)

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (dok je uključen): <176 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Dotatna oprema



- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): HDBaseT OPS prijemnik (CRD25), Stalak za stol

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Razno

- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Japanski
- Odobrenja prema propisima: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C oznaka, RoHS, FCC, klasa B



Datum izdavanja
2020-08-31

Verzija: 3.1.1

12 NC: 8670 001 37271
EAN: 87 12581 73977 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com