



Philips Signage Solutions  
Layar Q-Line

65"

Lampu Latar LED Direct  
Full HD

**Signage**Solutions

65BDL3000Q

## Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

Dengan kinerja yang tak ternilai

Menghasilkan gambar jernih yang lebih ramah lingkungan dengan layar Q-line. Memiliki performa dan keandalan tinggi, namun rendah konsumsi daya, ideal untuk proyek yang menuntut kualitas gambar terbaik.

### **Solusi inovatif untuk tampilan grafis**

- CMND: Kendalikan layar Anda
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer
- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5
- Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

### **Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda**

- Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- SmartPower untuk menghemat energi
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi


### **Dioptimalkan untuk tontonan publik**

- Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

## CMND & Control



Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

## SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar

putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

## FailOver



Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

## FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan

menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

## Teknologi Full HD LED

Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.

## SmartBrowser



Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

## CMND & Create

Rancang dan buat konten dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka geser dan letakkan, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat memesona pelanggan dengan konten menarik.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 65 inci / 163,9 cm
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Keceharan: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Rasio kontras (khas): 3000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (khas): 8 ms
- Rasio Aspek: 16:9
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Pitch piksel: 0,74 x 0,74 mm
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Teknologi panel: VA

## Resolusi Layar yang Didukung

### Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1360 x 768	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz
1280 x 1024	60Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 72, 75Hz

### Format video

Resolusi	Laju pembaruan
480p	60Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
480i	30, 60Hz
576i	25, 50Hz

## Konektivitas

- Input video: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponen (BNC), Komposit (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Konektor

## speaker eksternal

- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, VGA (melalui DVI-D)
- Koneksi lain: OPS, USB

## Nyaman

- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Keceharan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45), RS232, Satu Kabel (HDMI-CEC)
- Sinyal loop through: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Penempatan: Lanskap
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15

## Dimensi

- Lebar bezel: 13,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,9 (Bawah) mm
- Ukuran paket (L x T x D): 1458,7 x 834,7 x 81,6 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inci
- Berat produk: 24,8 kg
- Berat produk (lb): 54,7 lb
- Dudukan VESA: 400 x 400 mm, M6
- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 jam

## Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 176 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

## Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

## Aksesori



- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja

## Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

## Lain-lain

- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang
- Persetujuan peraturan: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, Kelas B



Tanggal dikeluarkan  
2020-11-11

Versi: 5.1.1

12 NC: 8670 001 37271  
EAN: 87 12581 73977 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)