



Philips Signage Solutions
Q-Line zaslon

65 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3010Q

Upečatljiv

Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

Informirajte i oduševite zaslonom Philips Q-Line Professional Full HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba, bez potrebe za dodatnim hardverom.

Briljantna slika. Pouzdan rad

- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

Radna prilagodljivost

- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala

PHILIPS

Istaknute značajke

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Integrirani multimedijски reproduktor


Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

FailOver



Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

OPS utor



Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 64,5 inča / 163,9 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,372 x 0,372 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Tehnologija zaslona: VA
- DICOM: Za kliničke preglede sa značajkom D-image

Podržana rezolucija zaslona

Formati računala

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz
720p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: USB, DVI-I x 1, HDMI (x4), VGA (putem DVI)
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA)
- Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45
- Ostali priključci: OPS

Praktičnost

- Funkcije za zaštitu zaslona: Niska svjetlina
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
- Prijenos signala (petlja): RS232, IR prijenos signala (petlja)
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Modularni: Do 15 x 15
- Položaj: Pejzažni
- Pokretanje: Odgoda uključivanja, Status uključivanja, Izvor pokretanja
- Prozor za pokretanje: omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips
- Jednostavna instalacija: Smart Insert

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 13,9 (gore/lijevo/desno) 14,9 (dolje) mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1458,7 x 834,7 x 81,6 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inča
- Masa proizvoda: 26,05 kg
- Masa proizvoda (lb): 57,43 lb
- VESA postolje: 400 x 400 mm, M6

Radni uvjeti

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Raspon vlage (tijekom rada) [RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

Napajanje

- Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja (dok je uključen): 145 W

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power
- potrošnja (maks.): 260 W
- Potrošnja (uobičajena): 145 W

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike
- Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m), Kabel za lančanu vezu RS232, Poklopac otvora za USB i vijak x1
- Postavljen uz zid: BM05922


Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.264, JPEG
- USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Razno

- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Jezici prikaza na zaslonu: Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Japanski, Arapski
- Odobrenja prema propisima: CE, CB, FCC, klasa B

Philips 65BDL3010Q
Verzija 1.0
Refer. broj 2019012



Datum izdavanja
2020-01-31

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56793
EAN: 87 12581 75414 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com