



Philips Signage Solutions  
Layar Q-Line

65"

Lampu Latar LED Direct  
Ultra HD

**Signage**Solutions

65BDL3010Q

## Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD.

Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

### **Gambar cemerlang. Performa andal**

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

### **Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.**

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

### **Solusi sistem yang hemat biaya**

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh
- FailOver memastikan konten selalu diputar

### **Pengoperasian fleksibel**

- Smart insert di penutup belakang untuk menempatkan pc yang kecil

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

## Pemutar media terpadu


Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

## FailOver



Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

## Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau

bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

## Smart Insert

PC Profesional merupakan bagian dari pemasangan sebagian besar tampilan grafis publik. PC cenderung meningkatkan kedalaman keseluruhan pada layar dan menyebabkan kekusutan kabel. Layar ini kami rancang dengan Smart insert di penutup belakang yang ideal untuk integrasi PC profesional dengan faktor bentuk kecil. Selain itu, manajemen sistem kabel menawarkan solusi yang sangat baik untuk menjaga kabel tetap rapi dan tampak profesional.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 64,5 inci / 163,9 cm
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Rasio kontras (khas): 4000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (khas): 8 ms
- Rasio Aspek: 16:9
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Pitch piksel: 0,372 x 0,372 mm
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Teknologi panel: VA
- Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

## Resolusi Layar yang Didukung

### Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
1920 x 1080	60Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1440 x 900	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 720	60Hz
1152 x 870	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz

### Format video

Resolusi	Laju pembaruan
3840 x 2160	60Hz
3840 x 2160	30Hz
1080p	60Hz
1080i	60Hz
1080i	50Hz
720p	60Hz
576p	50Hz
576i	50Hz
480p	60Hz
480i	60Hz

## Konektivitas

- Input video: USB, DVI-I (x 1), HDMI (x4), VGA (melalui DVI)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45
- Koneksi lain: OPS

## Nyaman

- Fungsi hemat energi layar: Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophrough
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Penempatan: Lanskap
- Mulai: Tunda penyalaaan, Status penyalaaan, Boot non sumber
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips
- Mudah diinstal: Smart Insert

## Dimensi

- Lebar bezel: 13,9 (Atas/Kiri/Kanan) 14,9 (Bawah) mm
- Ukuran paket (L x T x D): 1458,7 x 834,7 x 81,6 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inci
- Berat produk: 26,05 kg
- Berat produk (lb): 57,43 lb
- Dudukan VESA: 400 x 400 mm, M6

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

## Daya

- Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 145 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

- Konsumsi (Maks.): 260 W
- Konsumsi (Khas): 145 W
- Kelas Label Energi: G

## Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

## Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat
- Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Tutup USB dan 1x sekrup
- Dudukan: BM05922


## Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, JPEG
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

## Lain-lain

- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Bahasa pada Layar: Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Arab
- Persetujuan peraturan: CE, CB, FCC, Kelas B

Philips 65BDL3010Q  
Versi 3.0  
Maret 2022 2219412



Tanggal dikeluarkan  
2022-04-21

Versi: 3.0.1

12 NC: 8670 001 56793  
EAN: 87 12581 75414 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)