



Philips Signage Solutions  
Q-line scherm

65 inch

Direct LED Backlight  
Ultra HD

**Signage**Solutions

65BDL3010Q

## Uitblinker

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Full HD-scherm uit de Philips Q-lijn. Deze betrouwbare oplossing kan snel in werking worden gezet. Extra hardware is niet nodig.

### Schitterend beeld. Betrouwbare prestaties

- Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast

### Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

### Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

### Flexibele werking

- Slimme uitsparing in achterzijde voor een kleine PC

**PHILIPS**

# Kenmerken

## CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

## Geïntegreerde mediaspeler


Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

## FailOver



Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

## OPS-sleuf



Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

## Slimme uitsparing

Professionele PC's maken onderdeel uit van de meeste Public Signage-installaties. Ze maken het display echter vaak dieper en leiden tot extra kabels. Daarom hebben wij dit display ontworpen, met een handig opbergvak aan de achterzijde dat ideaal is voor een professionele kleine PC. Bovendien is het kabelbeheersysteem een geweldige oplossing voor het netjes opbergen van kabels en geeft het een professioneel uiterlijk.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 64,5 inch / 163,9 cm
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 4000:1
- Dynamische contrastverhouding: 5000.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Beeldformaat: 16:9
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Pixelpitch: 0,372 x 0,372 mm
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering
- Panel-technologie: VA
- Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)

## Ondersteunde beeldschermresolutie

### • Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### • Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080p	60 Hz
1080i	60Hz
1080i	50Hz
720p	60Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

## Connectiviteit

- Video-ingang: USB, DVI-I (x 1), HDMI (x4), VGA (via DVI)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Audio-uitgang: Audio links/rechts (RCA)
- Externe bediening: RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45
- Andere aansluitingen: OPS

## Comfort

- Schermbeveiligingsfuncties: Lage Helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
- Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
- Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
- Plaatsing: Horizontaal
- Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
- Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen
- Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing

## Afmetingen

- Randbreedte: 13,9 (boven/links/rechts) 14,9 (onderkant) mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 1458,7 x 834,7 x 81.6 mm
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inch
- Gewicht van het product: 26,05 kg
- Gewicht van het product (lb): 57,43 lb
- VESA-standaard: 400 x 400 mm, M6

## Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

## Vermogen

- Netspanning: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Verbruik (indien ingeschakeld): 145 W

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Functies voor energiebesparing: Smart Power
- Verbruik (max. ): 260 W
- Verbruik (normaal): 145 W

## Geuld

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids
- Meegeleverde accessoires: IR-sensorkabel (1,8 m), RS232 daisy-chain-kabel, USB-deksel en -schroef x1
- Standaard: BM05922


## Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: MPEG, H.264, JPEG
- Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

## Diversen

- Garantie: 3 jaar garantie
- Taalversies in beeldschermmenu: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Japans, Arabisch
- Officiële goedkeuringen: CE, CB, FCC, klasse B

Philips 65BDL3010Q  
Versie 2.0  
Referentie: 2019012



Publicatiedatum  
2020-12-06

Versie: 2.0.1

12 NC: 8670 001 56793  
EAN: 87 12581 75414 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)