



Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

65"

Full HD (1920 x 1080)

SignageSolutions

65BDL3010T

Jelajahi tingkat interaksi baru

dengan layar LED multi-sentuh

Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

Interaksi audiens tertinggi

- Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya
- Sentuhan 10 titik
- Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan
- AMVA untuk kontras super tinggi dan tampilan lebar, gambar yang jelas

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- CMND: Kendalikan layar Anda
- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

PHILIPS

Kelebihan Utama

Plug & Play Multi-Sentuh



Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

Kaca anti-silau


Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.

Teknologi Layar AMVA

Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga

menghasilkan gambar yang jernih meskipun dalam mode potret.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

FailOver



Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan 24/7 dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak

digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan dipreset oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

SmartBrowser



Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 65 inci / 163,9 cm
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kececerahan: 350 cd/m²
- Rasio kontras (khas): 3000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau
- Rasio Aspek: 16:9
- Waktu respons (khas): 8 ms
- Pitch piksel: 0,74 x 0,74 mm
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Teknologi panel: VA

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan infra merah
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 5 mm, Anti-Silau, Anti-Pantul

Konektivitas

- Input video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponen (BNC), Komposit (BNC)
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, VGA (melalui DVI-D)
- Input audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5 mm
- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Konektor speaker eksternal
- Kontrol eksternal: RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm, RS232C (in/out) jack 2,5 mm
- Koneksi lain: USB, OPS

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer	
Resolusi	Laju pembaruan
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1600 x 1200	60Hz

1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 72, 75Hz
• Format video	
Resolusi	Laju pembaruan
480p	60Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
480i	30, 60Hz
576i	25, 50Hz

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (16/7)
- Sinyal Loop Through: RS232, VGA, DisplayPort, DVI
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, Satu Kabel (HDMI-CEC), LAN (RJ45)
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kececerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Mudah diinstal: Smart Insert

Dimensi

- Lebar bezel: 29,2
- Ukuran paket (L x T x D): 1492,40 x 867,40 x 99,80 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 58,76 x 34,15 x 3,93 inci
- Berat produk: 43,1 kg
- Berat produk (lb): 95 lb
- Dudukan VESA: 400 x 400 mm, M6
- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 jam
- Ketinggian: 0 ~ 3000
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Konsumsi (Mode aktif): 176 W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

Aksesori


- Aksesori diberikan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Kabel USB, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja, Penerima HDBaseT OPS (CRD25)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Jepang
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, EPEAT, FCC, Kelas B, GOST
- Jaminan: Garansi 3 tahun

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV



Tanggal dikeluarkan
2020-10-05

Versi: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37162
EAN: 87 12581 73976 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com