



Philips Signage Solutions  
Q-Line-skærm

65"

3840 x 2160 (4K UHD)  
Ultra HD

**Signage**Solutions

65BDL3050Q

## Vis mere

Enkel, smart, skarp skærm.

Få folk til at stoppe op med Q-Line UHD Android-skærmen, som har høj opløsning. Få gavn af hurtig, hardwarefri installation og høj billedkvalitet. Det er nemt at præsentere online og lokalt indhold.

### **Overlegent billede. Høj ydeevne**

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

### **Nem opsætning. Total kontrol.**

- Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang
- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

### **Omkostningseffektiv systemløsning**

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- Integreret HTML5-browser. Afspil og kontroller online-indhold
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

## CMND

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

## CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

## CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets

sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

## CMND & Deploy

Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

## Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

# Specifikationer

## Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 64,5 tommer / 163,9 cm
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Billedformat: 16:9
- Betragtningvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Farveforbedring, Justering af farvetemperatur, De-Interlacer, Støjreduktion, Smart Picture
- Operativsystem: Android 5.0.1
- Panelteknologi: AMVA

## Understøttet skærmopløsning

### • Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400 pixel ved 70 Hz	
800 x 600	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
3840 x 2160	30, 60 Hz
1600 x 1200	60 Hz

### • Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	30, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz

## Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)

- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

## Komfort

- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Låsbar
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45), RS232, Kort OPS RS232, HDMI (én ledning)
- Signalgennemsløjfning: RS232, IR-gennemsløjfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Placering: Liggende (18/7), Stående (12/7)
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Matrix side om side: Op til 10 x 15
- Nem installation: Smart-indsats, AC-udgang
- Hukommelse: 8 GB eMMC

## Mål

- Rammebredden: 13,9 mm (øverst/venstre/højre), 14,9 mm (bund)
- Mål på anlæg (B x H x D): 1.458,7 x 834,7 x 81,6 mm
- Apparatets mål i tommer (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 tommer
- Produktvægt: 24,8 kg
- Vægt (lb): 54,7 lb
- VESA-beslag: 400 x 400 mm, M6

## Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 % (drift), 5-90 % (opbevaring) %
- MTBF: 50.000 time(r)

## Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 110 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power
- Forbrug (maks.): 295 W
- Forbrug (typisk): 165 W
- Klasse for energimærke: G

## Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog, Fjernbetjening, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8M)
- Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, USB-cover og skrue x1
- Stander: BM05922

## Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA


## Diverse

- Garanti: 3 års garanti
- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Klasse B, PSB, UL/cUL, CECP

## Intern afspiller

- Opbevaring: 8 GB eMMC
- CPU: Quad Core Full HD
- Hukommelse: 2 GB DDR3

Philips 65BDL3050Q  
Version 1.1  
Revised Date: 01/19/2021



Udgivelsesdato  
2021-03-05

Version: 14.1.1

12 NC: 8670 001 42306  
EAN: 87 12581 74358 1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)